

CALEFACTORES TUD

CLIMATIZACION A GAS

- > Instalación horizontal o vertical
- > 103cm de altura. Fácilmente instalables en espacios reducidos
- > Control con autodiagnóstico
- > Gabinete de acero de alto calibre que garantiza mayor durabilidad y una operación más silenciosa
- > Quemadores tipo "Burn in Shoot" que generan una perfecta forma al cono de la llama mejorando la eficiencia del proceso de combustión

Calefactores Multiposición TUD



Unidad Interior



Unidad Exterior



Equipo de Frío

CALEFACTOR MULTIPOSICIÓN	Pot. Frig. Kcal/h	Pot. Cal. Kcal/h	Full Load Amperes Frío / Calor	Consumo GN (m3)	Dimensiones (mm) Alto - Ancho - Prof.	Peso (Kg)
TUD1B100	3	25000	7,2 / 13,2	3	1030x445x724	69
TUD1C100		30000	7,2 / 13,2	3,6	1030x534x724	80
TUD1D140	5	35000	7,8 / 19,8	4,2	1030x623x724	87,6

EQUIPO DE FRÍO	Pot. Frig. (Kcal/h)	Dimensiones (mm) Alto - Ancho - Prof.	Peso (Kg)	Full Load Amperes (A)	Diferencia de altura e/ UI y UE
4TXCB004	3	572x445x546	23	6,8	8/15
4TTA3030		943x946x870	83		
4TXCC007	4	546x533x683	28	8,3	8/15
4TTA3048		1147x946x870	116		
4TXCD010	5	546x622x781	33	9,6	8/15
4TTA3060		1147x946x870	118		