

**Casa Matriz**

Av. Mitre 1345/51
Florida - Vicente Lopez
Pcia de BsAs
TEL: 54-11-4730-6000

Sucursal La Boca

Av. Alte Brown 1100
Ciudad Autónoma de Bs As
CABA - Argentina
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: infopartes@trane.com

EMERSON**TERMOSTATOS**

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
1F78-151	Termostato 1+1 F/C, (Bomba / Gas), programable 5+2
1F86-344	Termostato 1 etapa frio, 1 etapa de calor(Bomba / Gas), no-programable, Bateria o 24 V.
1F80-361	Termostato 1 etapa frio, 1 etapa de calor(Bomba / Gas), programable 5+1+1, Bateria o 24 V.
1F85-275	Termostato 2 etapa frio, 2 etapa de calor(Bomba / Gas), programable 5+1+1, Bateria o 24 V.
1F85ST-0422	Termostato Multi etapa, frio-calor x bomba o gas, a bateria o 24 V, programable 5+1+1 o 5+2
1F90-371	Termostato 1 etapa frio, 1 etapa de calor(Bomba / Gas), programable 5+1+1, 24 V.
1F95-1277	Termostato Multi etapa, frio-calor por bomba o gas, a bateria o 24 V, programable 7 dias Touchscreen

Válvulas inversoras o de 4 vías y Bobinas

RMS X-30042-S 71	Bobina para valvula reversible 4V
RVS 6 - F 47 VLC	Valvula reversible, R-22 o R-410, 6T Soldar, Desc 1/2", Succ 7/8"

Válvulas Esféricas

BVS-012V	Valvula esférica 1/2S, acceso 1/4F
BVS-034V	Valvula esférica 3/4S, acceso 1/4F
BVS-038V	Valvula esférica 3/8S, acceso 1/4F
BVS-058V	Valvula esférica 5/8S, acceso 1/4F
BVS-078V	Valvula esférica 7/8S, acceso 1/4F
BVS-118V	Valvula esférica 1 1/8S, acceso 1/4F
BVS-138V	Valvula esférica 1 3/8S, acceso 1/4F
BVS-158V	Valvula esférica 1 5/8S, acceso 1/4F
BVS-218V	Valvula esférica 2 1/8S, acceso 1/4F
BVS-258V	Valvula esférica 2 5/8S, acceso 1/4F
BVS-318V	Valvula esférica 3 1/8S, acceso 1/4F

Válvulas Solenoides y Bobinas

PG-9	3 PIN DIN conector para bobina
ASC2-062463	Bobina para valvula solenoide 208/220V-23VA
AMC-057594	Bobina para valvula solenoide 220V 50/60Hz
COL-AMF120	Bobina para valvula solenoide 120V 50/60 HZ
200RB2F2T	Valvula Solenoide 1/4F sin bobina
200RB2T2T	Valvula Solenoide 1/4S sin bobina
200RB2T3T	Valvula Solenoide 3/8S sin bobina
200RB3F3T	Valvula Solenoide 3/8F sin bobina
200RB3T3T	Valvula Solenoide 3/8S sin bobina
200RB3T4T	Valvula Solenoide 1/2S sin bobina
200RB4F4T	Valvula Solenoide 1/2F sin bobina
200RB4T3T	Valvula Solenoide 3/8S sin bobina
200RB4T4T	Valvula Solenoide 1/2S sin bobina

200RB4T5T	Valvula Solenoide 5/8S sin bobina
200RB5F5T	Valvula Solenoide 5/8F sin bobina
200RB5T4T	Valvula Solenoide 1/2S sin bobina
200RB5T5T	Valvula Solenoide 5/8S sin bobina
200RB6F5T	Valvula Solenoide 5/8F sin bobina
200RB6T5T	Valvula Solenoide 5/8S sin bobina
200RB7T5T	Valvula Solenoide 5/8S sin bobina
200RB8T5T	Valvula Solenoide 5/8S sin bobina
200RB8T7T	Valvula Solenoide 7/8S sin bobina
200RB9T5T	Valvula Solenoide 5/8S sin bobina
200RB12T7T	Valvula Solenoide 7/8S sin bobina
200RB12T9T	Valvula Solenoide 1-1/8S sin bobina
200RB16T9T	Valvula Solenoide 1-1/8S sin bobina
<u>Válvulas de Retención</u>	
ACK-6	Valvula de Retención 3/8
ACK-8	Valvula de Retención 1/2
ACK-10	Valvula de Retención 5/8
ACK-14	Valvula de Retención 7/8
ACK-18	Valvula de Retención 1 1/8
ACK-22	Valvula de Retención 1 3/8
ACK-26	Valvula de Retención 1 5/8
ACK-34	Valvula de Retención 2 1/8
ACK-42	Valvula de Retención 2 5/8
<u>Acumuladores de Succión</u>	
A-AS4-6-5	Acumulador de Succión 5/8
A-AS5-9-6	Acumulador de Succión 3/4
A-AS5-13-7	Acumulador de Succión 7/8
A-AS5-17-9	Acumulador de Succión 1-1/8
A-AS6-14-11	Acumulador de Succión 1-3/8
A-AS6-20-13	Acumulador de Succión 1-5/8
<u>Presóstatos de Alta y Baja</u>	
PS1-X3A	Presostato -0,5 / 7 Bar, Auto
PS1-X5A	Presostato 6 / 31 Bar, Auto
PS1-Y5A	Presostato 6 / 31 Bar, Manual
PS1-X4A	Presostato 1 / 20 Bar, Auto
PS2-A7A	Presostato Dual Auto / Auto
PS2-L7A	Presostato Dual Auto / Man
<u>Presóstatos diferenciales de Aceite</u>	
FD113-ZU	Presostato diferencial aceite 4-65psi, 20-150seg, 24/240V
FD113-ZUK	Presostato diferencial aceite c/Cap 4-65psi, 20-150seg, 24-240V
<u>Controladores y Recibidores de Aceite</u>	
W-OLC2-4	Control nivel aceite 1/4"-1/2" ajustable
OMB-JB1ASC2	Control nivel aceite 24V Scroll ZF-ZB-ZR-ZS
AOR-2	Recibidor de aceite 2 Galones
AOR-4	Recibidor de aceite 4 Galones

AOF-303-STD	Filtro de aceite, de alta eficiencia
<u>KIT de Acidez</u>	
64427	Kit Universal para test de acidez de aceite (mineral, POE, etc.)
<u>Separadores de Aceite</u>	
A-W55824	Separador de Aceite Hermetico 1/2"
A-W55855	Separador de Aceite Hermetico 5/8"
A-W55877	Separador de Aceite Hermetico 7/8"
A-W55889	Separador de Aceite Hermetico 1 1/8"
A-W559011	Separador de Aceite Hermético 1 3/8"
A-W569213	Separador de Aceite Hermético 1 5/8"
A-W569417	Separador de Aceite Hermético 2 1/8"
A-F58824	Separador de aceite Bridado 1/2"
A-F58855	Separador de aceite Bridado 5/8"
A-F58877	Separador de aceite Bridado 7/8"
A-F58889	Separador de aceite Bridado 1 1/8"
A-F589011	Separador de aceite Bridado 1 3/8"
A-F5890213	Separador de aceite Bridado 1 5/8"
A-F579213	Separador de aceite Bridado 1 5/8"
A-F579417	Separador de aceite Bridado 2 1/8"
A-FC8241717H	Separador de aceite Bridado Centrifugo 2 1/8"
A-FC10272121H	Separador de aceite Bridado Centrifugo 2 5/8"
A-FC12302525H	Separador de aceite Bridado Centrifugo 3 1/8"
<u>Accesorios de compresores Copeland</u>	
501-1121	Sensor temperatura CPC 10K -40/93°C Cab 22AWG-CL3X
585-1066-02	Control presión aceite - Sentronic Plus
918-0028-01	Calefactor carter 2D-3D-4D-6D excep carte profundo
918-0518-01	Calefactor carter (inserción) 6D carter profundo
998-0550-00	Ventilador 230V - DISCUS
998-0550-01	Ventilador 460V - DISCUS
998-0574-11	Kit de montaje de ventilador - DISCUS 2D
998-0574-08	Kit de montaje de ventilador - DISCUS 3D
998-0574-12	Kit de montaje de ventilador - DISCUS 4D
998-0574-13	Kit de montaje de ventilador - DISCUS 6D
998-0700-09	Kit de montaje para Demand Cooling 2D/3D
998-0700-10	Kit de montaje para Demand Cooling 4D/6D
998-1000-22	Demand Cooling, DISCUS 2D
998-1001-23	Demand Cooling, DISCUS 3D
998-1001-24	Demand Cooling, DISCUS 4D
998-1001-26	Demand Cooling, DISCUS 6D