



Casa Matriz

Av. Mitre 1345/51
Florida - Vicente Lopez
Pcia de BsAs
TEL: 54-11-4730-6000

Sucursal La Boca

Av. Alte Brown 1100
Ciudad Autónoma de Bs As
CABA - Argentina
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: infopartes@trane.com

INSTRUMENTAL

ANEMÓMETROS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
CPS-AM50	Anemómetro digital 8800cfm

DECIBELÍMETROS

CPS-SM150	Decibelímetro 35/130DB
-----------	------------------------

MULTÍMETROS

35XP-A	Multímetro RMS4000 T/C/F
35XP-A	Multímetro digital, capacímetro ,termómetro y continuidad.
CPS-DM350	Multímetro digital autorango
FLUKE-116	Multímetro, True RMS, 6000 cuentas, frec, cap, temp.
FLUKE-1AC-A1	Comprobador tension con señal acustica y luminosa
DM7C	Multímetro basico 2000 cuentas c/display
AM-60	Multímetro digital completo con funcion de temperatura

PINZAS AMPEROMÉTRICAS

ACD-10 TRMS-PLUS	Pinza True RMS 600-400VCA, 0-40ACA, cap, frec, mordaza fina
CPS-AC400	Pinza amperométrica econo
CPS-AC450	Pinza amperométrica nucleo abierto
CPS-AC650	Pinza amperométrica T-RMS
CPS-AC750	Pinza amperométrica T-RMS CATIII 1000V, c/USB p/lectura en PC

TEMPERATURA Y HUMEDAD

CPS-TLXVCT	Termómetro digital c/1/4
CPS-TM50	Termómetro digital -58 a 260°C
CPS-TMAPC	Termómetro analogico de bolsillo
CPS-TMDP	Termómetro digital de bolsillo
CPS-TMINI12	Termómetro infrarrojo 8/1
FLUKE-51-2	Termometro digital 1 canal, K/J/T/E, precision 0.05%
FLUKE-52-2	Termometro digital 2 canales, K/J/T/E, precision 0.05%
FLUKE-53-2	Termometro digital 1 canal, K/J/T/E/N/R/S, con logger
FLUKE-54-2	Termometro digital 2 canales, K/J/T/E/N/R/S, con logger
FLUKE-561	Termometro IR -40 a 500°C, res optica 12:1, entrada p/termocupla
FLUKE-62	Termometro IR -30 a 500°C, res optica 10:1, ret. max.
FLUKE-80PK-1	Sonda temperatura punta redonda -40/260°C
FLUKE-971	Termohigrometros, -20/60°C, 5/95%HR, pto rocio/bulbo humedo
TPP1-C	Termometro de bolsillo para inmersion -50 a 250°C (pincha carne)