



**Casa Matriz**

Av. Mitre 1345/51  
Florida - Vicente Lopez  
Pcia de BsAs  
TEL: 54-11-4730-6000

**Sucursal La Boca**

Av. Alte Brown 1100  
Ciudad Autónoma de Bs As  
CABA - Argentina  
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: [infopartes@trane.com](mailto:infopartes@trane.com)

**HERRAMIENTAS**

**ACCESORIOS DE CONEXIÓN**

<b><u>Código</u></b>	<b><u>Descripción</u></b>
CPS-AB	Adaptador 1/4 FH x 1/4 FM SAE
CPS-AD78	Adaptador 1/4 FM x 1/4 FH
CPS-AD87	Adaptador 1/4 FM x 1/2-20UNF
CPS-AVS1	Ovulo depresor 1/4 x 10
CPS-AVS1V	Ovulo 1/4 x 6 + tapa bronce
CPS-AVT44	Adap 1/4 FH x 1/4 c/dep x 1/4FM
CPS-AVT45	Acople 1/4 FH x 1/4 FM x 1/4 FM

**BALANZAS**

CPS-CC220SA	Balanza electronica hasta 100Kg
CPS-CC800ASA	Balanza electrónica programable hasta 100 kgs.

**BOMBA TRASVASE**

TOL01454	Bomba de trasvase manual para aceite
TOL01750	Accesorio para bomba de trasvase

**BOMBAS DE VACÍO DOSIVAC**

DSVDVR1A	Bomba vacio DVR1A 60L/m
DSVDVR2A	Bomba vacio DVR2A 130L/m
DSVDVR3A	Bomba de vacio DVR 95 (114 Lts/min-4.0 cfm) - Sist. h/ 25 ton

**BOMBAS DE VACÍO CPS**

CPS-VP12D	Bomba vacío 288l/m 1HP
CPS-VP2D	Bomba vacío 48l/m 1/3HP
CPS-VP4D	Bomba vacío 96l/m 1/2HP
CPS-VP6D	Bomba vacío 144l/m 1/2HP

**CEPILLOS**

CEPILLOBR1	Cepillo de Bronce para baqueta 1"
CEPILLOBR1/2	Cepillo de Bronce para baqueta de 1/2"
CEPILLOBR3/4	Cepillo de Bronce para baqueta de 3/4"
CEPILLOBR30X10X14	Cepillo de Bronce para baqueta de 30 x 10 x 14 mm
CEPILLOBR32X8X20	Cepillo de Bronce para baqueta de 32 x 8 x 20 mm
CEPILLOBR40X10X25	Cepillo de Bronce para baqueta de 40 x 10 x 25 mm
CEPILLOBR5/8	Cepillo de Bronce para baqueta de 5/8"
CEPILLOBR7/8	Cepillo de Bronce para baqueta de 7/8"
CEPILLONY1/2	Cepillo de Nylon para baqueta de 1/2"
CEPILLONYL1	Cepillo de Nylon para baqueta de 1"
CEPILLONYL3/4	Cepillo de Nylon para baqueta de 3/4"
CEPILLONYL30X10X20	Cepillo de Nylon para baqueta de 30 x 10 x 20 mm
CEPILLONYL5/8	Cepillo de Nylon para baqueta de 5/8"
CEPILLONYL7/8	Cepillo de Nylon para baqueta de 7/8"

<b><u>DE CORTE</u></b>	
CPS-TC100	Cortatubos trincheta
CPS-TC127	Minicortadora 1/8" - 5/8"
CPS-TC174	Minicortadora 3/8" - 1 1/8"
CPS-TC206	Cortatubos 3/8" - 2 5/8"
CPS-TC312	Cortadora 1/4" - 1 5/8"
CPS-TCSET	Combo pack TC127 + TC274
CPS-TCX4CTS	Ruedita p/TC274 & TC312
CPS-TCX7CTS	Ruedita titanio TC127
CPS-TLDB	Escariadora premium
<b><u>DE INSPECCIÓN</u></b>	
CPS-TLMIR1	Espejo circular 32mm
CPS-TLMIR2	Espejo circular 57mm
CPS-TLMIR4	Espejo oval 51 x 25mm
CPS-UVPRO	Kit Lentes + Linterna UVPRO
<b><u>DE MANO</u></b>	
CPS-TLPP	Pinza sellador c/piercing
CPS-TLPPX	Repuesto p/pinza sellador
CPS-TLSWS	Llave criquet 3/16" - 5/16"
CPS-TLVC1	Sacaóvulo standar c/4 nucleos
CPS-TLVC2	Sacaóvulo dual 1/4" + auto
CPS-TLVC410A	Sacaóvulo R410 c/port
CPS-TLVCS	Sacaóvulo standar c/port
CPS-TLWA06	Llave francesa 6" y 24mm
CPS-TLWA10	Llave francesa 10" y 33mm
<b><u>DETECTORES DE FUGA</u></b>	
CPS-LS780C	Detector fuga electrónico
CPS-LSXS	Sensor detector ion-pump
CPS-LSXSF	Filtro p/sensor detector
CPS-UV55	Kit p/detectar fuga UVPRO
CPS-UVS1	Cartucho UV medio < 2.2k x 6
CPS-UVS2	Cartucho UV medio < 4.5k x 6
CPS-UVS3	Cartucho UV grande <11k x 6
CPS-UVS5	Cartucho UV auto < 22k x 6
<b><u>DOBLADORAS</u></b>	
RES-H24	Resorte dobla caño de 5/16"
RES-H25	Resorte dobla caño de 3/8"
<b><u>KIT DE ACIDEZ</u></b>	
TESTACIDEZ-MIN	Kit Acidez Aceite KMP"TKO"Mineral-Alquilbenceno
TESTACIDEZ-POE	Kit Acidez Aceite KMP"ETK"POE Sintetico
<b><u>PEINES</u></b>	
DIV-T-100	Peine serpentina plastico tipo 13-20
DIV-T-101	Peine serpentina plastico tipo 8-15
<b><u>MANGUERAS</u></b>	
CPS-HJ3	Set Manguera 0.9m R410 20UNF
CPS-HJ5	Set Manguera 1.5m R410 20UNF
CPS-HJ5E	Set Manguera 1.5m R410 c/valvula

CPS-HP3	Set Manguera 0.9m premium
CPS-HP5	Set Manguera 1.5m premium
CPS-HP5E	Set Manguera 1.5m premium c/valvula
CPS-HS10	Set Manguera 3.0m standar
CPS-HS3	Set Manguera 0.9m standar
CPS-HS5	Set Manguera 1.5m standar
CPS-HXD	Depresor p/manguera 1/4 x 10
CPS-HXGA	Gomita p/manguera 1/4 antiblow
CPS-HXGB	Gomitas p/manguera 1/4 x 100
CPS-HXTG	Junta de teflon p/manguera 1/4 x 10
<b><u>MANIFOLDS</u></b>	
ADAP1/2ACMEX1/4FH	Adaptador rosca Acme flare hembra 1/2"x1/4" p/mang R-134a
ADAP1/2ACMEX1/4FM	Adaptador rosca Acme flare macho 1/2"x1/4" p/garrafa R-134a
ADAP1/4X5/16VR	Adaptador 1/4"FM x 5/16"FH c/valvula retención UNIWELD 92863
CPS-M2TP3	Manifold R-22 y R-407 c/manguera
CPS-M2YP3	Manifold R-22 y R-404 c/manguera
CPS-MBYP3	Manifold R-22 y R-407 c/manguera negra
CPS-MBZS3	Manifold R-22 y R-12 c/manguera negra
CPS-MEBP3	Manifold R-410 c/manguera rosa
CPS-MSTG3	Manifold R404A, R22, R134A c/manguera 36" BAR/PSI/C
CPS-MT2O7P5S	Manifold R410A, R22, R407C c/manguera 36" BAR/PSI/C
CPS-MV12B	Manifold R-410 c/manguera VORTECH
CPS-MV13B	Manifold R-410 1/4 VORTECH
CPS-MV4Z	Manifold R-22 y R-134 VORTECH
CPS-MV4ZP5	Manifold R-22 y R-134 c/manguera VORTECH
<b><u>MANÓMETROS</u></b>	
CPS-RGBH	Manómetro R410 alta 68mm
CPS-RGBL	Manómetro R410 baja 68mm
CPS-RGX68BB	Protector goma azul 68mm
CPS-RGX68L	Lente para manometro 68mm
CPS-RGX68RB	Protector goma rojo 68mm
CPS-RGYH	Manómetro R22/407 alta 68mm
CPS-RGYL	Manómetro R22/407 baja 68mm
CPS-RGZH	Manómetro R22/12 alta 68mm
CPS-RGZL	Manómetro R22/12 baja 68mm
<b><u>PESTAÑADORAS Y EXPANSORAS</u></b>	
CPS-FT195	Pestañadora 3/16" - 5/8" standar
CPS-FT203	Pestañadora 5/8" - 1 1/8" standar
CPS-FT500	Pestañadora 3/16" - 5/8" especial
CPS-FT525	Pestañadora ajustable 5/8"
CPS-TLE6	Expansora tubo 3/8" - 1 1/8"
CPS-TLH06	Reemplazo Cabezal Expansora 3/8"
CPS-TLH08	Reemplazo Cabezal Expansora 1/2"
CPS-TLH10	Reemplazo Cabezal Expansora 5/8"
CPS-TLH12	Reemplazo Cabezal Expansora 3/4"
CPS-TLH14	Reemplazo Cabezal Expansora 7/8"
CPS-TLH16	Reemplazo Cabezal Expansora 1"

CPS-TLH18	Reemplazo Cabezal Expansora 1 1/8"
CPS-TLH22	Reemplazo Cabezal Expansora 1 3/8"
<b><u>REMOVEDOR DE NÚCLEO</u></b>	
CPS-TLVC1	Sacaóvulo standar c/4 nucleos
CPS-TLVC2	Sacaóvulo dual 1/4" + auto
CPS-TLVC410A	Sacaóvulo R410 c/port
CPS-TLVCS	Sacaóvulo standar c/port
<b><u>RECUPERADORA DE GASES REFRIGERANTES</u></b>	
CPS-CR300S	Recuperadora gases economica 220V 282K/h Liq
CPS-CR500S	Recuperadora gases apta R410 220V 332K/h Liq comp 1/3HP oil less
CPS-CR700S	Recuperadora gases Cyclone R410 220V 430K/h Liq comp 1HP oil less
CPS-TR21S	Recuperadora gases liviana R410 220V 858K/h Liq comp 1HP oil less
CPS-MT69	Acelarador Molecular CPS para recuperadoras
<b><u>TERMÓMETROS DE BOLSILLO</u></b>	
CPS-TM50	Termómetro digital de bolsillo, rango -58 a 260°C
CPS-TMAPC	Termómetro analógico de bolsillo
CPS-TMDP	Termómetro digital de bolsillo
CPS-TMINI12	Termómetro infrarrojo 8/1
<b><u>VACUÓMETROS</u></b>	
Código	Descripción
CPS-VG100A	Vacuómetro digital led
CPS-VG200	Vacuómetro digital display