

Ferramentas

A Trane trabalha com a importação e distribuição de peças para reparo dos principais fabricantes do mercado de **ar-condicionado** residencial, comercial e industrial, como **Samsung, Thermo King, LG, Carrier, Midea, Elgin, York, Fujitsu, Hitachi, Springer**, entre outros.

Acesse www.trane.com.br e confira todo o portfólio.

Solicite seu orçamento:



11 50146262

De segunda-feira, das 8:00 às 16:30



vendas.pecas@trane.com

De segunda-feira, das 8:00 às 16:30

Modelos disponíveis

Vacuômetro digital	SVG3
UR%, BÚ, PC, temp	ARH4
Volts para DL3 & EHD11	AVH1
Anemômetro + temp	AAV3
Modular TRMS, luz	HS36
Manifold Digital 4º porta; vácuo + alicates	SMAN460
Mini COM °C, TrueRMS, luz	SC46
Alicate mult A/Rng, luz	SC77
Data logger (Registro de Dados)	DL3
Alicate Multímetro True RMS c/ Cabeça Giratória	SC56
Alicate de linha (4.45cm)	ATC1
Alicate grande de linha (6.03cm)	ATC2
SRL2 c/ case moldado	SRL2K7
Alicate pequeno (.32- 1.91 cm)	ATC1R
DMM, 3 fase, TRMS, luz	LT16A
Superaque & sub-resfria	SSX34
Det DA de vazamento c/ case	SRL8
Balança com display wireless c/ case	SRS2C
Multímetro Modular Original	HS26
Multímetro Modular	HS33
Multímetro Modular autornng	HS35
DMM, temp, MFD, luz	LT17A
DMM, Wireless	LT17AW
Mini alicate multímetro	SC220
Mini alicate mult. + temp	SC240
Mini alicate mult. True RMS + Imã	SC260
Alicate Multímetro Display Duplo	SC420
Alicate Multímetro; True RMS + Imã	SC440
Mini alicate multímetro	SC44
Mini alicate multímetro 204°C	SC45
Display Duplo, µACC	SC52
Display Duplo, temp, MFD	SC53
Alicate Multímetro c/ Cabeça Giratória	SC55
Alicate Multímetro True RMS c/ Cabeça Giratória, wireless	SC57
Alicate multímetro	SC66
Alicate multímetro 538°C	SC67
Alicate Mult Cabeça Giratória	SC620
Alicate Mult Cabeça Giratória + True Rms	SC640
Alicate mult A/Rng	SC76
Transmissor Wireless	JL2
HVAC Guide Wireless	HG3
Manifold Digital	SMAN320
Manifold Digital c/ alicates	SMAN340
Manifold Digital c/ micron + alicates	SMAN360
Manifold Digital 4º porta + alicates	SMAN440
Base Medidora Wireless (c/ ET2W)	EH4W
Base Medidora	EHD11
Transmissor Wireless	ET2W
Autônomos CO	SCM3
Manômetro de porta dupla	SDMN5
Megômetro	SMG5
Verificação de combustão	SOX2
Verificação de combustão	SOX3
DMM c/ fios para bolso	SPDM1
Psicrômetro Diagnóstico	SRH2
InDuct, temp desejada, super, BÚ, UR%	SRH3
In-Duct Duplo, °C, %UH	SDP2
Temp de porta dupla	ST4
InDuct, Vazão CFM/LS/MCH	STA2
Termo-Anemômetro	AAT3
Alicate ACA / ACC	ACDC6
Alicate 400 ACA	ACH4
Monóxido de carbono	ACM3
Manômetro de porta dupla	ADMN2
Manômetro (pressão)	AMN2
%CO2, %O2, temp	AOX2
InDuct, UR%, BÚ, PC, temp	ARH5
SA / sub-resfria, A/C	ASX14
Temperatura de porta dupla	ATH4
Infravermelho 8:1 c/ laser	ATIR3
Mili / microampères	AUA2
Vacuômetro c/ "T"	AVG2
Par de garras jacaré	ADA2
ADLS2, ASA2, RCT2	ADK7
Silicone luxo	ADLS2
Adaptador para Módulos	AHDL1
Silicone (SC66,67,68)	ASLS2
Termopar c/ jacaré	ATA1
Alta temp c/ jacaré	ATAF1
Ponta de gota	ATB1
Ponta de gota 480° (AOX2/SOX2)	ATBF1
Cabo de extensão	ATEXT10
816° C para fluidos	ATF1
Ponta de prova de 11.43cm	ATR1
Disco, superfícies planas	ATS1
Bulbo úmido c/ jacaré	ATWB1
Prato magnético para peças	MDSH1
Garra jacaré telescópica	PAL1
Garra magnética telescópica	PBS2
Lanterna LED	PLF2
LED telescópico, espelho	PLM2
LED & ímã telescópico	PMG2
Espelho telescópico	PMR1
Psicrômetro Diagnóstico	PRH2
Infra V temp 1:1	SIL2
Infra V temp mini 1:1	SIP2
Infra V temp c/ laser 6:1	SIR2
Volt sem contato	SNCV1
Temp tipo canivete	SPK1
Temp tipo canivete	SPK2
Temp tipo canivete 8:1	SPK3
Temp a prova de H2O	SWT2
4 bolsos	ANC1
Bolso pequeno unidade	ANC2
Tipo de pasta	ANC3
Malote Série SC40 / SC50	ANC4
Bolso envelope unidade	ANC5
Transparente c/ ímã	ANC6
Estojo alicate multímetro	ANC7
Tamanho médio	ANC8
Case para balança	ANC9
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9722-0025 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9722-0025
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9722-0035 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9722-0035
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9722-0045 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9722-0045
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9722-0060 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9722-0060
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9724-0025 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9724-0025
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9724-0035 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9724-0035
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9724-0045 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9724-0045
CABO FLEXIVEL T.WILSON REF. 9724-0060 P/ LIMPEZA DE TUBOS	9724-0060
EIXO PEDAL	96000102
ESCOVA ESPIRAL NYLON REF. 62501-41756-9/16- PCTE C/25PÇS	62501-41756-9/16
ESCOVA ESPIRAL NYLON REF. 62501-4750-1/2"- PCTE C/25PÇS	62501-4750-1/2"
ESCOVA ESPIRAL NYLON REF. 62501-4762-5/8- PCTE C/25PÇS	62501-4762-5/8
ESCOVA ESPIRAL NYLON REF. 62501-4768- 11/16- PCTE C/25PÇS	62501-4768- 11/16
ESCOVA ESPIRAL NYLON REF. 62501-4775- 3/4- PCTE C/25PÇS	62501-4775- 3/4
ESCOVA ESPIRAL NYLON REF. 62501-4800- 1" PCTE C/25PÇS	62501-4800- 1"
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 1" P/LIMPTB	62501-40XX 1"
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 1/2 P/LIMPTB	62501-40XX 1/2
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 11/16P/LIMPTB	62501-40XX 11/16
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 13/16P/LIMPTB	62501-40XX 13/16
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 15/16P/LIMPTB	62501-40XX 15/16
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 3/4 P/LIMPTB	62501-40XX 3/4
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 3/8 P/LIMPTB	62501-40XX 3/8
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 5/8P/LIMPTB	62501-40XX 5/8
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 7/16P/LIMPTB	62501-40XX 7/16
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 7/8P/LIMPTB	62501-40XX 7/8
ESCOVA ESPIRAL NYLON T.WILSON REF. 62501-40XX 9/16 P/LIMPTB	62501-40XX 9/16
ESCOVA ROTATIVA GRANULAR 9,52MM REF.62551-0050 (.375")	62551-0050 (.375")
ESCOVA ROTATIVA GRANULAR 9,52MM REF.62551-0062 (.500")	62551-0062 (.500")
ESCOVA ROTATIVA GRANULAR 9,52MM REF.62551-0075 (.625")	62551-0075 (.625")
ESCOVA ROTATIVA GRANULAR 9,52MM REF.62551-0100 (.812")	62551-0100 (.812")
ESCOVA ROTATIVA GRANULAR 9,52MM REF.62551-0125 (1.000")	62551-0125 (1.000")
ESCOVA ROTATIVA LIMPEZA T.WILSON 1,27CM REF. 62615-0075	62615-0075
ESCOVA ROTATIVA LIMPEZA T.WILSON 1,27CM REF. 62615-0100	62615-0100
ESCOVA ROTATIVA LIMPEZA T.WILSON 1,27CM REF. 62615-0112	62615-0112
ESCOVA ROTATIVA LIMPEZA T.WILSON 2,54CM REF. 62615-0175	62615-0175
LUBRIFICANTE	96750000
MAQUINA WILS-AWAY- KIT 520 1/2 HP P/ LIMPEZA DE TUBOS	KIT 520
PEDAL DUPLO	96000015