

**Casa Matriz**

Av. Mitre 1345/51
Florida - Vicente Lopez
Pcia de BsAs
TEL: 54-11-4730-6000

Sucursal La Boca

Av. Alte Brown 1100
Ciudad Autónoma de Bs As
CABA - Argentina
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: infopartes@trane.com

DANFOSS**CONTROLES ELECTRÓNICOS**

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
037N003900	Controlador de motor arranque suave tipo MCI15 de 15A 380V
037N004000	Controlador de motor arranque suave tipo MCI25 de 25A 380V
037N007400	Controlador de motor arranque suave tipo MCI3 de 3A 380V
037N009000	Controlador de motor arranque suave tipo MCI50 de 50A 380V
131F3062	Variador de velocidad, VLT-202, 380V, 13HP, 15Kw
131F6764	Variador veloc VLT 22kW
132F0018	Variador de velocidad, VLT-FC51, 380V, 2.2Amp
175G5213	Arrancador suave 30Kw, 200-440VCA, mod. MCD 202-030 T4/CV3
130B1107	Display p/variador LSP 102
132B0101	Display p/variador VLT FC51

CONTROLES Y SENSORES

060-1101	Presostato de Baja, Tipo KP1, Reg -0.2 a 7.5 Bar, Flare 1/4"
060-1103	Presostato de Baja, Tipo KP1, Reg -0.9 a 7 Bar, Flare 1/4"
060-1120	Presostato de Baja, Tipo KP2, Reg -0.2 a 5 Bar, Flare 1/4"
060-1171	Presostato de Alta, Tipo KP5, Reg 8 a 32 Bar, Flare 1/4"
060-1173	Presostato de Alta, Tipo KP5, Reg 8 a 32 Bar, Flare 1/4"
060-1241	Presostato dual, Tipo KP15, Reg -0.2a7.5 / 8a32 Bar, Flare 1/4"
060-1243	Presostato dual, Tipo KP15, Reg -0.2a7.5 / 8a32 Bar, Flare 1/4"
060B0171	Presostato diferencial de aceite tipo MP55 -1a12 Bar Temp 60seg
060G1430	Transmisor de presión MBS3000 AB04, 4a20mA / 0-25Bar
061-F7506	Mini-presostato ACB-2UB506W, rearme auto, 13/18Bar Flare1/4"
061-F7514	Mini-presostato ACB-2UB514W, rearme auto, 21/28Bar Flare1/4"
061-F7520	Mini-presostato ACB-2UA520W, rearme auto, 1.5/0.5Bar Flare1/4"
061-F7523	Mini-presostato ACB-2UA523W, rearme auto, 0.7/1.7Bar Flare1/4"
061-F7526	Mini-presostato ACB-2UA526W, rearme auto, 2.7/1.7Bar Flare1/4"
061-F8333	Mini-presostato ACB-2UA305W, rearme auto, 13/16Bar Flare1/4"
061-F9713	Mini-presostato ACB-2UB813MW, rearme man, 20/26Bar Flare1/4"
061-H4000	Flow switch FQS-U30G, Pmax 10Bar, IP20, Tmax 80°C, FlareG1A

FILTROS DESHIDRATADORES

48-DA	Filtro deshidratador intercambiable, nucleo, tipo 48-DA
48-DN/DC	Filtro deshidratador intercambiable, nucleo, tipo 48-DN/DC
48-F	Filtro deshidratador intercambiable, nucleo, tipo 48-F
DCL032	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DCL, 1/4", Flare
DCL032.5S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DCL, 5/16", Soldar
DCL032S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DCL, 1/4", Soldar
DCL033	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DCL, 3/8", Flare
DCL033S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DCL, 3/8", Soldar

DML032	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/4", Flare
DML032.5S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,5/16", Soldar
DML032S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,1/4", Soldar
DML033	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 3/8", Flare
DML033S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Soldar
DML034S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Soldar
DML052	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/4", Flare
DML052.5S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,5/16", Soldar
DML052S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/4", Soldar
DML053	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Flare
DML053S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Soldar
DML054S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,1/2", Soldar
DML055S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/8", Soldar
DML082	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/4", Flare
DML082.5S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/16", Soldar
DML082S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/4", Soldar
DML083	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Flare
DML083S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Soldar
DML084	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Flare
DML084S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Soldar
DML085	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,5/8", Flare
DML085S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,5/8", Soldar
DML162	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,1/4", Flare
DML162.5S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/16", Soldar
DML162S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/4", Soldar
DML163	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 3/8", Flare
DML163S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Soldar
DML164	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Flare
DML164S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Soldar
DML165	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/8", Flare
DML165S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,5/8", Soldar
DML166	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 3/4", Flare
DML166S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/4", Soldar
DML167S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,7/8", Soldar
DML303	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 3/8", Flare
DML303S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Soldar
DML304	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,1/2", Flare
DML304S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Soldar
DML305	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/8", Flare
DML305S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,5/8", Soldar
DML306	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/4", Flare
DML306S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/4", Soldar
DML307S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,7/8", Soldar
DML309S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,1 1/8", Soldar
DML413	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML,3/8", Flare
DML414	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Flare

DML414S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1/2", Soldar
DML415	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/8", Flare,
DML415S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 5/8", Soldar
DML417S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 7/8", Soldar
DML419S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1 1/8", Soldar
DML604S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML 1/2", Soldar
DML606S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 3/4", Soldar
DML607S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 7/8", Soldar
DML609S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1 1/8", Soldar
DML757S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 7/8", Soldar
DML759S	Filtro deshidratador de linea de liquido, tipo DML, 1 1/8", Soldar
<u>MATERIAL ELÉCTRICO</u>	
037H415013	DP 25-3 contactor 24V/50-60Hz
037H415032	DP 25-3 contactor 220V/50-60Hz
037H415413	DP 30-3 contactor 24V/50-60Hz
037H415432	DP 30-3 contactor 220V/50-60Hz
037H415613	DP 40-3 contactor 24V/50-60Hz
037H415632	DP 40-3 contactor 220V/50-60Hz
037H415913	DP 50-3 contactor 24V/50-60Hz
037H415932	DP 50-3 contactor 220V/50-60Hz
<u>REPUESTOS COMPRESORES</u>	
7773001	Resistencia calefactora de carter 35W - 220V para
7773009	Resistencia calefactora de carter 50W - 380V para 7.5/13TR
7773011	Resistencia calefactora de carter 75W - 380V para 14/15TR
<u>TERMOSTATOS</u>	
060H1101	Termostato de bulbo mod.UT72, -30/30°C, Dif.2.3°C, Cap.1.5mts
060L110266	Termostato de ambiente mod.KP61 c/sen.rem, -40/65°C, Cap.2mts
060L1112	Termostato de ambiente mod.KP69, reg. -5/35°C, Capilar tipo B
<u>VÁLVULAS</u>	
009G0101	Valvula de cierre a diafragma tipo BML 9, 1/4"x1/4" Flare M/M
009G7050	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 6s, 1/4", ODF, soldar
009G7051	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 10s, 3/8", ODF, soldar
009G7052	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 12s, 1/2", ODF, soldar
009G7053	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 16s, 5/8", ODF, soldar
009G7054	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 18s, 3/4", ODF, soldar
009G7055	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 22s, 7/8", ODF, soldar
009G7056	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 28s, 1 1/8", ODF, soldar
009G7057	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 35s, 1 3/8", ODF, soldar
009G7058	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 42s, 1 5/8", ODF, soldar
009G7059	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 54s, 2 1/8", ODF, soldar
009G7066	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 67s, 2 5/8", ODF, soldar
009G7067	Valvula de bola c/obus, Tipo GBC 79s, 3 1/8", ODF, soldar
018F6193	Bobina p/valvula solenoide 200V 50/60Hz conex. DIN, IP20
018F6701	Bobina p/valvula solenoide 220V 50/60Hz c/caja terminal, IP67
018F6707	Bobina p/valvula solenoide 24V 50Hz c/caja terminal, IP67
042N7401	Bobina p/valvula solenoide 220V 50Hz
020-1010	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV6s, 1/4", Soldar

020-1011	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV10s, 3/8", Soldar
020-1012	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV12s, 1/2", Soldar
020-1018	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV16s, 5/8", Soldar
020-1040	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV10, 1/4", Flare
020-1041	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV12, 3/8", Flare
020-1042	Valvula de retencion, recta, Tipo NRV16, 1/2", Flare
032F1212	Valvulas solenoide,cuerpo s/bobina, Tipo EVR6, soldar 3/8" NC
032F1217	Valvulas solenoide,cuerpo s/bobina, Tipo EVR10, soldar 1/2" NC
032F2201	Valvulas solenoide,cuerpo s/bobina, Tipo EVR25, soldar 11/8" NC
032U7115	Valvula solenoide p/agua, conexión 1/2" Gas
034N0082	Valvula reguladora capacidad mod CPCE12 conex 1/2" ODF
034N0083	Valvula reguladora capacidad mod CPCE15 conex 5/8" ODF
034N0084	Valvula reguladora capacidad mod CPCE22 conex 7/8" ODF
061-L1145	Valvula inversora 4vias, 2.8-11.4Kw, desc.3/8"-succ.5/8", 45Bar
061-L1149	Valvula inversora 4vias, 2.8-11.4Kw, desc.1/2"-succ.5/8", 45Bar
061-L1151	Valvula inversora 4vias, 5.3-14.6Kw, desc.1/2"-succ.3/4", 45Bar
061-L1154	Valvula inversora 4vias, 8.3-29.2Kw, desc.1/2"-succ.7/8", 45Bar
061-L1155	Valvula inversora 4vias, 8.3-29.2Kw, desc.5/8"-succ.7/8", 45Bar
061-L1158	Valvula inversora 4vias, 21-53Kw, desc.7/8"-succ.1 1/8", 45Bar
061-L2011	Bobina p/valvula inversora 4vias, 220V, 50/60Hz, Lcable 60cm
061-L2013	Bobina p/valvula inversora 4vias, 220V, 50/60Hz, Lcable 120cm
061-L2016	Bobina p/valvula inversora 4vias, 220V, 50/60Hz, Lcable 120cm
061-L2030	Bobina p/valvula inversora 4vias, 220V, 50/60Hz, Lcable 120cm
061-L2038	Bobina p/valvula inversora 4vias, 24V, 50/60Hz, Lcable 120cm
067B2008	Orificio de valv. expansion, R-22, p/ TE 12, 18 Ton
067B2091	Orificio de valv. expansion, R-22, p/ TE 5, 7.5 Ton
067B3210	Elemento de valv. expansion, R-22, p/TE 12, -40/10°C, cap 3m
067B3211	Elemento de valv. expansion, R-22, p/TE 12, -40/10°C, cap 3m
067B3227	Elemento de valv. expansion, R-22, p/TE 12, -40/10°C, cap 3m
067B3250	Elemento de valv. expansion, R-22, p/TE 5, -40/10°C, cap 3m
067B3274	Elemento de valv. expansion R-22, p/TE 20, -40/10°C, cap 3m
067B3278	Elemento de valv. expansion, R-407C, p/TEZ 5, -40/10°C, cap 3m
067B3342	Elemento de valv. expansion, R-404C, p/TES 5, -40/10°C, cap 3m
067B4007	Cuerpo de valv. Expansion, soldar recta 1/2"x5/8" p/TE 5
067B4008	Cuerpo de valv. Expansion, soldar recta 1/2"x7/8" p/TE 5
067B4009	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 1/2"x5/8" p/TE 5
067B4010	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 1/2"x7/8" p/TE 5
067B4011	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 5/8"x7/8" p/TE 5
067B4013	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 1/2"x5/8" p/TE 5
067B4020	Cuerpo de valv. Expansion, soldar recta 5/8"x7/8" p/TE 12
067B4021	Cuerpo de valv. Expansion, soldar recta 7/8"x11/8" p/TE 12 y 20
067B4022	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 5/8"x7/8" p/TE 12
067B4023	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 7/8"x11/8" p/TE 12 y 20
067G3205	Elemento de valv. expansion, R-22, p/TE 55, -40/10°C, cap 3m
067G4003	Cuerpo de valv. Expansion, soldar recta 1 1/8"x1 3/8" p/TE55
067G4004	Cuerpo de valv. Expansion, soldar en angulo 1 1/8"x1 3/8" p/TE55

068-2002	Orificio de valv. expansion, #0X, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2003	Orificio de valv. expansion, #00, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2006	Orificio de valv. expansion, #03, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2007	Orificio de valv. expansion, #04, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2008	Orificio de valv. expansion, #05, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2009	Orificio de valv. expansion, #06, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2010	Orificio de valv. expansion, #01, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068-2015	Orificio de valv. expansion, #02, R-22, p/ TX 2 y TEX 2
068Z3206	Elemento y Cuerpo de valv. Expan, p/TX2, R22, R-R, -40/10°C
068Z3209	Elemento y Cuerpo de valv. Expan, p/TEX2, R22, R-R-R, -40/10°C
068Z3346	Valvula expansion s/tobera, Tipo TN 2, R134a, R-R-R, -40/10°C
068Z3348	Valvula expansion s/tobera, Tipo TEN 2, R134a, R-R-R, -40/10°C
<u>OTRAS PARTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</u>	
014-0161	Visor de liquido, Tipo SGN 6, 1/4 x 1/4, FM x FM, R22, Flare
014-0162	Visor de liquido, Tipo SGN 10, 3/8 x 3/8, FM x FM, R22, Flare
014-0165	Visor de liquido, Tipo SGN 16, 5/8 x 5/8, FM x FM, R22, Flare
014-0181	Visor de liquido, Tipo SGN 6S, 1/4 x 1/4, ODF x ODF, R22, soldar
014-0182	Visor de liquido, Tipo SGN 10s, 3/8 x 3/8, ODF x ODF, R22, soldar
014-0183	Visor de liquido, Tipo SGN 12s, 1/4 x 1/4, FM x FM, R22, Flare
014-0184	Visor de liquido, Tipo SGN 16s, 5/8 x 5/8, ODF x ODF, R22, soldar
014-0185	Visor de liquido, Tipo SGN 19s, 3/4 x 3/4, ODF x ODF, R22, soldar
014-0186	Visor de liquido, Tipo SGN 22s, 7/8 x 7/8, ODF x ODF, R22, soldar
014-0187	Visor de liquido, Tipo SGN 28s, 1.1/8x1.1/8, ODFxODF, R22, soldar
069G4001	LG1216 Mezclador liq-gas tipo LG, conexión 1/2" x 5/8" ODF
069G4002	LG1222 Mezclador liq-gas tipo LG, conexión 1/2" x 7/8" ODF
069G4003	LG1628 Mezclador liq-gas tipo LG, conexión 5/8" x 1 1/8" ODF
069G4004	LG2235 Mezclador liq-gas tipo LG, conexión 7/8" x 1 1/8" ODF
<u>INTERCAMBIADORES DE CALOR A PLACAS</u>	
021B2062	Intercambiador placa ev 3TR/cond 5TR Danfoss B3-030-30-3.0-HQ
021B2063	Intercambiador placa ev 5TR/cd 7.5TR Danfoss B3-030-50-3.0-HQ
021B2064	Intercambiador placa ev 7.5TR/c 10TR Danfoss B3-030-70-3.0-HQ
021H0878	Intercambiador placa ev 10TR/cd 13TR Danfoss D62-E-60 (STDPG)
021H0879	Intercambiador placa ev 12TR/cd 15TR Danfoss D62-E-70 (STDPG)
021H0880	Intercambiador placa ev 15TR/cd 20TR Danfoss D62-E-80 (STDPG)
021H2762	Intercambiador placa ev 20TR/cd 25TR Danfoss D118-E-50 (STDPG)
021H2765	Intercambiador placa ev 25TR/cd 35TR Danfoss D118-E-70 (STDPG)
021H2766	Intercambiador placa ev 30TR/cd 40TR Danfoss D118-E-80 (STDPG)
021B7454	Intercambiador placa ev 70TR/cd 10TR Danfoss B3-113-98-3.0-HQ
021B7457	Intercambiador placa B3-113-150-3.0 HQ Danfoss B3-113-150-3.0 HQ
021B7611	Intercambiador placa B3-120-120-3.0 HQ Danfoss B3-210-120-3.0 HQ