



Casa Matriz

Av. Mitre 1345/51
Florida - Vicente Lopez
Pcia de BsAs
TEL: 54-11-4730-6000

Sucursal La Boca

Av. Alte Brown 1100
Ciudad Autónoma de Bs As
CABA - Argentina
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: infopartes@trane.com

CPS

INSTRUMENTAL

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
CPS-TMAPC	Termómetro analogico de bolsillo
CPS-TMXKBEAD	Sonda de Ambiente tipo K / K-Type Bead Probe
CPS-TMDP	Termómetro digital de bolsillo
CPS-TM50	Termómetro digital -58 a 260°C
CPS-TLXVCT	Termómetro digital c/1/4
CPS-TMXSK90	Sonda tipo K Superficie 90 * Sonda de Superficie Tipo K
CPS-AC400	Pinza amperométrica econo
CPS-DM350	Multímetro digital autorango
CPS-AC450	Pinza amperométrica nucleo abierto
CPS-TMINI12	Termómetro infrarrojo 8/1
CPS-DMA400	Tester digital 4000c frec/rpm/temp
CPS-AC650	Pinza amperométrica T-RMS
CPS-AC750	Pinza amperométrica T-RMS CATIII 1000V, con USB para lectura en PC
CPS-DM450	Tester digital 10000c frec/rpm/temp
CPS-SM150	Decibelímetro digital
CPS-AM50	Anemómetro digital 8800cfm
CPS-TM360	Analizador Termo-Psicométrico
CPS-SH450	Analizador de sobrecalentamiento

ACCESORIOS DE CONEXIÓN

CPS-AVS1V	Ovulo 1/4 x 6 + tapa bronce
CPS-AD78	Adaptador 1/4 FM x 1/4 FH
CPS-AD87	Adaptador 1/4 FM x 1/2 FM c/adap 20UNF
CPS-AVS1	Ovulo depresor 1/4 x 10
CPS-AB	Adaptador 1/4 FH x 1/4 FM SAE
CPS-AVT44	Adaptador 1/4 FH x 1/4 c/dep x 1/4FM
CPS-AVT45	Acople 1/4 FH x 1/4 FM x 1/4 FM
CPS-QCH90	Conector p/automotor 1/4" SAE macho 90° HI R-134A
CPS-QCL90	Conector p/automotor 1/4" SAE macho 90° LO R-134A

HERRAMIENTAS DE CORTE

CPS-TCX4CTS	Ruedita p/TC274 & TC312
CPS-TCX7CTS	Ruedita titanio TC127
CPS-TC127	Minicortadora 1/8" - 5/8"
CPS-TCX100CS	Ruedita titanio TC100
CPS-TLDB	Escariadora premium
CPS-TC174	Minicortadora 3/8" - 1 1/8"
CPS-TCT127	Minicortadora 1/8-5/8 Heavy Duty
CPS-TCSET	Combo pack TC127 + TC274

CPS-TC312	Cortadora 1/4" - 1 5/8"
CPS-TC100	Cortatubos trincheta
CPS-TCT174	Minicortadora 3/8-1 1/8 Heavy Duty
CPS-TCT312	Cortadora 1/4-1 5/8 Heavy Duty
CPS-TC206	Cortatubos 3/8" - 2 5/8"
CPS-TCT206	Cortatubos 3/8-2 5/8 Heavy Duty
<u>HERRAMIENTAS DE MANO</u>	
CPS-TLVC1	Sacaóvulo standar c/4 nucleos
CPS-TLVC2	Sacaóvulo dual 1/4" + auto
CPS-TLFC1	Peine metálico
CPS-TLFC2	Peine metálico c/mango
CPS-TLPPX	Repuesto p/pinza sellador
CPS-TLFC6	Peine plastico 6 lados
CPS-TLSWS	Llave criquet 3/16" - 5/16"
CPS-TLMSP	Punzón 6 medidas
CPS-TLPO	Llave sella tubo
CPS-TLPK	Kit 5 punzones
CPS-TLWA06	Llave francesa 6" y 24mm
CPS-TLVC410A	Sacaóvulo R410 c/port
CPS-TLVCS	Sacaóvulo standar c/port
CPS-TLWA10	Llave francesa 10" y 33mm
CPS-TLPP	Pinza sellador c/piercing
<u>HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN</u>	
CPS-TLMIR1	Espejo circular 32mm
CPS-TLMIR2	Espejo circular 57mm
CPS-TLMIR4	Espejo oval 51 x 25mm
<u>DETECTORES DE FUGA</u>	
<i>Electrónicos</i>	
CPS-LSXS	Sensor detector ion-pump
CPS-LSXSF	Filtro para sensor detector
CPS-LSXS3	Sensor de reemplazo para el LS3000
CPS-UV55	Kit p/detectar fuga UVPRO
CPS-LS780C	Detector fuga electrónico
CPS-LS3000	Detector de fuga automatico
<i>Por LUZ UV:</i>	
CPS-UVNJS	Pinza inyectora para UV
CPS-UVS1	Cartucho UV medio < 2.2k x 6
CPS-UVPRO	Kit Lentes + linterna UVPRO
CPS-UVS5	Cartucho UV auto < 22k x 6
CPS-UVS2	Cartucho UV medio < 4.5k x 6
CPS-UVS3	Cartucho UV grande <11k x 6
<u>PESTAÑADORAS</u>	
CPS-FT195	Pestañadora 3/16" - 5/8" standar
CPS-FT203	Pestañadora 5/8" - 1 1/8" standar
CPS-FT500	Pestañadora 3/16" - 5/8" especial
CPS-FT525	Pestañadora ajustable 5/8"
CPS-FT800FN	Pestañadora c/excen R410

<u>VACUÓMETROS</u>	
CPS-VG100A	Vacuómetro digital led
CPS-VG200	Vacuómetro digital display
<u>MANGUERAS</u>	
CPS-HXTG	Junta de teflon p/manguera 1/4 x 10
CPS-HXD	Depresor p/manguera 1/4 x 10
CPS-HXGA	Gomita p/manguera 1/4 antiblow
CPS-HHC3S	Mangueras de control 90cm recta
CPS-HHC3	Mangueras de control 90cm
CPS-HXGB	Gomitas p/manguera 1/4 x 100
CPS-HJ5RE	Manguera Roja premium 5' w / BV en Fin-1/2 "20UNF Fittings
CPS-HV5	Manguera para vacío 3/8" 1.8m
CPS-HS3	Set Manguera 0.9m standar
CPS-HP3	Set Manguera 0.9m premium
CPS-HJ3	Set Manguera 0.9m R410 20UNF
CPS-HS5	Set Manguera 1.5m standar
CPS-HJ5	Set Manguera 1.5m R410 20UNF
CPS-HS10	Set Manguera 3.0m standar
CPS-HP5	Set Manguera 1.5m premium
CPS-HJ5E	Set Manguera 1.5m R410 c/valvula
CPS-HP5E	Set Manguera 1.5m premium c/valvula
<u>MANIFOLDS</u>	
CPS-MV1	Manifold 1vía sin manometro
CPS-MSTG3	Manifold Std R404A, R22, R134A c/manguera 36" BAR/PSI/C
CPS-MBZS3	Manifold Blackmax R-22 y R-12 con manguera
CPS-M2TP3	Manifold R-22 y R-407 con manguera
CPS-M2YP3	Manifold R-22 y R-404 con manguera
CPS-MBYP3	Manifold Blackmax R-22 y R-407 con manguera
CPS-MEBP3	Manifold Blackmax Pink R-410 con manguera
CPS-MV4Z	Manifold Vortech R-22 y R-134
CPS-MV13B	Manifold Vortech R-410 1/4" Flare
CPS-MV12B	Manifold Vortech R-410 20UNF
CPS-MBH5P5Z	Manifold R-134A, 22, 404A, 410A
CPS-MT2O7P5S	Manifold Pro-set R410A, R22, R407C c/manguera 36" BAR/PSI/C
CPS-MBH4P5Z	Manifold Platino Black Max R134 R22 R410 R404 c/mangueras
CPS-MV4ZP5	Manifold Vortech R-22 y R-134 con manguera
CPS-MV4H4P5Z	Manifold R-134A, 22, 404A, 410A 3 1/8" Hoses Chrome
CPS-MV4H4P5EZ	Manifold R-134A, 22, 404A, 410A 3 1/8" BV Hoses Chrome
CPS-MV5PD	Manifold Vortech R-22,R-134 y R-404 80mm c/vacuometro digital
<u>MANIFOLDS ELECTRÓNICOS</u>	
CPS-MD100VHE	Manifold electronico 4 vías, con mangueras
CPS-MD50VHE	Manifold electronico 2 vías, con mangueras
<u>MANÓMETROS</u>	
CPS-RGX68L	Lente para manometro 68mm
CPS-RGX68RB	Protector goma rojo 68mm
CPS-RGX68BB	Protector goma azul 68mm
CPS-RGBH	Manómetro R410 alta 68mm

CPS-RGBL	Manómetro R410 baja 68mm
CPS-RGZH	Manómetro R22/12 alta 68mm
CPS-RGYH	Manómetro R22/407 alta 68mm
CPS-RGYL	Manómetro R22/407 baja 68mm
CPS-RGZL	Manómetro R22/12 baja 68mm
<u>DOBLADORAS</u>	
CPS-TB368	Dobladora a palanca universal 1/4", 5/16", 3/8"
CPS-TB08	Dobladora a palanca 1/2"
CPS-TB10	Dobladora a palanca 5/8"
CPS-TB12	Dobladora a palanca 3/4"
CPS-TB14	Dobladora a palanca 7/8"
CPS-TB250	Kit dobladora hidraulica
<u>EXPANSORAS</u>	
CPS-TLH06	Cabezal de expansora 3/8"
CPS-TLH08	Cabezal de expansora 1/2"
CPS-TLH10	Cabezal de expansora 5/8"
CPS-TLH12	Cabezal de expansora 3/4"
CPS-TLH14	Cabezal de expansora 7/8"
CPS-TLH16	Cabezal de expansora 1"
CPS-TLH18	Cabezal de expansora 1 1/8"
CPS-TLH22	Cabezal de expansora 1 3/8"
CPS-TLE6	Expansora tubo 3/8" - 1 1/8"
<u>RECUPERADORAS</u>	
CPS-CR300S	Recuperadora gases economica 220V 282K/h Liq
CPS-CR500S	Recuperadora gases apta R410 220V 332K/h Liq comp 1/3HP oil less
CPS-CR700S	Recuperadora gases Cyclone R410 220V 430K/h Liq comp 1HP oil less
CPS-TR21S	Recup gases liviana R410 220V 858K/h Liq comp 1HP oil less
CPS-MT69	Acelarador Molecular CPS para recuperadoras
<u>BOMBAS DE VACÍO</u>	
CPS-VP2D	Bomba vacío 48l/m 1/3HP
CPS-VP4D	Bomba vacío 96l/m 1/2HP
CPS-VP6D	Bomba vacío 144l/m 1/2HP
CPS-VP12D	Bomba vacío 288l/m 1HP
<u>PICOS PARA SOLDURA</u>	
CPS-BRHTPKIT	Kit pico para soldar c/válvula y boquillas
CPS-BRHT5	Kit para soldar c / Válvula, Mangueras Y piezoeléct.
CPS-BRHTS1	Kit pico para soldar c/válvula
CPS-BRHT1	Kit p / soldar Fijo c / Válvula y piezoeléct.