



Termék adatlap

Tracer™ XM30 expanziós modul

Rendelési szám: X13651537010

A Tracer XM30 expanziós modul segítségével, szükség esetén további pontok adhatók hozzá a Tracer UC400 alkalmazásokhoz. Minden expanziós modul esetén négy konfigurálható pont áll rendelkezésre, melyhez bármilyen bemeneti/kimeneti kombináció használható (lásd a lenti táblázatot). A Tracer UC400 egységhez maximum nyolc (8) expanziós modul adható hozzá. A kettőnél több XM30 modult igénylő alkalmazások esetén PM014 DC tápfeszültség szükséges.

A csomag tartalma

- Egy (1) XM30 expanziós modul
- Egy (1) csomag kéttűs és négytűs kapocslemez-csatlakozó
- Egy (1) IMC kábelkötegelő

Fontos: Ellenőrizze, hogy minden ép, és nem károsodott-e. A termék gyárból való kiszállítása előtt valamennyi alkatrészt alaposan ellenőrizik. A szállítás közben történt bármely károsodással kapcsolatos panaszt a szállítóval kell rendezni.

XM30 konfigurálható csatlakozók

Az XM30 konfigurálható csatlakozókkal kapcsolatos információkat a lenti táblázat tartalmazza.

Kapcsolódás	Darabszám	Típusok	Értéktartomány
Bemenetek	Bármely analóg vagy bináris bemeneti és analóg kimeneti kombinációval konfigurálható	Termisztor	2252 Ω , 10k, 20k, 100k Ω
		Rezisztív (alapérték)	100 Ω 1 M Ω
		RTD	1 k Ω ; platina, Balco™ vagy nikkel
		Áramerősség	0–20 mA (lineáris)
		Feszültség	0–20 Vdc (lineáris)
		Bináris	Száraz érintkező
		Impulzustároló	Minimum 20 milliszekundum nyitott vagy zárt állapotban
Kimenetek		Áramerősség	0–20 mA, 16V
		Feszültség	0–16 Vdc, 20mA
Összes pont	4		


2009. December

BAS-PRC035-HU

Tárolási/üzemelési környezet specifikációi, megfelelések

Tárolás	
Hőmérséklet:	-67 203 °F (-55 95 °C)
Relatív páratartalom:	5 95% (nem kondenzáló)
Üzemeltetés	
Hőmérséklet:	-40 158 °F (-40 70 °C)
Páratartalom:	5 95% (nem kondenzáló)
Áramellátás:	24 Vdc $\pm 10\%$, 120 mA
- Szabályozó szerelési tömege: - Szabályozó szerelési tömege kapocselem-csatlakozókkal:	- A szerelési felület szükséges teherbírása 0.27 lb (0,122 kg) - A szerelési felület szükséges teherbírása 0.31 lb (0,142 kg)
Környezetvédelmi besorolás (ház):	NEMA 1
Telepítés:	UL 840: 3. kategória
Szennyezés:	UL 840: 2. kategória
Megfelelőség	
- UL916 PAZX- "Open Energy Management Equipment" - UL94-5V gyúlékonyság - CE-jelöléssel rendelkezik - FCC 15/B rész, "B" osztály határérték	

Az XM30 méretei



www.trane.com

További információkért forduljon a helyi értékesítési irodához, vagy lépjen kapcsolatba velünk a comfort@trane.com e-mail címen.

A "Tracer" és "Trane" nevek, illetve a Trane embléma a Trane védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban. Az ebben a dokumentumban védjeggyel ellátott kifejezések azok tulajdonosainak védjegyei.

Dokumentumrendelési szám BAS-PRC035-HU

Dátum 2009. December

Mivel a Trane folyamatos termékfejlesztés mellett kötelezte el magát, fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.