



**Casa Matriz**

Av. Mitre 1345/51  
Florida - Vicente Lopez  
Pcia de BsAs  
TEL: 54-11-4730-6000

**Sucursal La Boca**

Av. Alte Brown 1100  
Ciudad Autónoma de Bs As  
CABA - Argentina  
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: [infopartes@trane.com](mailto:infopartes@trane.com)

**EMERSON**

**VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS**

**Válvulas de expansión termostáticas HFE**

<b><u>Código</u></b>	<b><u>Descripción</u></b>
HFE S-5	Valvula Expans Termost 5T R22 5FT 1/2X5/8S S/T EE 5A
HFE S-8	Valvula Expans Termost 8T R22 5FT 5/8X7/8S S/T EE 6A
HFE S-10	Valvula Expans Termost 10T R22 5FT 5/8X7/8S S/T EE 6A
HFE S-12	Valvula Expans Termost 12T R22 5FT 5/8X7/8S S/T EE 6A
HFE S-15	Valvula Expans Termos 15T R22 5FT 7/8X1-1/8S S/T EE 6A

**Valvulas Desarmables**

**Línea TI/TIE**

**Cuerpos de Valvulas**

TI-HW	Valvula de expansion sin ecualizador R-22
TIE-HW	Valvula de expansion con ecualizador R-22
TISE-HW	Valvula de expansion con ecualizador R-22
TI-SW	Valvula de expansion sin ecualizador R-404a
TIE-SW	Valvula de expansion con ecualizador R-404a
TISE-SW	Valvula de expansion con ecualizador R-404a
TI-MW	Valvula de expansion sin ecualizador R-134a
TIE-MW	Valvula de expansion con ecualizador R-134a

**Orificios Intercambiables**

TIO-000	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 0.4 Ton. R22
TIO-001	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 0.9 Ton. R22
TIO-002	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 1.5 Ton. R22
TIO-003	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 2.4 Ton. R22
TIO-004	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 4.0 Ton. R22
TIO-005	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 4.8 Ton. R22
TIO-006	Orificio para Valv.exp. Tipo TI-TIE, capacidad hasta 5.5 Ton. R22

**Línea TCL/TCLE**

**Cuerpos Angulares**

C500-6	Cuerpo angular TCL/E 1/2SAE x 5/8SAE serie-T
C501-5	Cuerpo angular TCL/E 3/8SAE x 5/8SAE serie-T
A576	Cuerpo angular TCL/E 5/8ODF-7/8ODM x 7/8ODF-11/8ODM serie-T
10331	Cuerpo angular TJR 7/8ODFX1-1/8ODM Soldar
9149-1	Cuerpo Angular TMR 1-1/8MX1-1/8M Soldar
9152	Cuerpo Angular TER 7/8HX1-1/8M Soldar S/T
9153	Cuerpo Angular TER 7/8HX1-1/8M Soldar

**Cuerpos Rectos**

X6346-17	Cuerpo recto TCL/E 5/8ODF x 7/8ODF serie-T
X6346-18	Cuerpo recto TCL/E 5/8ODF x 1-1/8ODF serie-T
X6346-34	Cuerpo recto TCL/E 7/8ODF x 1-1/8ODF serie-T
X6669-2	Cuerpo recto TCL/E 1/2SAE x 5/8SAE serie-T
9761-2	Cuerpo recto TCL/E 1/2ODF x 7/8SAE serie-T
10332	Cuerpo recto TJR 7/8ODF x 7/8ODF serie-T
<b><u>Elementos de Poder</u></b>	
XB-1019 HZ 1B	Elemento de poder TCLE/TJLE R22 5Ft
XB-1019 HC 2B	Elemento de poder TCLE/TJLE R22 10Ft
XB-1019 SC 1B	Elemento de poder TCLE/TJLE R404a 5Ft
XB-1019 SZ 2B	Elemento de poder TCLE/TJLE R404a 10Ft
XC-726HC	Elemento termostatico TER/HR/IR -20/+50°F R22 10Ft
XC-726HW-2B	Elemento termostatico TER/HR/IR -10/+20°F R22 10Ft
XC-726SC-2B	Elemento termostatico TER/HR/IR -20/+50°F R404a 10Ft
XC-726SZ-2B	Elemento termostatico TER/HR/IR -50/+10°F R404a 10Ft
<b><u>Orificios</u></b>	
X22440B4B	Orificio TCL-TCLE 3ton R22
X22440B5B	Orificio TCL-TCLE 5ton R22
X22440B6B	Orificio TCL-TCLE 7.5ton R22
X22440B7B	Orificio TCL-TCLE 10ton R22
X22440B8B	Orificio TCL-TCLE 12ton R22
X11873B4B	Orificio TJR 14ton R22
X11873B5B	Orificio TJR 18ton R22
X-9117-B6B	Orificio TER 22TR R22
X-9117-B7B	Orificio TER 26TR R22
X-9117-B8B	Orificio TER 35TR R22
X-9117-B9B	Orificio TER 45TR R22
X-9166-B10B	Orificio TIR 55TR R22
X-9144-B11B	Orificio THR 70TR R22
X-9144-B13B	Orificio THR 85TR R22
X-9144-B14B	Orificio TMR 100TR R22