



Εμφανείς μονάδες fan coil UniTrane™ Harmony

Ο ήχος της σιωπής



Ο ήχος της σιωπής



Οι μονάδες fan coil UniTrane™ Harmony διατίθενται σε εμφανείς ή μη εμφανείς εκδόσεις με μεγάλη γκάμα επιλογών. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο προϊόν που παρέχει το βέλτιστο συνδυασμό απόδοσης, ακουστικής άνεσης και λειτουργικού κόστους.

Ευκολία ενσωμάτωσης.

Το βασικό πλεονέκτημα του εμφανούς τύπου fan coil είναι η ικανότητά του να ενσωματώνεται γρήγορα και απλά στους υπάρχοντες χώρους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν απαιτούνται εργασίες σε αεραγωγούς, τροποποίηση της οροφής ή εγκατάσταση επίτοιχου θερμοστάτη.

Το εμφανούς τύπου fan coil UniTrane™ Harmony μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια για εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή. Η κομψή σχεδίαση του ερμαρίου αυτού ταιριάζει σε οποιοδήποτε χώρο. Για την περαιτέρω απλοποίηση της εγκατάστασης, η Trane προτείνει ορισμένες επιλογές που τοποθετούνται στο εργοστάσιο, όπως:

- βάσεις στήριξης της μονάδας,
- στόμιο αέρα επιστροφής,
- κιτ βαλβίδας νερού,
- διασύνδεση θερμοστάτη.

Υπάρχει διαθέσιμη μια πλήρης γκάμα εξαρτημάτων για τοποθέτηση στο χώρο της εγκατάστασης:

- βαλβίδες ρύθμισης,
- βάσεις στήριξης της μονάδας,
- πίσω κάλυμμα για τοποθετήσεις σε γυάλινες επιφάνειες,
- ηλεκτρικές αντιστάσεις,
- εφεδρική αντλία συμπυκνωμάτων,
- στόμιο περσίδων εισόδου φρέσκου αέρα,
- στόμια εισόδου/εξόδου για μη εμφανείς εγκαταστάσεις.

Ανατρέξτε στη σελίδα 12 για μια πλήρη λίστα και λεπτομέρειες.





Ευκολία χρήσης

Η Trane προσφέρει λύσεις ελέγχου που περιλαμβάνουν από απλούς μηχανικούς θερμοστάτες μέχρι προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο IR, είτε χειρός είτε επίτοιχο, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του χώρου να επιλέγουν μεταξύ του τρόπου λειτουργίας "Χειροκίνητος" ή "Αυτόματος", προκειμένου να διαχειρίζονται την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τις εναλλαγές ψύξης/θέρμανσης. Για την απόλυτη άνεση και ευκολία, οι μεμονωμένες μονάδες ή ομάδες μονάδων μπορούν να συνδεθούν μέσω μιας σειριακής σύνδεσης.

Άνεση


Το UniTrane™ Harmony είναι η τέλεια επιλογή που εξασφαλίζει θερμική και ακουστική άνεση στους χρήστες του χώρου. Στην έκδοση με μοτέρ EC (μοντέλα FVAE, FCAE και FKAΕ), ο ελεγκτής της μονάδας μπορεί να ρυθμίζει συνεχώς τη ροή του αέρα έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο θερμικό φορτίο του χώρου, έχοντας ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά σταθερή θερμοκρασία του χώρου. Αυτή η συνεχής προσαρμογή του ανεμιστήρα βελτιώνει επίσης την ακουστική άνεση στο χώρο, εξαλείφοντας τις απότομες εναλλαγές ταχύτητας του ανεμιστήρα. Τα συνολικά χαμηλά επίπεδα θορύβου της μονάδας την καθιστούν ιδανική για εγκατάσταση σε ήσυχους χώρους, όπως γραφεία και δωμάτια ξενοδοχείων.

Το πλεονέκτημα της Trane.

- Όλες οι μονάδες αποστέλλονται με όργανα ελέγχου, βαλβίδες, βάσεις στήριξης και στόμια τοποθετημένα από το εργοστάσιο, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα στο χώρο εγκατάστασης
- Απόλυτο φιλτράρισμα, υψηλή απόδοση και μειωμένη πτώση πίεσης: Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα CleanEffects™ συγκρατούν ακόμη και τα πιο μικρά μικρομετρικά σωματίδια χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της μονάδας.
- Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου Trane Tracer™ συνδυάζεται με ολόκληρη τη σειρά για να προσφέρει υψηλή απόδοση, βέλτιστη άνεση και οικονομική διαχείριση του κτιρίου.

Αναπνεύστε ελεύθερα με την τεχνολογία φιλτραρίσματος CleanEffects™

Η τεχνολογία CleanEffects βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σας, μειώνοντας σημαντικά τη σκόνη, τη γύρη, τις τρίχες από τα κατοικίδια, τα ακάρεα σκόνης, τη μούχλα, τα χνούδια, τους μύκητες, το μεγαλύτερο μέρος καπνού από το τσιγάρο, έως και τα βακτηρίδια.



Η λύση της Trane δεν δέχεται τους συμβιβασμούς.

Η τεχνολογία ηλεκτροστατικού φιλτραρίσματος CleanEffects™ της Trane ελαχιστοποιεί την πτώση της πίεσης και μεγιστοποιεί τον όγκο του καθαρού αέρα που παρέχεται στο χώρο που ζείτε. Αυτό το καταφέρνει συγκρατώντας παράλληλα μικρά σωματίδια μεγέθους έως και 0,1 micron, κάτι που την καθιστά 100 φορές πιο αποτελεσματική από ένα συμβατικό φίλτρο EU3.

Σωματίδια όπως η σκόνη, ο καπνός και τα βακτηρίδια είναι πολύ μικρά για να φιλτραριστούν αποτελεσματικά από τη μύτη σας ή το λαιμό σας καθώς τα εισπνέετε. Φτάνοντας βαθιά στους πνεύμονές σας, μπορούν να προκαλέσουν ενοχλητικά αλλεργικά συμπτώματα. Τα συμβατικά φίλτρα αέρα (φίλτρα G0 και EU3) που χρησιμοποιούνται στις μονάδες fan coil δεν συγκρατούν τα μικρά σωματίδια.

Και τα σωματίδια που συγκρατούνται από τα συμβατικά φίλτρα έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη πτώση της πίεσης, μειώνοντας τη ροή του αέρα στη μονάδα. Συνεπώς φιλτράρεται λιγότερος αέρας, το σύστημα γίνεται αναποτελεσματικό και επηρεάζονται αρνητικά η άνεση και η υγεία σας.

Χαρακτηριστικά φίλτρου CleanEffects™:

- Απομάκρυνση έως και 99,98% των σωματιδίων και αλλεργιογόνων από το φιλτραρισμένο αέρα στους εσωτερικούς σας χώρους. Απομακρύνει μικρά σωματίδια μεγέθους έως και 0,1 micron: το 1/1.000 της διαμέτρου μιας ανθρώπινης τρίχας.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας, χωρίς αγορά φίλτρων αντικατάστασης. Φίλτρα που καθαρίζονται εύκολα. Απλώς ξεπλένετε μία φορά κάθε 3 έως 9 μήνες (ανάλογα με τη χρήση).
- Ελάχιστη πτώση πίεσης. Παρέχεται σταθερός όγκος αέρα στο χώρο.



Οικολογική σχεδίαση για άνετη ζωή


Το μοτέρ ανεμιστήρα EC ενισχύει την εξοικονόμηση και την άνεση.

Το μοτέρ ανεμιστήρα EC των μοντέλων UniTrane™FVAE/FCAE/FKAE προσφέρει σημαντική οικονομία μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος κατά μέσο όρο 67%.

Χάρη στη συνεχώς μεταβαλλόμενη ταχύτητα του ανεμιστήρα, εξαλείφονται οι θορυβώδεις εναλλαγές στροφών και μειώνονται οι εκπομπές θορύβου.

Η άνεση βελτιστοποιείται με την ικανότητα του μοτέρ να παρέχει ταχεία απόκριση όταν οι συνθήκες το απαιτούν και να διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η τεχνολογία μοτέρ ανεμιστήρα EC συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας οποιουδήποτε κτιρίου.



Τυπικά φορτία μοτέρ ανεμιστήρα ενός κτιρίου γραφείων στο Παρίσι.



Μονάδες fan coil UniTrane™ Harmony.

Η μονάδα fan coil UniTrane™ Harmony είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο προϊόν. Μπορεί να ενσωματωθεί απλά και γρήγορα στο χώρο σας, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα επιλογών και εξαρτημάτων.

Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου Trane Tracer™

παρέχεται τοποθετημένο, ρυθμισμένο και δοκιμασμένο από το εργοστάσιο.




Σύστημα ελέγχου Trane Tracer™

Κομψή σχεδίαση ερμαρίου.

Το λευκό γυαλιστερό ερμάριο RAL9003 επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή της μονάδας fan coil UniTrane σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Το υψηλής ποιότητας περίβλημα ερμαρίου της μονάδας κατασκευάζεται από ένα συνδυασμό ανθεκτικού πλαστικού και συμπαγούς μετάλλου που έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά γερή κατασκευή μονάδας.

Ανθεκτικές βάσεις στήριξης που
τοποθετούνται στο εργοστάσιο.





Ανθεκτικό προσαρμοζόμενο στόμιο διάχυσης αέρα.

Το στόμιο μπορεί να αποσπαστεί και να αντιστραφεί για να αλλάξει η κατεύθυνση ροής του αέρα από εμπρός προς τα πίσω.

Κιτ βαλβίδας νερού που τοποθετείται στο εργοστάσιο.

Ανώτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Το ηλεκτροστατικό φίλτρο CleanEffects παρέχει το κατάλληλο φιλτράρισμα για την αποφυγή της σκόνης, των βακτηριδίων και των αλλεργιογόνων που μεταφέρονται από τα σωματίδια του αέρα.

Στοιχεία απόδοσης μονάδων fan coil πιστοποιημένα από τη Eurovent.




Ολόκληρη η σειρά UniTrane™ διαθέτει πιστοποίηση Eurovent από εξωτερικό, ανεξάρτητο εργαστήριο. Πιστοποίηση κατά Eurovent σημαίνει διασφάλιση ακριβών δεδομένων απόδοσης και κοινά κριτήρια σύγκρισης.



Από απλές έως εξελιγμένες λύσεις: Συστήματα διαχείρισης κτιρίων.

Η λύση μονάδων fan coil της Trane μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε BMS ανεξάρτητα από το μέγεθος. Ολόκληρη η σειρά τερματικών μονάδων νερού της Trane περιλαμβάνει έλεγχο με βάση τα πρωτόκολλα LonTalk® και Modbus.


Ενσωμάτωση σε υπερσύγχρονο BMS.



Ενσωμάτωση σε BMS ελέγχου τοπικής ομάδας/απλό BMS.

Λύση TOD (χρονοδιάγραμμα ημερήσιας λειτουργίας) Trane.

- Επιτρέπει τη δημιουργία εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος ημερήσιας λειτουργίας
- Έως 60 μονάδες + 1 ψυκτικό συγκρότημα + 1 κεντρική κλιματιστική μονάδα
- Απλή θέση σε λειτουργία με διακόπτη dip
- Μπορούν να προγραμματιστούν διαστήματα διακοπών





Προδιαγραφές: Μονάδες μοτέρ ανεμιστήρα AC.

FVAS / FCAS / FKAS		11	12	21	22	31	32
Συνολική ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	0,9	1,0	1,3	1,4	1,8	1,9
Αισθητή ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4
Ροή νερού (ψύξη) (1)	(l/h)	148	176	215	246	307	326
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) (1)	(kPa)	5	4	4	9	12	7
Θερμαντική ικανότητα (2)	(kW)	1,2	1,3	1,6	1,7	2,2	2,2
Ικανότητα ηλεκτρικού θερμαντήρα	(W)	650	650	400-600-1000	400-600-1000	600-900-1500	600-900-1500
Ροή αέρα σε 0 Pa (1)	(m³/h)	175	175	220	220	270	270
Απορροφούμενη ισχύς ανεμιστήρα (1)	(W)	25	25	22	22	25	25
Στάθμη ηχητικής ισχύος (3)	(dB(A))	32 / 39 / 45	32 / 39 / 45	30 / 40 / 47	30 / 40 / 47	36 / 40 / 49	36 / 40 / 49
Διαστάσεις εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (5)	(mm)	694x225x530	694x225x530	794x225x530	794x225x530	1009x225x530	1009x225x530
Βάρος (6)	(kg)	13	13	14	16	18	21
Διαστάσεις μη εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (7)	(mm)	415x218x511	415x218x511	515x218x511	515x218x511	730x218x511	730x218x511
Βάρος (6)	(kg)	9	10	13	15	18	20

FVAS / FCAS / FKAS		33	34	41	42	43	44
Συνολική ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	2,1	2,3	2,9	3,3	3,4	3,9
Αισθητή ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	1,6	1,7	2,2	2,4	2,6	2,9
Ροή νερού (ψύξη) (1)	(l/h)	369	393	506	560	580	665
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) (1)	(kPa)	16	9	11	21	14	25
Θερμαντική ικανότητα (2)	(kW)	2,6	2,7	3,6	3,8	4,1	4,7
Ικανότητα ηλεκτρικού θερμαντήρα	(W)	600-900-1500	600-900-1500	750-1250-2000	750-1250-2000	750-1250-2000	750-1250-2000
Ροή αέρα	(m³/h)	335	335	495	495	590	590
Απορροφούμενη ισχύς ανεμιστήρα (1)	(W)	28	28	39	39	55	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος (3)	(dB(A))	33 / 39 / 47	33 / 39 / 47	31 / 41 / 43	31 / 41 / 43	37 / 46 / 52	37 / 46 / 52
Διαστάσεις εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (5)	(mm)	1009x225x530	1009x225x530	1224x225x530	1224x225x530	1224x225x530	1224x225x530
Βάρος (6)	(kg)	19	22	21	24	22	25
Διαστάσεις μη εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (7)	(mm)	730x218x511	730x218x511	945x218x511	945x218x511	945x218x511	945x218x511
Βάρος (6)	(kg)	19	21	21	23	22	24

FVAS / FCAS / FKAS		51	52	61	62	63	64
Συνολική ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	4,3	4,6	5,2	5,7	5,9	6,5
Αισθητή ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	3,3	3,5	4,1	4,4	4,7	5,1
Ροή νερού (ψύξη) (1)	(l/h)	739	799	894	987	1011	1127
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) (1)	(kPa)	25	20	18	14	22	18
Θερμαντική ικανότητα (2)	(kW)	5,2	5,6	6,7	7,4	7,7	8,5
Ικανότητα ηλεκτρικού θερμαντήρα	(W)	1000-1500-2500	1000-1500-2500	1000-1500-2500	1000-1500-2500	1000-1500-2500	1000-1500-2500
Ροή αέρα	(m³/h)	735	735	1020	1020	1210	1210
Απορροφούμενη ισχύς ανεμιστήρα (1)	(W)	79	79	105	105	134	134
Στάθμη ηχητικής ισχύος (3)	(dB(A))	42 / 51 / 56	42 / 51 / 56	45 / 56 / 60	45 / 56 / 60	50 / 58 / 64	50 / 58 / 64
Διαστάσεις εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (5)	(mm)	1439x225x530	1439x225x530	1439x255x530	1439x255x530	1439x255x530	1439x255x530
Βάρος (6)	(kg)	26	30	35	41	36	42
Διαστάσεις μη εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (7)	(mm)	1160x218x511	1160x218x511	1160x248x511	1160x248x511	1160x248x511	1160x248x511
Βάρος (6)	(kg)	25	28	33	38	33	39



Προδιαγραφές: Μονάδες μοτέρ ανεμιστήρα EC.

FVAE / FCAE / FKAΕ		21	22	33	34	43	44
Συνολική ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	1,2	1,3	2,2	2,3	2,9	3,2
Αισθητή ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	0,9	1,0	1,7	1,7	2,2	2,4
Ροή νερού (ψύξη) (1)	(l/h)	205	229	377	393	506	551
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) (1)	(kPa)	4	8	17	9	11	18
Θερμαντική ικανότητα (2)	(kW)	1,5	1,6	2,7	2,8	3,6	3,9
Ικανότητα ηλεκτρικού θερμαντήρα	(W)	400-600-1000	400-600-1000	600-900-1500	600-900-1500	750-1250-2000	750-1250-2000
Ροή αέρα	(m³/h)	220	210	350	340	495	475
Απορροφούμενη ισχύς ανεμιστήρα (1)	(W)	11	11	12	12	15	15
Στάθμη ηχητικής ισχύος (3)	(dB(A))	30 / 41 / 51	30 / 41 / 51	30 / 42 / 51	30 / 42 / 51	33 / 44 / 54	33 / 44 / 54
Διαστάσεις εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (5)	(mm)	794x225x530	794x225x530	1009x225x530	1009x225x530	1224x225x530	1224x225x530
Βάρος (6)	(kg)	14	16	19	22	22	25
Διαστάσεις μη εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (7)	(mm)	515x218x511	515x218x511	730x218x511	730x218x511	945x218x511	945x218x511
Βάρος (6)	(kg)	13	15	19	21	22	24

FVAE / FCAE / FKAΕ		51	52	63	64
Συνολική ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	3,7	3,8	4,9	5,3
Αισθητή ψυκτική ικανότητα (1)	(kW)	2,8	2,8	3,8	4,0
Ροή νερού (ψύξη) (1)	(l/h)	637	661	837	904
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) (1)	(kPa)	19	14	16	12
Θερμαντική ικανότητα (2)	(kW)	4,5	4,6	6,4	6,7
Ικανότητα ηλεκτρικού θερμαντήρα	(W)	1000-1500-2500	1000-1500-2500	1000-1500-2500	1000-1500-2500
Ροή αέρα	(m³/h)	610	585	945	910
Απορροφούμενη ισχύς ανεμιστήρα (1)	(W)	19	19	41	41
Στάθμη ηχητικής ισχύος (3)	(dB(A))	37 / 48 / 57	37 / 48 / 57	44 / 55 / 64	44 / 55 / 64
Διαστάσεις εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (5)	(mm)	1439x225x530	1439x225x530	1439x255x530	1439x255x530
Βάρος (6)	(kg)	26	30	36	42
Διαστάσεις μη εμφανών μονάδων (μήκος x πλάτος x ύψος) (7)	(mm)	1160x218x511	1160x218x511	1160x248x511	1160x248x511
Βάρος (6)	(kg)	25	28	33	39

Ηλεκτρική παροχή: 230V/50Hz/1Ph.

- (1) δύο σωλήνες, αέρας: 27 °C/19 °C, νερό: 7/12 °C, υψηλή ταχύτητα.
- (2) δύο σωλήνες, αέρας: 20 °C, είσοδος νερού: 50 °C, παροχή νερού για ψύξη, υψηλή ταχύτητα.
- (3) Στάθμες σύμφωνα με την προδιαγραφή 8/2 (ISO 3741/88) Eurovent και την πιστοποίηση κατά Eurovent, βασικός κινητήρας.
- (4) Οι τιμές υπολογίστηκαν βάσει επιπέδων ακουστικής ισχύος με υποθετική εξασθένηση θορύβου 9 dB.
- (5) Μοντέλο κατακόρυφης μονάδας (FVA).
- (6) Χωρίς περιεχόμενο νερού, προαιρετικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ.
- (7) Μοντέλα οριζόντιων μονάδων (FCA, FKA).

Περιγραφή γκάμας.



Εμφανές μοντέλο, κάθετη εγκατάσταση, με στόμιο επιστροφής αέρα
FCAS: Μοτέρ ανεμιστήρα AC
FCAE: Μοτέρ ανεμιστήρα EC



Μη εμφανές μοντέλο, οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση
FKAS: Μοτέρ ανεμιστήρα AC
FKAΕ: Μοτέρ ανεμιστήρα EC



Εμφανές μοντέλο, κάθετη εγκατάσταση
FVAS: Μοτέρ ανεμιστήρα AC
FVAE: Μοτέρ ανεμιστήρα EC




Με βάσεις στήριξης



Με βάσεις στήριξης + στόμιο αέρα
επιστροφής

Παρεχόμενοι προαιρετικοί εξοπλισμοί και παρελκόμενα.

	Προαιρετικός εξοπλισμός που τοποθετείται στο εργοστάσιο	Εξαρτήματα που τοποθετούνται στο χώρο εγκατάστασης
2 σωλήνες: Μόνο ψύξη ή Ψύξη + Θέρμανση	•	
4 σωλήνες: Ψύξη + Θέρμανση	•	
Στοιχείο βελτιωμένης θέρμανσης (μονάδα 4 σωλήνων)	•	
Εγκατάσταση βαλβίδων από αριστερά ή δεξιά	•	
Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα σε Βασική/Υψηλότερη	•	
Φίλτρα αέρα G0/G3	•	•
Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα CleanEffects™	•	
Ηλεκτρικός θερμαντήρας (Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή ικανότητα)	•	•
Ελεγκτής μονάδας Trane Tracer™ ZN	•	
Μονάδα ομαδικού ελέγχου Modbus	•	
Θερμοστάτης/διασύνδεση μονάδας ελέγχου στη μονάδα	•	•
Θερμοστάτης/διασύνδεση μονάδας ελέγχου στον τοίχο		•
Κιτ ρελέ κύριας/εντολοδόχου μονάδας		•
Βαλβίδες νερού: 2οδες/3οδες	•	•
Κιτ μικρομετρικής ρύθμισης/βαλβίδας απομόνωσης	•	•
Βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	•	•
Αντλία συμπυκνωμάτων	•	•
Βάσεις στήριξης της μονάδας		•
Στόμιο αέρα επιστροφής		•
Βάσεις στήριξης μονάδας + στόμιο αέρα επιστροφής	•	•
Αυτόματο διάφραγμα και ακροφύσιο νωπού αέρα		•
Πίσω ή κάτω κλείσιμο πίνακα (εμφανής μονάδα)		•
Μπροστινός πίνακας επιστροφής (μη εμφανής μονάδα)		•
Φλάντζες εισόδου και εξόδου ίσιες και υπό γωνία 90° (μη εμφανής μονάδα)		•
Στόμιο εισόδου/εξόδου αέρα (μη εμφανής μονάδα)		•



Η Ingersoll Rand (NYSE:IR) προάγει την ποιότητα της ζωής δημιουργώντας και διατηρώντας ασφαλή, άνετα και αποδοτικά περιβάλλοντα. Οι άνθρωποί μας και οι μάγκες μας, συμπεριλαμβανομένων των Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® και Trane®, συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της άνεσης του αέρα σε σπίτια και κτίρια, για τη μεταφορά και την προστασία τροφίμων και ευπαθών προϊόντων, για την προστασία σπιτιών και εμπορικών ακινήτων, αλλά και για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Αντιπροσωπεύουμε εμπορικές δραστηριότητες ύψους 14 δισ. δολαρίων Η.Π.Α. παγκοσμίως και έχουμε δεσμευτεί για σταθερή πρόοδο και διαρκή αποτελέσματα.



engineer.trane.com

trane.com

ingersollrand.com

Πολιτική της εταιρείας Trane είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των στοιχείων των προϊόντων και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση του σχεδιασμού και των προδιαγραφών χωρίς ειδοποίηση.
Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Βέλγιο, ON 0888.048.262 - RPR Βρυξέλλες

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές εκτύπωσης που μειώνουν τα απόβλητα.

© 2013 Trane – Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
UNT-SLB027-EL Ιούνιος 2013