



TRANE®

New Stylus Series R

Minisplit Air Conditioner

12,000-60,000 BTU/H Concealed Models

MCX R410A Series 50 Hz

New Stylus Series R

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งได้แขวนได้

• เครื่องปรับอากาศทราน รุ่น *New Stylus Series R* ได้รับการออกแบบที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก และความเย็นสบายที่ลงตัว สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวน ใต้ฝ้าเพดานตั้งพื้น หรือแบบติดตั้งต่ำเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง (สำหรับรุ่น 42,000-60,000 BTU/H ติดตั้งได้เฉพาะแบบแขวน ใต้ฝ้าเพดานหรือติดตั้งต่ำ)

• ควบคุมการทำงานของคุณของเครื่องปรับอากาศได้ด้วย Room Thermostat ที่ง่ายต่อการใช้งาน

• ให้ความเย็นเต็มปีที่ยุ่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำหรับรุ่น 42,000-60,000 BTU/H)

Outdoor Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize ป้องกันสนิมอย่างดี ติดตั้งได้แม้ในเนื้อที่จำกัด

เชื่อถือได้ในประสิทธิภาพการทำงาน มีระบบหน่วงเวลา 3 นาที

พร้อม Shut-off Valve ทุกรุ่น

ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในบรรยากาศ



อุปกรณ์พิเศษ (Option)

ส่วนระบายความร้อนแบบ Blue Fin หรือแบบ Copper Fin หรือ เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน TR-DTM พร้อมด้วย Stainless Casing ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น การติดตั้งริมทะเล

Room Thermostat

- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16-30°C
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- Auto-restart เริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ



MCX-GB(T)



TTK-QB/QD

Product Specifications

Models	Indoor unit		MCXA12GB	MCXA18GB	MCXA18GB	MCXA24GB	MCXA30GB	MCXA36GB	MCXA36GB	MCXB42GB	MCXB48GB	MCXB60GB	
	Outdoor unit		TTKA12QB	TTKA15QB	TTKA18QB	TTKA24QB	TTKA30QB	TTKA36QB	TTKA36QD	TTKB42QD	TTKB48QD	TTKB60QD	
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50						380-415/3/50				
Performance Data	Cooling Capacity	Btu/h	12,000	15,000	18,000	24,000	30,000	36,000	36,000	42,000	48,000	60,000	
	Airflow	CFM	400	600	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000	
Indoor Units													
Expansion Device			Capillary Tube										
Fan Motor	RLA x Qty	A	0.45	0.52	0.52	0.67	0.68 x 2	0.68 x 2	0.68 x 2	0.74 x 2	0.74 x 2	0.76 x 2	
Room Thermostat	3-Minute Relay		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Auto Restart		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Dimensions	H x W x D	mm	630 x 1,075 x 235			630x1,325x235		630 x 1,575 x 235			630 x 1,825 x 235		630x2,075x235
Weight		kg	30	30	30	35	46	47	47	59	67	70	
Outdoor Units													
Compressor	Type		Rotary						Scroll				
	RLA x Qty	A	5.2	7.2	7.6	10.7	13.3	16.1	5.7	7.5	8.6	9.8	
Fan Motor	RLA	A	0.50	0.47	0.47	0.88	0.88	0.50	0.50	0.88	0.88 x 2	0.88 x 2	
Dimensions	H x W x D	mm	585 x 830 x 330				795 x 1,018 x 360			1,254 x 988 x 350			
Weight		kg	41	52	54	60	83	83	83	88	92	95	
Piping Connection Type			Shut Off Valve - Flare Connection Type						Shut Off Valve - Sweat Connection Type				
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	
	Suction	in	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	
Refrigerant			R-410A										
TIS 2134-2553 Mark			⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	-	-	-	

Note: 1. Capacity is rated at ARI conditions of 80°/67° FDB/FWB for Indoor & 95° FDB for Outdoor

2. Outdoor unit dimensions depth is not included the dimensions of unit's legs.

3. Design and specification are subject to change without notice.



Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a \$13 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results. For more information, visit www.tranethailand.com

TRANE Thailand

Airco Limited 30th- 31st Floor, Vanit Building II 1126/2 New Petchburi Road, Makkasan, Rachthevee, Bangkok 10400

Tel: (+66) 2761 1111

© 2017 Trane All rights reserved

MS-SLB-MCX-R-TH February 24, 2017

