




TRANE®

Illusion

Frio e quente/frio - Heat Pump



Ar de Confiança™

IR Ingersoll Rand
Climate Control Technologies

ILLUSION™ Uma experiência confortável

Illusion foi projetado para não ficar visível em instalações de conforto, tais como: residências, escritórios e lojas. É facilmente instalado em forro falso. Illusion é a solução ideal para novos projetos, bem como para a substituição de equipamentos em instalações já existentes. Confira:

- Bandeja de condensado de metal estampado, completamente isolada nas laterais e na parte inferior, garante a estanqueidade da unidade.
- A altura compacta dos modelos é perfeita para instalações em ambientes com pé direito reduzido.

- O motor do ventilador com 4 velocidades permite escolher a vazão de ar mais adequada e atende silenciosamente as condições de conforto.
- O sistema utilizado para as conexões de refrigeração, o colarinho de conexão para duto e as alças de fixação da unidade tornam a instalação extremamente simples.
- Modelos disponíveis com Refrigerante R-22.
- Disponível com kit de controle remoto sem fio e caixa Plenum.

Dados Técnicos – Illusion - somente frio

Modelo	Capacidade (Btu/h)	Consumo Elétrico (W)	Amperagem (A)	Vazão de Ar (m³/h)	Largura	Dimensões (mm) Comprimento	Altura	Peso (kg)
MCD512D	12000	128	0,6	680	625	946	300	30
MCD518D	18000	178	0,8	1020	625	946	300	32
MCD524D	24000	312	1,4	1360	625	946	300	34
MCD530D	30000	411	1,9	1700	625	1098	300	36
MCD536D	36000	455	2,1	1870	625	1251	300	42
MCD048D	48000	660	3,0	2720	759	1107	408	49
MCD060D	60000	836	3,8	3400	759	1250	408	55

Dados Técnicos – Condensador

	Modelo	Capacidade (Btu/h)	Consumo Elétrico (W)	Amperagem (A)	Vazão de Ar (m³/h)	Largura	Dimensões (mm) Comprimento	Altura	Peso (kg)
	TTK512P100	12000	1289	5,9	1359	296	700	531	36
	TTK518P100	18000	2167	9,9	2717	380	830	692	43
	TTK524P100	24000	2651	12,1	2717	380	830	692	44
	TTK530P100	30000	3575	16,3	2717	380	830	692	61
	TTK536K100	36000	4323	19,7	3619	360	1078	795	81
	TRAE0401C*	48000	2904	13,2	5950	420	920	793	108
	TRAE0402C	2 x 24000	5104	23,2	5950	420	920	793	108
	TRAE0501C*	60000	3733	17,0	5950	420	920	793	108
	TRAE0602C	2 x 36000	7410	33,7	9180	420	930	895	152
	TRAE0602C*	2 x 36000	5188	23,6	9180	620	930	895	152
	TRAE0802C*	2 x 48000	5984	27,2	11900	800	1140	996	196
	TRAE1002C*	2 x 60000	7960	36,2	11900	800	1140	996	196

Dados Técnicos – Illusion - Quente e frio - Heat Pump

Modelo	Capacidade (Btu/h)	Consumo Elétrico (W)	Amperagem Nominal (A)	Vazão de Ar (m³/h)	Largura	Dimensões (mm) Comprimento	Altura	Peso (kg)
MWX530D	30000	411	1,9	1700	625	1098	300	36
MWX536D	36000	455	2,1	1870	625	1251	300	42
MWX048D	48000	660	3,0	2720	759	1107	408	49
MWX060D	60000	836	3,8	3400	759	1250	408	55

Dados Técnicos – Condensador descarga vertical - Heat Pump

	Modelo	Capacidade (Btu/h)	Consumo Elétrico (W)	Amperagem Nominal (A)	Vazão de Ar (m³/h)	Largura	Dimensões (mm) Comprimento	Altura	Peso (kg)
	2TWB0030A1	30000							
	2TWB0036A1	36000							
	2TWA0048A3	48000							
	2TWA0060A3	60000							

Dados técnicos referentes a equipamentos 220 V / 60 Hz - Capacidades de acordo com as condições ARI Standard 210/240

* Modelos Trifásicos



Trane do Brasil

Rua Pinheirinho, 144
04321-170 – Jabaquara - São Paulo - SP

www.trane.com.br

Literatura número	MCD-SLB001-PB
Arquivo número	MCD-SLB001-PB 04/08
Substitui	Novo
Local de estoque	Brasil

A Trane possui uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e reserva-se o direito de alterar projetos e especificações sem prévio aviso

- São Paulo/SP – (11) 5014-6300 • Bauru/SP – (14) 3203-5668 • Campinas/SP – (19) 3203-0047
- Rio de Janeiro/RJ – (21) 2199-0800 • Belo Horizonte/MG – (31) 3296-6746
- Porto Alegre/RS – (51) 3337-1188 • Brasília/DF – (61) 3344-4222
- Florianópolis/SC – (48) 3235-3572 • Salvador/BA – (71) 3379-9087 • Vitória/ES – (27) 3317-4225