

Manual de instalação Sistema Split Hi-Wall (R-410A) Unidade de parede 9.000 a 24.000 BTU/h – 60Hz



Unidade interna

Somente resfriamento 4MCW1509C100BAR

4MCW 1509C 100BAR

4MCW1512C100BAR 4MCW1518C100BAR

4MCW1524C100BAR

Unidade externa

Somente resfriamento

4TTK1509C100BAR

4TTK1512C100BAR

4TTK1518C100BAR 4TTK1524C100BAR

🛕 ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

Somente técnicos qualificados podem instalar e fazer a manutenção do equipamento. A instalação, partida e manutenção do condicionador de ar podem oferecer riscos, pois sua manipulação requer conhecimentos técnicos e capacitação específica. Instalação inadequada, ajuste ou alterações no equipamento realizados por pessoas não qualificadas podem levar à morte ou causar ferimentos graves. Ao manipular o equipamento, respeite todas as medidas de precaução contidas nos manuais, etiquetas e outras marcas de identificação presentes no equipamento.

janeiro 2021

MS-SVN069B-PB







Advertências, precauções e avisos

Advertências, precauções e avisos. Deve-se observar que, em intervalos apropriados deste manual, aparecem indicações de advertência, precaução e aviso. As advertências servem para alertar os instaladores sobre os possíveis perigos, que podem resultar em lesões pessoais ou mesmo em morte. As precauções foram elaboradas para alertar o pessoal sobre situações perigosas que podem resultar em lesões pessoais, enquanto os avisos indicam uma situação que poderia resultar em danos ao equipamento ou propriedade.

Sua segurança pessoal e a operação apropriada desta máquina dependem da estrita observação do mencionado nestas precauções.

Leia todo o manual antes de operar ou efetuar a manutenção desta unidade.

ATENÇÃO: Advertências, Precauções e Avisos aparecem nas seções correspondentes deste documento. Recomenda-se ler com atenção as definições abaixo:

ADVERTÊNCIA

Indica uma situação possivelmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou causar ferimentos graves.

A PRECAUÇÃO

Indica uma situação possivelmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados. Também serve para alertar contra práticas não seguras.

AVISO:

Indica uma situação que pode resultar em danos somente ao equipamento ou materiais.

Importante

Preocupações ambientais.

Os cientistas têm demonstrado que certos produtos químicos fabricados pelo homem, ao serem liberados na atmosfera, podem afetar a camada de ozônio que naturalmente está na estratosfera. Alguns dos produtos químicos já identificados que podem afetar a camada de ozônio são fluidos refrigerantes que contêm cloro, flúor e carbono (CFC) e também aqueles com hidrogênio, cloro, flúor e carbono (HCFC). Nem todos os fluidos refrigerantes que contêm esses compostos possuem o mesmo impacto potencial no meio ambiente. A Trane defende a manipulação responsável de todos os fluidos refrigerantes, inclusive dos substitutos industriais dos

CFC, como os HCFC e os HFC.

Práticas responsáveis na manipulação de fluidos refrigerantes.

A Trane considera que as práticas responsáveis na manipulação de refrigerantes são importantes para o meio ambiente, para os nossos clientes e para a indústria de condicionadores de ar.

▲ ADVERTÊNCIA

Deve-se realizar o aterramento elétrico adequado.

Todo cabeamento em campo DEVE ser realizado por pessoal qualificado. O cabeamento com aterramento elétrico inadequado pode levar a riscos de INCÉNDIO e CHOQUE. Para evitar esses perigos, deve-se cumprir os requisitos de instalação e aterramento do cabeamento. A omissão no cumprimento dessas normas poderá resultar em morte ou causar ferimentos graves.


A ADVERTÊNCIA

Equipamento de proteção individual (EPI).

A instalação e manutenção desta unidade podem resultar na exposição a perigos elétricos, mecânicos e químicos.

- Antes de efetuar a instalação ou manutenção desta unidade, os técnicos DEVEM colocar o equipamento de proteção individual (EPI) recomendado para a tarefa a ser realizada.
- Quando trabalhar com produtos químicos perigosos ou perto deles, SEMPRE consulte as normas e padrões, apropriados para obter informações sobre os níveis permitidos de exposição pessoal, proteção respiratória adequada e recomendações para manipulação desses materiais
- Caso haja risco de produção de um arco elétrico, DEVE-SE usar o equipamento de proteção individual (EPI), proteção contra arcos elétricos, ANTES de realizar a manutenção da unidade.

O não cumprimento das recomendações pode causar ferimentos graves ou até resultar em morte.







A ADVERTÊNCIA

O fluido refrigerante R-410A trabalha a uma pressão mais alta que a do R-22.

A unidade descrita neste manual emprega fluido refrigerante R-410A, que opera em pressões superiores que ao fluido R-22. Utilize APENAS equipamentos ou componentes indicados para uso com esta unidade. Se tiver dúvidas específicas relacionadas ao uso do fluido refrigerante R-410A, consulte o representante local da Trane.

A omissão na recomendação de utilizar equipamento de serviço ou componentes classificados para o fluido refrigerante R-410A, pode resultar na explosão de equipamentos ou de componentes a alta pressão do R-410A, resultando em morte, graves lesões ou danos ao equipamento.

- Leia este manual cuidadosamente antes de tentar instalar o equipamento. A instalação e manutenção desta unidade somente devem ser realizadas por técnicos de serviço qualificados.
- Desligue a energia elétrica, inclusive os pontos de desconexão remota, antes de fazer a manutenção. Siga todos os procedimentos de bloqueio e identificação com etiquetas, para garantir que a energia não possa ser ligada inadvertidamente. A omissão no cumprimento desta advertência antes da manutenção poderá provocar morte ou graves lesões.
- Confira a etiqueta de identificação da unidade para conhecer a classificação do fornecimento de energia que será aplicado tanto à unidade quanto aos acessórios. Consulte o manual de instalação de tubulação auxiliar para sua instalação apropriada.
- A instalação elétrica deve cumprir todos os códigos locais, estaduais e nacionais. Providencie uma tomada de energia elétrica independente, de fácil acesso à chave principal. Verifique se todo o cabeamento elétrico está bem conectado, ajustado e distribuído adequadamente dentro do painel de controle. Não utilize qualquer outro tipo de cabeamento que não o informado e nem utilize extensões. Não compartilhe a conexão de energia principal com outros aparelhos.
- Em primeiro lugar, conecte o cabeamento da unidade externa e, depois, o cabeamento da unidade interna. O cabeamento deve estar pelo menos a um metro de aparelhos elétricos ou rádios, para evitar interferências ou ruídos.

Instale a tubulação de drenagem apropriada para a unidade, aplicando o isolamento adequado ao redor de toda a tubulação a fim de evitar condensação. Durante a instalação da tubulação, evite a entrada de ar no circuito de refrigeração.







- Faça testes de vazamento para verificar a integridade de todas as conexões da tubulação.
- Evite instalar o condicionador de ar em locais ou áreas sujeitas às seguintes condições:
 - Presença de fumaça e gases combustíveis, gases sulfúricos, ácidos ou líquidos alcalinos ou outros materiais inflamáveis;
 - Elevada flutuação da tensão;
 - Transporte veicular;
 - Ondas eletromagnéticas.

Ao instalar a unidade em áreas reduzidas, adote as medidas necessárias para evitar que o excesso de concentração de fluido refrigerante não exceda os limites de segurança, caso exista vazamento. O excesso de fluido refrigerante em ambientes fechados pode causar falta de oxigênio. Consulte seu fornecedor local para obter mais informações.

Utilize os acessórios e peças especificados para a instalação; caso contrário, podem acontecer falhas no sistema, vazamentos de água e fugas elétricas.

Recebimento do equipamento

Ao receber a unidade, inspecione o equipamento para verificar se aconteceram danos durante o transporte. Se forem detectados danos visíveis ou ocultos, submeta um relatório por escrito à empresa transportadora.

Verifique se o equipamento e os acessórios recebidos estão de acordo com o detalhado no(s) pedido(s) de compra.

Mantenha o manual à mão, para consultá-los a qualquer momento.

Tubulação de fluído refrigerante

Verifique o código do modelo, a fim de evitar erros de instalação.

Utilize um manifold apropriado para controlar as pressões de trabalho e acrescentar fluido refrigerante durante a partida da unidade.

A tubulação deve ter diâmetro e espessura adequados. Durante o processo de solda, faça circular nitrogênio seco para evitar a formação de óxido de cobre.

Para evitar condensação na superfície das tubulações, elas devem ser corretamente isoladas (conferir espessura do material de isolamento). O material de isolamento deve ter condições de suportar as temperaturas de trabalho (para os modos de resfriamento e aquecimento).

Após finalizar a instalação das tubulações, aplicar nitrogênio e efetuar um teste de estanqueidade. Posteriormente, fazer vácuo e controlar com vacuômetro.

Cabeamento elétrico

Aterrar a unidade adequadamente.

Não ligue a conexão à terra com a tubulação de gás ou água, cabos telefônicos ou para-raios. Uma conexão à terra incompleta pode causar choque elétrico.

Selecione o fornecimento de energia e o tamanho do cabeamento segundo as especificações do projeto.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com aparelho.

Nota:

É necessário instalar um disjuntor ou interruptor independente, que desconecte todos os polos de alimentação com uma distância de 3 mm entre cada um deles

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente de manutenção, ou por pessoal qualificado para evitar riscos.

- Grau de proteção da unidade evaporadora IPX0.
- Grau de proteção da unidade condensadora IPX4.







Conteúdo

Recomendações de segurança e advertências3
Apresentação do aparelho4
Controle remoto
Instruções de operação9
Instalação da unidade15
Informações para o instalador23
Especificação técnica24
Esquemas de cabeamento 26
Esquemas de cabeamento 27
Especificações do cabeamento 28
Manutenção29
Detecção de falhas







Recomendações de segurança e advertências

Recomendações de segurança e advertências

ADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá resultar em morte ou em graves lesões.

PRECAUÇÃO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesões moderadas e menores ou danos ao equipamento e materiais.

ADVERTÊNCIA

- Leia este manual cuidadosamente antes de tentar instalar o equipamento. A instalação e manutenção desta unidade somente devem ser realizadas por técnicos de serviço qualificados.
- Este documento é de propriedade do cliente e deve permanecer sempre junto da unidade.

ADVERTÊNCIA

- Desligue a energia elétrica, inclusive os pontos de desconexão remota, antes de fazer a manutenção. Siga todos os procedimentos de bloqueio e identificação com etiquetas, para garantir que a energia não possa ser ligada inadvertidamente. A omissão no cumprimento desta advertência antes da manutenção poderá provocar morte ou graves lesões.
- A instalação elétrica deve cumprir todos os códigos locais, estaduais e nacionais. Providencie uma tomada de energia elétrica independente, de fácil acesso à chave principal.
- Verifique se todo o cabeamento elétrico está devidamente conectado e ajustado. Não utilize qualquer outro tipo de cabeamento que não o informado. Não modifique o comprimento do cabo de fornecimento de energia, nem utilize extensões. Não compartilhe a conexão de energia principal com outros aparelhos.
- Assegure-se de conectar a unidade ao aterramento adequadamente. Não conecte o cabo de aterramento a tubulações de gás ou água, barras ou cabos elétricos, porque isso pode causar choque elétrico. Instale um dispositivo para alertar quando ocorrer falhas de aterramento.
- Instale um interruptor permanente, cujos contatos tenham uma separação de pelo menos 3 mm entre os
- Ligue primeiro o cabeamento da unidade externa e, depois, o cabeamento da unidade interna. O cabeamento deve estar pelo menos a um metro de aparelhos elétricos ou rádios, para evitar interferências ou ruídos.
- Instale somente acessórios e peças com especificações de fábrica. Certifique-se de que a localização da instalação tenha capacidade para suportar o peso da unidade. A unidade interna deverá ser instalada a uma altura mínima de 2,5 m do piso.
- A carcaça da unidade deverá ter marcas ou símbolos indicando o sentido do fluxo de líquidos.
- Instale a tubulação de drenagem apropriada para a unidade, aplicando isolamento ao redor de toda a tubulação para evitar condensação. Durante a instalação da tubulação, evite a entrada de ar no circuito de refrigeração. Faça testes de vazamento para verificar a integridade de todas as conexões da tubulação.
- Evite instalar o condicionador de ar em locais ou áreas sujeitas às seguintes condições:
 - Presença de fumaça e gases combustíveis, gases sulfúricos, ácidos ou líquidos alcalinos ou outros materiais inflamáveis:
 - Elevada flutuação da tensão;
 - Transporte veicular;
 - Ondas eletromagnéticas.








Apresentação do aparelho


Apresentação do aparelho

1	Painel frontal
2	Filtro de ar
3	Filtro opcional (se instalado)
4	Visor de LED
5	Receptor de sinal
6	Tampa do bloco de terminais
7	Ionizador opcional (se instalado)
8	Defletor vertical
9	Botão de emergência
10	Etiqueta de identificação da unidade
11	Direcionador do fluxo de ar horizontal
12	Controle remoto





13	Grelha da saída de ar
14	Etiqueta de identificação da unidade
15	Tampa do bloco de terminais
16	Válvula de gás
17	Válvula de líquido









Apresentação do aparelho

Visor de LED



Descrição das funções do visor de LED:

Nº 1 = Exibição da temperatura/código de erro

- (1) Acende durante a operação quando a unidade estiver em funcionamento.
- (2) Exibe o código de erro em caso de falha.

Nº 2 = Temporizador - Acende durante a operação do temporizador.

Nº 3 = SLEEP = Modo noturno

Nota: O formato e posicionamento dos indicadores pode variar conforme o modelo, porém, sua função é sempre a mesma.

Função de inicialização automática

A unidade é enviada de fábrica com a função de Inicialização automática definida. Em caso de falta de energia, o módulo memoriza as pré-configurações da unidade antes da falha de energia. Após o restabelecimento da energia, a unidade reinicia automaticamente com todas as configurações anteriores preservadas pela função de

Para desativar a função INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, proceda da seguinte forma:

- 1. Desligue a unidade e desconecte-a da alimentação elétrica.
- 2. Pressione o botão de emergência enquanto reconecta a alimentação elétrica.
- Continue pressionando o botão de emergência por mais 10 segundos até ouvir quatro (4) "bips". A função INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA foi desativada.

Para ativar a função INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, siga o mesmo procedimento até ouvir três (3) "bips"


Função de emergência

Em caso de falha no controle remoto, faça o seguinte:

Abra e levante o painel frontal a um ângulo que permita alcançar o botão de emergência.

- 1. Pressionar o botão de emergência (um "bip") levará a unidade à operação de RESFRIAMENTO FORÇADO.
- Pressionar duas vezes o botão de emergência dentro de 3 segundos (dois "bips") conduzirá a unidade até a operação de AQUECIMENTO FORÇADO.
- 3. Para desligar a unidade, pressione o botão novamente (um longo "bip").
- Após 30 minutos de operação forçada, a unidade começará a funcionar no modo resfriamento de 23°C e na velocidade automática do ventilador.

Nota: O formato e posicionamento do botão de emergência pode variar conforme o modelo, porém, sua função é sempre a mesma.








Controle remoto

Controle remoto

No	Botão	Função		
1	▲ (TEMP UP)	Aumenta a temperatura ou o tempo em 1 unidade		
2	▼ (TEMP DN)	Reduz a temperatura ou o tempo em 1 unidade		
3	ON/OFF	Liga ou desliga o equipamento.		
4	FAN	Seleciona a velocidade de ventilação entre AUTO/LOW/MID/HIGH.		
5	TIMER	Ativa ou desativa o desligamento automático		
6	SLEEP	Para ativar a função "dormir"		
7	ECO	Ativar esta função no modo frio aumenta a temperatura em 2°C em relação à selecionada. No modo calor, reduz a temperatura em 2°C em relação à selecionada.		
8	MODE	Seleciona o modo de funcionamento		
9	TURBO	Ao ativar esta função no modo frio, o resfriamento máximo será ativado a 16°C. No modo aquece, o aquecimento máximo será ativado a 31°C.		
10	SWING 🗘	Ativa ou desativa o movimento do defletor horizontal de ar.		
11	DISPLAY	Ligar / desligar a tela.		
12	I FEEL	Ativa o sensor de temperatura do controle remoto entrando no modo automático ajustando a temperatura de acordo com o ambiente (se disponível).		
13	MUTE	Para ativar a função Silencioso (se aplicável).		
14	(MODE + TIMER)	Para ativar a função de Bloqueio, pressione os botões MODE e TIMER juntos (se aplicável).		



🛕 A aparência e algumas funções do controle remoto podem variar de acordo com os diferentes modelos

🗘 O formato e a localização de alguns botões podem variar de acordo com o modelo, mas sua função é a mesma.

Ao pressionar os botões, a unidade confirmará o recebimento do sinal com um "bip".







Controle remoto

Tela do controle remoto

Símbolos	Indicador de função
△ ou 🕷	"FEEL" – Modo automático
*	Resfriamento
ou 🍑	Desumidificação
*	Somente operação do ventilador
*	Aquecimento (Somente versão Quente-Frio)
ou ▲	Sinal de recepção
Ou TIMER ou OFF ou C	Tempor. desligado (OFF)
⊕ ou TIMER ou ⊕ ou ⊕ →	Tempor. ligado (ON)
AUTO ou ou (FLASH) ou	Ventilador automático
③ ou ■ ou ■ ou ♦ ou C	Ventilador na velocidade baixa
⊕ ou ou vou *·········	Ventilador na velocidade média
S ou ou ou	Ventilador na velocidade alta
QUIET ou Dou Cou Ou	Modo noturno
(*)	Conforto noturno (opcional)
8†	"I FEEL" (opcional)
◎ □ □ □ □ ◎ □ ◎ □ □ □ ◎ □ □ □ □ □ □ □ □	Movimento do defletor horizontal
7	Movimento do defletor
₩ ou TURBO ou POWERFUL	SUPER (movimento rápido)
ou ECO ou 🛍	Econômico
ou 🎚	Pilhas
88:88	Relógio



Nota: Os ícones podem variar de acordo com o modelo de aparelho







Controle remoto

Pilhas

Como colocar as pilhas

Deslize a tampa do compartimento de pilhas no sentido indicado pela seta. Insira as 2 pilhas certificando-se de colocá-las de acordo com a polaridade. Recoloque a tampa deslizando-a.



Use 2 pilhas LRO AAA (1,5 V). Não utilize pilhas recarregáveis. Assim que a tela do controle apresentar problemas de exibição, substitua as pilhas por novas do mesmo tipo. Descarte as pilhas usadas nos locais adequados.

Ao trocar as pilhas ou inseri-las pela primeira vez, você verá um micro interruptor sob a tampa traseira do controle.

Posição do modelo switch	Função
oC	A tela é exibida em graus Celsius
°F	A tela é exibida em graus Fahrenheit
Cool	O controle remoto é configurado somente no modo resfriar.
Heat	O controle remoto é configurado no modo resfriar e aquecer.

II. CUIDADO: Se após ajustar essas funções você remover as pilhas, a configuração será perdida e precisará reconfigurá-la.



Ao trocar as pilhas ou inseri-las pela primeira vez, configure primeiro o controle remoto para apenas resfriar ou resfriar e aquecer. É muito

Ao inserir as pilhas, os símbolos 🎇 (COOL ■) e 💓 (HEAT ■) começarão a piscar. Ao pressionar qualquer botão com o símbolo 💥 (COOL ■) ligado, o controle será definido somente para o modo resfriar. Ao pressionar qualquer botão com o símbolo 🎉 (HEAT ■), ligado, o controle será definido para o modo resfriar e aquecer.




Se você definir o controle somente para o modo resfriar, não será possível ver as funções de aquecimento. Você precisará remover as pilhas e repetir o procedimento do passo anterior.


- 1. Direcione o controle remoto em linha reta para o receptor na frente do equipamento.
- 2. Verifique se não há objetos entre o controle remoto e o receptor do equipamento.
- 3. Jamais deixe o controle remoto exposto à luz solar.
- 4. Mantenha o controle remoto a uma distância superior a 1 metro de televisores ou outros aparelhos elétricos.


Recomendações para localização e uso do controle remoto. (se aplicável) O controle remoto pode ser colocado no suporte de parede.


Suporte do controle remoto.
















8









Instruções de operação

Fluxo de ar


Seu condicionador de ar foi concebido para criar condições climáticas confortáveis para as pessoas dentro de um ambiente.

Ele pode resfriar, desumidificar (e aquecer o ar nos modelos resfria e aquece) de modo totalmente automático.

O ar é aspirado pelo painel frontal e passa pelo filtro, que retêm a poeira do ar. Em seguida, é direcionado através do trocador de calor, onde é resfriado e desumidificado ou aquecido.

O calor e a umidade removidos do ar são enviados para o ambiente

Após ser tratado, o ar é devolvido ao ambiente. A direção da saída de ar é ajustada pelo defletor horizontal motorizado e pelos verticais posicionados manualmente.



Controle do fluxo de ar "SWING"



O botão SWING ativa o movimento do defletor de ar alternadamente para cima e para baixo a fim de assegurar a distribuição uniforme do ar. Você também pode interromper sua posição para direcioná-lo para uma direção.

- · No resfriamento, direcione o ar horizontalmente para cima.
- No aquecimento, direcione o ar para baixo, uma vez que ele tende a subir.

Os defletores verticais localizados atrás dos defletores horizontais são posicionados manualmente para direcionar o ar para os lados.

Leste ajuste deve ser feito com o aparelho desligado.

A PRECAUCÃO.


Nunca mova o defletor horizontal manualmente. Isso danificaria o seu mecanismo de movimento.

A PERIGO.

Nunca insira suas mãos ou outro elemento na saída de ar. Este equipamento possui um ventilador girando em alta velocidade.













9



Modo de resfriamento

MODO RESFRIAR (COOL)




Essa função permite que o equipamento resfrie o ambiente enquanto reduz a umidade do ar.

Para ativar esta função (COOL), pressione o botão até que a função 🎇 (COOL ■) seja exibida na

O ciclo de resfriamento será ativado assim que a temperatura do ambiente estiver maior que a definida nos botões ▲ e ▼.

Para otimizar o funcionamento do condicionador de ar, ajuste a temperatura (l), a velocidade do ventilador (2) e a direção do ar desejada (3) com os botões correspondentes.



MODO AQUECIMENTO (HEATING)

Disponível somente na versão Quente-Frio.



Esta função permite que o equipamento aqueça o ar do ambiente.

Para ativar esta função (HEAT), pressione o botão até que a função 🎇 (HEAT ■) seja exibida na tela.

Com os botões ▲ e ▼ configure a temperatura para que seja superior à temperatura do ambiente.


Para otimizar o funcionamento do condicionador de ar, ajuste a temperatura (1), a velocidade do ventilador (2) e a direção do ar desejada (3) com os botões correspondentes.



Este aparelho possui a função Hot Start, que atrasa em alguns segundos o fluxo de ar para garantir que saia sempre a uma temperatura adequada.



Neste modo, o aparelho pode ativar o ciclo de descongelamento, que é necessário para liberar a unidade externa da acumulação de gelo e melhorar o desempenho do equipamento. Durante este ciclo, o funcionamento dos ventiladores é interrompido. Este processo dura entre 2 e 10 minutos, após o qual o equipamento retorna automaticamente ao modo de aquecimento.











Temporizador

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (TIMER ON)



0

Para programar o acionamento automático, o equipamento deve estar desligado.


IMPORTANTE.

Antes de iniciar a programação do acionamento, selecione o modo e a velocidade do ventilador com os quais deseja que o equipamento inicie. Em seguida, pressione o botão ON/OFF para desligar o equipamento. Pressione TIMER e selecione a temperatura com os botões

 \triangle e \bigvee . Pressione novamente TIMER e selecione com os botões \triangle e \bigvee o tempo em horas que deve decorrer entre a programação e o acionamento do equipamento.

Nota: Para cancelar a programação, pressione novamente TIMER

Observação: Caso o fornecimento de energia elétrica do equipamento seja interrompido, a programação de acionamento deve ser excluída e programada novamente.





Indicador da unidade interna


DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (TIMER OFF)



Se o equipamento estiver ligado, você poderá programar o seu desligamento pressionando o botão TIMER e, em seguida, selecionando com os botões ▲ e ▼ o tempo em horas que deve decorrer entre a programação e o desligamento do equipamento.

Nota: Para cancelar a programação, pressione novamente TIMER

Nota: Caso o fornecimento de energia elétrica do equipamento seja interrompido, a programação de acionamento deve ser excluída e programada novamente.





Indicador da unidade interna

Nota: 1. O acréscimo ou decréscimo para o intervalo de 0,5 h a 9,5 h é de 0,5 hora ou 30 minutos.

2. O acréscimo ou decréscimo para o intervalo de 10 h a 24 h é de 1 hora.





Ventilação

MODO VENTILAÇÃO (FAN)




Esta função permite que o equipamento apenas circule o ar.

Para ativar esta função, pressione o botão MODE até que a função ∰ (FAN ■) seja exibida na tela.


Pressionar o botão FAN para alterar a velocidade do ventilador na seguinte sequência: BAIXA/MÉDIA/ALTA/AUTOMÁTICA.

O controle remoto armazenará a velocidade selecionada na operação anterior.

No modo FEEL, a velocidade é selecionada automaticamente pelo equipamento.










 ${\it Esta} \ {\it função} \ {\it reduz} \ {\it a} \ {\it umidade} \ {\it do} \ {\it ar} \ {\it para} \ {\it tornar} \ {\it o} \ {\it ambiente} \ {\it mais} \ {\it confortável}.$

Para ativar esta função, pressione o botão MODE até que a função MORY seja exibida na tela. Os ciclos de resfriamento e ventilação serão ativados automaticamente e alternadamente para obter a redução da umidade do ar.







"Feel" Automático

MODO AUTOMÁTICO (FEEL)




Para ativar esta função, pressione o botão MODE até que a função 🛆 (FEEL ■) seja exibida na tela.

Nesta função, o equipamento seleciona automaticamente o modo de operação, as velocidades do ventilador e a temperatura para proporcionar o conforto necessário.

TEMPERATURA AMBIENTE	MODO DE OPERAÇÃO	TEMP. AUT.	
< 20°C	Aquecimento (equipamentos versão Quente-Frio) Ventilação (equipamentos somente Frio)	23°C	
20°C-26°C	DRY	18°C	
> 26°C	COOL	23°C	

Para otimizar o funcionamento do condicionador de ar, ajuste a temperatura (apenas ± 2°C), a velocidade do ventilador e a direção do ar desejada com os botões correspondentes.



MODO DORMIR (SLEEP)




Para ativar esta função, pressione o botão SLEEP no controle remoto, o símbolo será exibido em sua tela (AUTO QUIET)

No modo DORMIR, o equipamento ajusta automaticamente a temperatura do ambiente para tornar o sono mais confortável. Se o modo de resfriamento ou umidificação estiver selecionado, a temperatura selecionada aumentará automaticamente 1°C a cada 60 minutos até atingir um máximo de 2°C após 2 horas de operação.

No modo de aquecimento, a temperatura selecionada será reduzida da mesma maneira até 2°C nas primeiras 2 horas.

Após operar 10 horas no modo dormir, o equipamento será desligado automaticamente.











Proteção

Um dispositivo de proteção interno pode interromper a operação do equipamento nos seguintes casos: Para modelos de condições climáticas TI

Nº:	MODO	Temperatura ambiente			
		Temperatura do ar externo superior a 24°C			
1	AQUECIMENTO	Temperatura do ar externo inferior a -7°C			
		Temperatura do ambiente superior a 27°C			
2	RESFRIAMENTO	Temperatura do ar externo superior a 43°C			
~	RESTRIAMENTO	Temperatura do ambiente inferior a 21°C			
3	DESUMIDIFICAÇÃO	Temperatura do ambiente inferior a 18°C			



🗘 Função de proteção do compressor: Em qualquer condição, caso a operação do equipamento seja interrompida ou o modo de operação seja alterado durante o funcionamento, não será permitido religar o equipamento antes de 3 minutos.







2500 mm Altura mínima

em relação

ao piso

Instalação da unidade

assador de cano

Revestimento isolante

Cabos de interconexão

Respeitar as distâncias mínimas

Mangueira de condensado


Instalação da unidade


UNIDADE INTERNA


- Instale a unidade nivelada em uma parede forte o suficiente para que não transmita vibrações.
- Não deve haver obstruções na entrada e saída de ar. O ar deve circular livremente pelo ambiente.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, vapor, umidade ou gases inflamáveis.
- Instale a unidade perto de uma fonte de alimentação elétrica independente.
- Não instale a unidade onde possa ficar exposta à luz solar direta.
- Instale a unidade onde a conexão entre as unidades interna e externa seja simples e prática.
- Instale a unidade onde seja fácil drenar a água condensada.
- Deixe livres os espaços necessários para operação e manutenção normal da unidade, conforme indicado na figura.
- Instale a unidade deixando os filtros de ar acessíveis.



- Não instale a unidade externa perto de fontes de calor, vapor ou gases inflamáveis.
- Não instale a unidade em locais expostos a muita poeira, ventos fortes ou próximo da orla marítima.
- Não instale a unidade em um local onde pessoas circulam frequentemente. Escolha um local onde a descarga de ar e o nível de ruído não perturbem os vizinhos.
- Não instale a unidade onde ela fique exposta à luz solar direta. (Se necessário, coloque uma proteção que não interfira na circulação de ar na unidade.
- Deixe os espaços indicados ao redor da unidade para assegurar a circulação de ar livre e o acesso para manutenção.
- Coloque a unidade fixa em um local sólido e seguro.
- Se a unidade externa estiver sujeita a vibrações, coloque calços de borracha nos pés da unidade.













Instalação da unidade interna

Antes de iniciar a instalação, decida a localização das unidades interna e externa, considerando os espaços mínimos necessários ao redor das

Instale a unidade interna dentro do ambiente a ser climatizado. Não o instale em corredores ou áreas comuns.

Coloque a unidade interna a uma altura de pelo menos 2,5 m do piso.

Para a instalação, proceda da seguinte forma:

Instalação da placa de montagem

- Marque a posição da placa na parede certificando-se de que esteja completamente horizontal por meio de um nível.
- Faça furos com profundidade de 32 mm na parede.
- 3. Coloque as buchas de plástico nos orifícios
- Fixe a placa na parede com os parafusos fornecidos.
- Certifique se ela foi corretamente fixada.

Nota: O formato da placa de instalação pode ser diferente do mostrado, mas o método de instalação é o mesmo.


Perfurando a parede para a passagem dos tubos.


- Defina o lado que a tubulação de interconexão passará, de acordo com a posição da placa de montagem. Faça o furo para passagem da tubulação na parede com uma
- pequena inclinação para baixo. Insira no furo a tubulação para guiar a passagem da fiação 3


Nota: O furo deve estar inclinado para baixo, de dentro para fora.

Conexão elétrica.

- 1. Levante o painel frontal.
- Remova a tampa da régua de bornes.
- 3. Para conexões elétricas, siga o circuito elétrico no lado direito da unidade, sob o painel frontal.
- Ajuste os cabos nos terminais por meio dos parafusos seguindo sua numeração. Selecione o tamanho dos cabos elétricos, de acordo com o consumo do equipamento (consulte a etiqueta de identificação e o manual e considerando a norma brasileira NBR-5410 e as normas locais de segurança.)
- O cabo de interconexão deve ser adequado para uso externo.
- O plug deve estar acessível após a instalação para desconexão, se 6. necessário
- 7. O equipamento deve estar conectado a um aterramento seguro.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser 8 substituído por um adquirido na Assistência Técnica autorizada.














Placa de montagem e dimensões (mm)










Instalação da unidade interna (cont.)

Tubulações do fluido refrigerante

O sentido da tubulação pode ser feita nas 3 direções indicadas na figura. Se as conexões forem feitas em uma das laterais, destaque o alívio existente para passagem da tubulação.

Direcione as tubulações até a passagem na parede e envolva-as juntamente com os cabos de interconexão e a mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem deve estar localizada na parte inferior para facilitar o escoamento da água.

- Não remova as tampas das extremidades das tubulações até que estejam conectadas, para evitar a entrada de umidade e poeira.
- Para estender as tubulações, desenrole-as, conforme mostrado ao lado.



Como desenrolar os tubos

Conexão da tubulação a unidade interna

- Remova as tampas das extremidades. Verifique se estão livres de sujeira e rebarbas.
- Insira a porca curta no tubo de cobre e faça o flangeamento na extremidade.
- Ajuste as conexões usando duas chaves, girando-as em direções opostas.






Dreno de água condensada da unidade interna

A instalação correta da drenagem de condensado é um ponto fundamental na instalação do equipamento.

- Coloque a mangueira de drenagem na parte inferior do conjunto de interconexão, tomando cuidado para não formar sifões.
- A mangueira de drenagem deve manter ao longo de sua extensão no sentido descendente para facilitar o escoamento de água.
- Não dobre a ponta da mangueira de drenagem nem a coloque abaixo do nível da água.
- Se a saída das tubulações for feita pela direita do equipamento, estas devem ser presas na parte de trás do equipamento.
- 5. Insira a conexão da mangueira no furo de passagem da parede.
- 6. Pressione para unir a conexão de dreno a mangueira de dreno.














Instalação da unidade interna (cont.)

INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA


Após conectar as tubulações de acordo com as instruções, conecte os cabos de interconexão. Em seguida, conecte a mangueira de drenagem.

Organize o conjunto de interconexão conforme mostrado na figura e envolva-o com a fita de vinil. Coloque um isolamento na conexão das tubulações, prendendo-o com fita de vinil.


Passe todo o conjunto de interconexão pelo furo na parede e pendure a unidade na parte superior da placa de montagem. Pressione e empurre firmemente a parte inferior da unidade contra a placa de montagem até que ela trave.



Revestir com fita de vinil



Placa de montagem










Instalação da unidade externa

- A unidade externa deve ser instalada sobre uma superfície firme e resistente e fixada com segurança.
- Antes de fazer as conexões elétricas e das tubulações, as seguintes observações devem ser consideradas: Decida qual
 é a melhor posição para colocar a unidade e deixe espaço suficiente para realizar a manutenção da unidade.
- Fixe a unidade com parafusos adequados para o material onde será fixada.
- Sobredimensione os parafusos de fixação. Lembre-se que estarão sujeitos a vibrações e deverão permanecer na unidades durante anos.
- A unidade deve ser instalada considerando as regulamentações locais e nacionais.

Drenagem de condensado da unidade externa (versão Quente-Frio)

A água condensada e o gelo formado na unidade externa durante a operação no modo de aquecimento podem ser drenados através de uma tubulação.

- Fixe a conexão de dreno na base da unidade no furo de 19mm localizado na parte inferior do equipamento, conforme mostrado na figura.
- 2. Fixe a mangueira de dreno na conexão. Verifique se a água está direcionada para um local apropriado.



(Disponível somente na versão Quente-Frio)






20



Instalação da unidade externa (cont.)

Conexões elétricas

- 1. Remova a tampa da caixa de terminais elétricos.
- Conecte os cabos na régua de bornes usando os mesmos números da unidade interna.
- Para verificar as conexões, observe o circuito elétrico localizado na parte interna da tampa.
- 4. Fixe os cabos com a "braçadeira para cabos".
- Certifique-se de ter uma conexão de aterramento eficiente.
- 6. Recoloque a tampa das conexões.



Conecte a tubulação nas válvulas da unidade externa, ajustando-as com o mesmo procedimento da unidade interna.


Para evitar vazamentos, preste atenção especial nos seguintes pontos.


- Aperte a porca curta com a chave apropriada. Preste atenção para não danificar os tubos.
- Se o torque de aperto não for suficiente, pode ocorrer a perda de fluido refrigerante. Se o torque de aperto for excessivo, poderá ocorrer vazamento, pois a flange pode ser danificada.
- A maneira mais segura é usar uma chave fixa e um torquímetro. Neste caso, consulte a tabela com torque de aperto correspondente neste manual.


Limpeza das tubulações.

Ar e umidade da atmosfera deixados dentro do circuito de refrigeração podem prejudicar o funcionamento do compressor.

Após a interligação da tubulação entre a unidade interna e externa, retire a umidade do circuito de refrigeração utilizando uma bomba de vácuo.













Instalação da unidade externa (cont.)

Limpeza das tubulações

- Solte e remova as tampas das válvulas de duas e três vias.
- 2. Solte e remova a tampa da junta de inspeção.
- 3. Conecte a mangueira da bomba de vácuo à junta de inspeção.
- Conecte a bomba de vácuo até atingir um vácuo de 33 Pa a 67 Pa (250 umHg a 500 umHg).
- 5. Com a bomba funcionando, feche a sua válvula e desligue-a.
- Abra ¼ da válvula de 2 vias por 10 segundos e feche-a. Certifique que não haja vazamento em todas as conexões com água e sabão ou um detector eletrônico.
- Desconecte a mangueira da bomba de vácuo e abra totalmente as válvulas de duas e três vias.
- A unidade condensadora é fornecida com uma pré carga de fluído refrigerante R-410A. Consulte a quantidade na tabela de especificação técnica.
- Se necessário adicione fluído refrigerante, caso o comprimento da tubulação seja superior ao informado.
- 10. Coloque e ajuste todas as tampas das válvulas.

Teste operacional

- Isole as conexões da tubulação da unidade interna e fixe-as com fita adesiva.
- 2. Fixe o excesso do cabo de sinal na unidade externa.
- 3. Fixe a tubulação na parede (após ser isolada e amarrada).
- Vede o furo de passagem na parede onde os tubos passam para impedir a entrada de poeira, água de chuva e objetos estranhos.


Controle final da unidade interna


- · O ventilador liga e desliga corretamente?
- · Os diferentes modos funcionam corretamente?
- A alternância entre temperatura e "timer" funciona corretamente?
- Cada uma das lâmpadas acende corretamente?
- O direcionamento do defletor de ar está funcionando normalmente?
- O condensado está sendo drenado corretamente?


Controle final da unidade externa.

- Há alguma vibração ou ruído anormal durante a operação?
- O ruído do fluxo de ar ou do dreno de condensado pode incomodar um vizinho?
- Alguma perda de fluido refrigerante foi detectada?

Nota: O controle eletrônico permite que o compressor inicie somente três minutos após a conexão da tensão elétrica.













Informações para o instalador

Informações para o instalador

Modelo	9k	12k	18k	24k
Diâmetro do tubo de líquido mm (in)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diâmetro do tubo de gás mm (in)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Comprimento do tubo com carga padrão	3m	3m	4m	4m
Distância máxima entre a unidade interna e externa	15m	15m	15m	15m
Comprimento mínimo da tubulação frigorífica	2m	2m	2m	2m
Carga adicional de fluído refrigerante	20g/m	20g/m	30g/m	30g/m
Desnível máximo permitido entre a unidade evaporadora e condensadora	5m	5m	5m	5m
Fluído refrigerante (1)	R410A	R410A	R410A	R410A

(1) Consulte a etiqueta de identificação de dados colada na unidade externa.

TORQUE DE APERTO PARA PORCA CURTA DA TUBULAÇÃO E TAMPAS DE PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO

VÁLVULA	TORQUE DE APERTO (N.m)		
Tampa da junta de inspeção	7-9		
Tampa da válvula	25-30		

TUBO mm (in)	TORQUE DE APERTO (N.m)
6,35 (1/4")	15-20
9,52 (3/8")	31-35
12,7 (1/2")	35-45
15,88 (5/8")	75-80







Especificação técnica

	INTERNO		4MCW- 1509C100BAR	4MCW- 1512C100BAR	4MCW- 1518C100BAR	4MCW- 1524C100BAR	
Modelo EXTERNO			4TTK- 1509C100BAR	4TTK- 1512C100BAR	4TTK- 1518C100BAR	4TTK- 1524C100BAR	
Тіро			Frio				
Tipo de controle				Remoto			
Capacidade nominal resfria-		kW	2,64	3,52	5,27	7,03	
mento		(BTU/h)	9000	12000	18000	24000	
EER resfriamen	ito	W/W	3,24	3,24	3,24	3,24	
Consumo Mens	sal	kWh/ mês	17,1	22,8	34,2	45,6	
Remoção de ur	nidade	litros/h	1,0	1,2	2,0	2,2	
D	Alta (DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5	
Pressão	Baixa (SP)	MPa	1,9	1,9	1,9	1,9	
	Super	dB(A)	38	45	45	50	
Nível de ruído	Alta	dB(A)	35	42	42	48	
da unidade	Média	dB(A)	33	37	40	44	
evaporadora	Baixa	dB(A)	30	33	35	40	
	Silencioso	dB(A)	28	31	32	38	
Nível de ruído da unidade condensadora		dB(A)	48	50	58	57	
Dados elétricos	s						
Fornecimento (de energia		220V/60Hz/1F	220V/60Hz/1F	220V/60Hz/1F	220V/60Hz/1F	
Faixa de tensão	o	V	220	220	220	220	
Corrente		Α	3,7	5,0	7,4	9,9	
Corrente nomi	nal (IEC 60335)	Α	4,9	6,5	9,7	13,0	
Potência		w	815	1085	1630	2170	
Potência nomir	nal (IEC 60335)	w	1060	1400	2100	2820	
Sistema de refi	rigeração						
Fluído	Тіро		R410A	R410A	R410A	R410A	
refrigerante	Carga de fábrica	g	310	620	840	1070	
Compressor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
	Modelo		39B202AD&59KZ	ASM106N1VDZ	ASL152DG-C7EU	ASH201DG-C8LUL	
	Fabricante		RECHI	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	
Evaporador Aleta hidrofílica cobre ranhurado			ø 7 mm	ø7 mm	ø 7 mm	ø7 mm	
Condensador Aleta hidrofilio cobre ranhurad			ø 5 ou ø 7 mm				



24



Especificação técnica (continuação)

	INTERNO EXTERNO		4MCW- 1509C100BAR	4MCW- 1512C100BAR	4MCW- 1518C100BAR	4MCW- 1524C100BAR
Modelo			4TTK- 1509C100BAR	4TTK- 1512C100BAR	4TTK- 1518C100BAR	4TTK- 1524C100BAR
Sistema de ven	tilação					
Vazão de ar da unidade evaporadora		m3/h	380	500	800	1100
Potência de saída do ventilador	Evaporadora	w	13	18	23	48
	Condensadora	w	25	25	31	70
Conexões						
Tubo de	Gás	mm (in)	ø 9,52 (3/8")	ø 9,52 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,88 (5/8")
conexão	Líquido	mm (in)	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")
Conexão elétrica N° de cabos / ta		amanho	3 / 1,0 mm²	3 / 1,5 mm²	3 / 1,5 mm²	4 / 0,75 mm²
Outros						
Área de instalação adequada		m2	10 ~ 15	15 ~ 23	20 ~ 35	30 ~ 50
Diâmetro externo da conexão de dreno		mm	Ф 16	Ф 16	Ф 16	Ф 16
Dimensões	Evaporadora	mm	698×190×255	777×201×250	910×206×294	1010×220x315
(CxLxA)	Condensadora	mm	654×276×507	777×290×498	817×300×553	886×357×605
Dimensões do	Evaporadora	mm	764×325×267	844x319x272	979×372×292	1100x394x324
equipamento embalado (CxLxA)	Condensadora	mm	700×300x545	818×325x520	862x325x592	934x384x642
Massa do equipamento (peso)	Evaporadora	kg	6,5	7,5	10	13
	Condensadora	kg	21	25	34	41
Massa do equipamento	Evaporadora	kg	8,5	10	13	16
embalado (peso)	Condensadora	kg	24	29	38	45







Esquemas de cabeamento

Esquemas de cabeamento

Diagrama EVAPORADORA para os modelos 9, 12, 18 BTU





Diagrama Condensadora para os modelos 9, 12, 18 BTU









Esquemas de cabeamento

Esquemas de cabeamento

Diagrama Evaporadora para os modelos 24 BTU





Diagrama Condensadora para os modelos 24 BTU









Especificações do cabeamento

Especificações do cabeamento

No. dele		9 K	12 K	18 K	24 K		
Modelo		SECÇÃO DO CABEAMENTO					
	N	1,0 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²		
Cabo de alimentação	L	1,0 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²		
	E	1,0 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²		
	N	1,0 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	0,75 mm²		
Cabo de	L	-	-	-	0,75 mm²		
interligação	1	1,0 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	0,75 mm²		
	\(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1,0 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	0,75 mm²		

A unidade interna de 220V modelos de 9K, 12K, 18K, 24K, utilizam fusível 50T, 3,15A.

O cabo de alimentação e de interligação não acompanha o produto e deve ser adquirido separadamente. O cabo de alimentação e interligação a ser utilizado deve ser do tipo flexível $750~\rm V$ / $70^{\circ}\rm C$ mínimo, cobre/PVC, certificado conforme $60245~\rm IEC$ 57.

A instalação elétrica entre a fonte de alimentação e o equipamento e entre a unidade evaporadora e condensadora devem ser conforme a Norma ABNT NBR5410 (Instalações de Baixa Tensão).









Manutenção

Manutenção

A manutenção periódica do seu equipamento é essencial para manter sua eficiência. Antes de realizar qualquer tarefa de manutenção, desconecte a fonte de alimentação do equipamento.

UNIDADE INTERNA

FILTRO DE AR

- 1. Levante o painel frontal na direção da figura ao lado.
- Mantendo o painel frontal aberto, deslize os filtros para baixo para removê-los com a outra mão.
- Limpe os filtros com água e, se estiverem sujos de óleo, limpe-os com água morna (não exceda 45°C), deixe-os secar em local fresco e seco.
- Mantenha o painel frontal aberto com uma mão e use a outra para deslizar os filtros dentro do equipamento.
- 5. Feche o painel frontal.

LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR.

- 1. Levante o painel frontal até a parte superior para facilitar a limpeza.
- Limpe a unidade interna usando um pano embebido em água (menos de 40°C) e sabão neutro. Jamais use solventes ou detergentes abrasivos.
- Se a unidade externa estiver obstruída, remova as folhas e a sujeira aderente e remova a poeira com jato de ar ou um pouco de água.









MANUTENÇÃO SAZONAL

- 1. Desligue o equipamento.
- 2. Limpe os filtros de ar.
- Em um dia seco, ligue o equipamento no modo de ventilação por algumas horas para remover toda a umidade da unidade interna.

Troca das pilhas do controle remoto.

Quando:

- A unidade interna não emite som de confirmação.
- A tela do controle remoto n\u00e3o liga.

Como:

- Remova a tampa traseira do controle remoto.
- Substitua as pilhas por novas respeitando a polaridade (+) (-).

Use somente pilhas novas. Remova as pilhas caso não for utilizar o equipamento por um longo período de tempo.

ATENÇÃO: Não descarte as pilhas no lixo comum. Elas devem ser depositadas em recipientes especiais localizados em pontos de coleta.



Detecção de falhas

Detecção de falhas

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA			
	Não há energia elétrica/Tomada desconectada.			
	Motor evaporador/condensador danificado.			
	Protetor térmico do compressor aberto.			
O aquinamenta	Disjuntor ou fusíveis abertos.			
O equipamento não liga	Às vezes, ele pode desligar momentaneamente para autoproteger o aparelho			
	Tensão de alimentação menor ou maior que a tensão aceita.			
	A programação de desligamento está ativada por algum período de tempo.			
	Placa de controle eletrônica danificada			
Emite um mau odor	Filtro de ar sujo.			
Ruído para circulação de água	Retorno de líquido na linha de fluido refrigerante.			
Há um ruído de rachadura.	Este som é devido à contração e expansão do painel frontal devido a variações de temperatura e não indica um problema funcional.			
Uma fina "névoa" na saída de ar	Isso pode acontecer quando a temperatura ambiente está muito baixa nos modos de refrigeração e umidificação.			
	Uma temperatura muito extrema foi selecionada.			
	Obstrução na entrada ou saída de ar do equipamento.			
Saída de ar muito fria ou quente	Filtros de ar sujos			
com pouca vazão.	A velocidade de ventilação é mínima.			
	Outras fontes de calor no ambiente.			
	Falta de fluido refrigerante.			
O equipamento	O controle remoto está muito longe.			
não responde ao	As pilhas do controle remoto estão fracas.			
controle remoto.	Há obstáculo entre o controle remoto e o equipamento.			
O display está	Função ativa.			
apagado	Falha de energia.			
	Ruído forte e estranho durante a operação.			
Nos casos a seguir, desligue	Falha da placa eletrônica de controle.			
o equipamento	Falha de fusíveis ou disjuntor.			
imediatamente e interrompa a	Presença de água ou objetos estranhos dentro do equipamento.			
alimentação.	Superaquecimento de cabos ou plugues.			
	O equipamento emite um cheiro forte.			







Detecção de falhas

TABELA DE ERROS MOSTRADOS NO VISOR				
Em caso de erros, o visor ou os LEDs na frente do equipamento mostrarão os seguintes códigos de falha.				
ERRO	LED Funcionamento	Descrição da falha		
ΕI	Pisca uma vez	Falha no sensor de temperatura da unidade interna.		
£2	Pisca duas vezes.	Falha no sensor de temperatura do tubo na unidade interna.		
88	Pisca seis vezes.	Falha no motor do ventilador da unidade interna.		







Detecção de falhas

Anotações











Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com ou tranetechnologies.com

Todas as marcas comerciais mencionadas neste documento são marcas de seus respectivos proprietários. © 2020 Trane. Todos os Direitos Reservados.



NE: 810415