

# Manual de Instalação e Operação

# Sistemas TVR™

TVR<sup>™</sup> Mini Plus All DC Inverter — R410> Unidade Externa Bomba de Calor 96.000 Btu/h – 115.000 Btu/h 380 V/50 e 60 HZ/3 F



4TVH0096GE000AA 4TVH0115GE000AA

## A ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

Somente pessoal qualificado deverá prestar serviços de instalação e manutenção para o equipamento. As tarefas de instalação, inicialização e manutenção dos equipamentos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado podem ser altamente perigosas e, portanto, exigem conhecimentos e treinamentos específicos para sua execução. Equipamentos mal instalados, ajustados ou modificados por pessoas não treinadas pode resultar em morte ou lesões graves. Ao trabalhar com o equipamento, observe todas as instruções de segurança contidas na literatura e nos rótulos, bem como nas demais sinalizações de identificação afixadas no equipamento.





©2020 Trane TVR-SVX017 A-EM



## Conteúdo

Precauções
Acessórios incluídos
Instalação da unidade externa
Local de instalação
Espaço da instalação (unidade: mm)10
Deslocamento e instalação11
Drenagem central do chassi12
Instalação do tubo de conexão
Tubulação de fluido refrigerante
Detecção de vazamentos14
Isolamento térmico
Método de conexão15
Confirmação dos diâmetros dos tubos conectores da unidade interna
Confirmação dos diâmetros dos tubos conectores da unidade externa16
llustração
Remoção de terra ou água da tubulação
Teste de estanqueidade do ar
Purga de ar com bomba de vácuo
Quantidade de fluido refrigerante a ser adicionada22
Cabeamento elétrico
Cabeamento da unidade externa26
Cabeamento da unidade interna
Teste operacional29
Configuração
Visão geral
Informações importantes sobre o fluido refrigerante usado31



Códigos de erro	3	3
Entrega ao cliente	3	4
Informações necessárias para ares-condicionados	3	4



## Precauções

- Certifique-se de cumprir todas as regulamentações locais, nacionais e internacionais.
- Antes da instalação, leia as "PRECAUÇÕES" com atenção. As precauções abaixo incluem instruções de segurança importantes, que devem ser observadas atentamente.
- Após a conclusão da instalação, execute um teste operacional para verificar se há algum problema.
- Leia o Manual de Operação para explicar o uso e a manutenção da unidade ao cliente.
- Desligue o interruptor do fornecimento de energia antes de realizar manutenções na unidade.
- Instrua o cliente de que o Manual de Instalação e o Manual de Operação devem ser mantidos juntos e com fácil acesso.

### **▲ PRECAUÇÃO**

Instalação do ar-condicionado com novo fluido refrigerante ESTE AR-CONDICIONADO UTILIZA O NOVO FLUIDO REFRIGERANTE HFC (R410A) QUE NÃO É PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO.

As características do fluido refrigerante R410A são: membranas ou óleo oxidante hidrofílico, com pressão aproximadamente 1,6 vezes maior que a do fluido refrigerante R22. Assim com o fluido refrigerante, o óleo refrigerante também mudou. Por isso, durante a instalação, certifique-se de que água, poeira, fluido refrigerante ou óleo refrigerante antigos não entrem no ciclo de refrigeração.

Para evitar a inserção de óleo ou fluido refrigerante incorretos, os tamanhos das seções conectoras da porta de carregamento da unidade principal e as ferramentas de instalação são diferentes daquelas do fluido refrigerante convencional.

Da mesma forma, ferramentas exclusivas são necessárias para o novo fluido refrigerante (R410A):

Nos tubos de conexão, use a tubulação nova e limpa criada para o R410A e previna contra a entrada de água ou poeira. Não use a tubulação existente porque ela apresenta problemas de resistência à pressão e contém impurezas.

## A PRECAUÇÃO

Não conecte o aparelho na fonte de alimentação principal.

Esta unidade deve ser conectada à fonte principal de alimentação por um interruptor com uma distância de contato de pelo menos 3 mm. O fusível de instalação deve ser usado na linha de alimentação do ar-condicionado.

### ADVERTÊNCIA

 Solicite a um revendedor autorizado ou instalador profissional a instalação ou manutenção do ar-condicionado.

A instalação incorreta pode provocar vazamento de água, choque elétrico ou incêndio.

 Desligue o interruptor/disjuntor da fonte principal de alimentação antes de realizar qualquer trabalho elétrico.

Certifique-se de que todos os interruptores de energia estejam desligados. Caso contrário, poderá ocorrer choque elétrico.

• Conecte o cabo de conexão corretamente.



Caso ele seja conectado incorretamente, as peças elétricas poderão ser danificadas.

• Ao mover a unidade para outro local para instalação, evite a entrada de qualquer matéria gasosa na unidade além do fluido refrigerante especificado para o ciclo de refrigeração.

Em caso de mistura de fluido refrigerante com qualquer outro gás, a pressão do gás no ciclo de refrigeração se torna anormalmente alta e pode causar a explosão do tubo, bem como ferimentos pessoais.

- Não modifique esta unidade removendo a proteção de segurança ou ignorando interruptores de bloqueio de segurança.
- Expor a unidade à água ou umidade antes da instalação pode provocar curto-circuito nas peças elétricas.

Não armazene a unidade em um porão úmido ou a exponha à chuva ou água.

- Após desembalar a unidade, inspecione-a quanto a possíveis danos.
- Não instale a unidade em um local que possa aumentar sua vibração.
- Para evitar ferimentos (por pontas afiadas), tenha cuidado ao manusear as peças.
- Instale a unidade de acordo com o Manual de Instalação.

A instalação incorreta pode causar vazamento de água, choque elétrico ou incêndio.

- Se a unidade for instalada em um cômodo pequeno, observe as medidas adequadas para garantir que a concentração de vazamentos de fluido refrigerante que podem ocorrer no local não exceda o nível crítico.
- Instale o ar-condicionado em um local em que a base seja capaz de suportar adequadamente seu peso.
- Realize trabalhos de instalação específicos que protejam a unidade contra terremotos.

Se a unidade não for instalada corretamente, isso poderá causar acidentes devido ao colapso da unidade.

 Caso haja vazamento de gás refrigerante durante o trabalho de instalação, ventile o ambiente imediatamente.

O gás refrigerante em contato com chamas produz gases tóxicos.

Depois de concluir a instalação, verifique se não há vazamento de gás refrigerante.

Caso haja vazamento de gás refrigerante dentro do cômodo e fique sob a ação de uma fonte de fogo como, por exemplo, um fogão, poderá produzir gases tóxicos.

- Os trabalhos elétricos devem ser executados por eletricistas qualificados e de acordo com o Manual de Instalação.
- Certifique-se de que o ar-condicionado utilize um fornecimento de energia exclusivo.

Capacidade de energia insuficiente ou instalação incorreta pode causar incêndio.

- Use os cabos especificados para o cabeamento da conexão até os terminais a fim de evitar a aplicação de energias externas aos terminais que podem ser afetados.
- Certifique-se de fornecer aterramento.

Não use tubos de gás, tubos de água, para-raios ou fios de telefone como conexão à terra.

 Cumpra os regulamentos da empresa de fornecimento de energia local para cabeamento de fornecimento de energia.

O aterramento inadequado pode causar choque elétrico.

 Não instale o ar-condicionado em um local sujeito ao risco de exposição a gás combustível.

Vazamentos de gás perto da unidade podem causar incêndio.





### Ferramentas necessárias para instalação

- 1. Chave de fenda Philips
- 2. Broca oca (65 mm)
- 3. Chave inglesa
- 4. Cortador de tubos
- 5. Faca
- 6. Alargador
- 7. Detector de vazamento de gás
- 8. Fita métrica
- 9. Termômetro
- 10. Megômetro
- 11. Testador de circuito elétrico
- 12. Chave sextavada
- 13. Flangeador
- 14. Dobrador de tubos
- 15. Nivelador
- 16. Serra de metal
- 17. Coletor de manômetro (mangueira de descarga: requisito especial R410A)
- 18. Bomba de vácuo (mangueira de descarga: requisito especial R410A)
- 19. Torquímetro

1/4 mm 16 N•m (1,6 kgf•m)

3/8 (22 mm) 42 N•m (4,2 kgf•m)

1/2 (26 mm) 55 N•m (5,5 kgf•m)

5/8 (15,9 mm) 120 N•m (12,0 kgf•m)

- 20. Ajustador da margem de projeção do tubo de cobre
- 21. Adaptador da bomba de vácuo



### Acessórios incluídos

	NOME	DESIGN	QUANTIDADE
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	1. Manual de Instalação da Unidade Externa		1
	2. Manual de Operação da Unidade Externa		1
	3. Múltiplo da unidade interna		1
	4. Tubo conector da saída de água		1
	5. Resistência acoplada		2
	6. Tampa do chassi de estanqueidade		2
	7. Tubo de conexão	HI-	1

### Tubulação de fluido refrigerante

O conjunto de tubulação usado no fluido refrigerante convencional não deve ser usado.

Use tubo de cobre com espessura de 0,8 mm ou maior para  $\phi$ 9,5.

Use tubo de cobre com espessura de 1,0 mm ou maior para  $\phi$ 15,9.

Use tubo de cobre com espessura de 1,0 mm ou maior para φ19,0.

A porca flange e seu manuseio diferem daqueles do fluido refrigerante convencional.

Remova e utilize a porca flange instalada no ar-condicionado principal.

#### Antes da instalação

Leia com atenção os pontos a seguir antes da instalação.

### Purga de ar

Para purgar o ar, use uma bomba de vácuo.

Não use o fluido refrigerante colocado na unidade externa para purgar o ar.

(O fluido refrigerante para purga de ar não está contido na unidade externa.)

### Cabeamento elétrico

Certifique-se de usar presilhas/abraçadeiras para fixar os cabos de força e os cabos de conexão à unidade interna/externa para que não entrem em contato com a carcaça etc.

### Local de instalação

Local que proporcione espaço especificado ao redor da unidade externa.

Local que não emita ruídos de operação e o ar de descarga não afete os vizinhos.

Local que não obstrua a passagem.



Se a unidade externa for instalada em uma posição elevada, certifique-se de que seus quatro suportes estejam devidamente fixados na base de instalação.

Deve haver espaço suficiente para transportar a unidade até sua base.

Local em que a água do escoamento não cause problemas.

### A PRECAUÇÃO

- Instale a unidade externa em um local que não bloqueie o ar de descarga.
- Se a unidade externa for instalada em um local sempre exposto a ventos fortes, como em uma costa ou em um andar alto de um edifício, assegure o funcionamento normal do ventilador com o uso de um duto ou proteção contra vento.
- Ao instalar a unidade externa em um local constantemente exposto a ventos fortes, como escadarias ou terraço de um edifício, aplique as medidas à prova de vento mencionadas nos exemplos a seguir.
- Instale a unidade de forma que sua porta de descarga fique voltada para a parede do edifício.
   Mantenha uma distância de 3000 mm ou mais entre a unidade e a superfície da parede.

Não monte a unidade externa sobre a parede.

3000





Figura 1.

 Suponhamos que a direção do vento durante a operação da porta de descarga seja definida para o ângulo direito da direção do vento.



#### Figura 2.

- A instalação nos locais a seguir pode causar problemas. Não instale a unidade nos seguintes locais:
- Locais cheios de óleo para máguina;
- Locais cheios de gás sulfúrico.
- Locais que podem gerar ondas de rádio de alta frequência, como caixas de som, ferros de soldar e equipamentos médicos.



## Instalação da unidade externa

## Local de instalação

Mantenha distância dos locais a seguir a fim de evitar o mau funcionamento da unidade.


- Locais onde há presença de vazamento de gás combustível.
- Locais onde há presença de muitos ingredientes oleosos (inclusive óleo de motor).
- Locais onde há presença de ar salino circundante (próximo à costa). Locais onde há presença de gás cáustico (por exemplo, sulfito) no ar (próximo a fontes termais).
- Locais onde o ar expelido da unidade externa pode atingir a janela do vizinho.
- Locais onde os ruídos podem incomodar o dia a dia dos vizinhos. Locais que não sejam capazes de suportar o peso da unidade.
- Locais desnivelados.
- Locais com ventilação insuficiente.
- Próximo a uma central elétrica ou equipamento de alta frequência.
- Instale a unidade interna, a unidade externa, o cabo de força e o cabo de conexão a pelo menos 1 m de distância de televisores ou rádios para evitar ruído ou interferência na imagem.

O isolamento das partes metálicas do edifício e do ar-condicionado deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos nacionais.

### A PRECAUÇÃO

Mantenha a unidade interna, a unidade externa, o cabeamento do fornecimento de energia e o cabeamento da transmissão a pelo menos 1 metro de distância de televisores e rádios para evitar ruído e interferência na imagem destes aparelhos elétricos. (O ruído pode ser gerado dependendo das condições sob as quais ele é gerado, mesmo com distância de 1 metro.)

## Espaço da instalação (unidade: mm)






Figura 3.



• Instalação de uma única unidade




Figura 4.

• Conexão paralela de duas unidades ou mais




Figura 5.

Conexão paralela dos lados dianteiros com os lados traseiros




Figura 6.

## Deslocamento e instalação

- Considerando que o centro de gravidade da unidade não está em seu ponto central físico, tenha cuidado ao levantar a unidade para deslocamento.
- Jamais segure a tampa de entrada da unidade externa porque isso pode deformá-la.
   Não toque no ventilador com as mãos ou outros objetos.
- Não incline a unidade mais de 45°, ou vire-a de lado. Prepare a base de concreto de acordo com as especificações para unidades externas. (Ver Figura 6)
- Fixe os pés da unidade firmemente com parafusos para evitar desmoronamento em caso de terremoto ou ventos fortes. (Ver Figura 7).




Figura 7.

**Nota:** Todas as imagens contidas neste manual são apenas amostras, que podem ser diferentes da imagem da unidade adquirida (dependendo do modelo). A forma real da unidade deve prevalecer.

## Drenagem central do chassi

Se a unidade externa exigir drenagem central, instale o chassi e duas tampas à prova d'água no chassi, conforme mostrado na Figura 3–6. Instale o tubo de conexão da saída de água e o anel de vedação no chassi e, em seguida, conecte o tubo de drenagem para concluir a instalação da drenagem central.




Figura 8.

## A PRECAUÇÃO

Ao instalar a unidade externa, preste atenção ao local de instalação e ao padrão de drenagem. Se ela for instalada em uma área muito fria, a água condensada congelada bloqueará a saída de água. Remova o tampão de borracha da saída de água de reserva. Se esta ação não ajudar a drenar a água, faça um furo cego nas outras duas saídas de água para drenar a água. O furo cego deve estar de dentro para fora e depois de aberto não pode ser reparado. Preste atenção ao local de instalação para evitar transtornos.

Veja se há mariposas no furo cego a fim de evitar sua infestação e a destruição de componentes.



## Instalação do tubo de conexão

Verifique se a altura de queda entre as unidades interna e externa, o comprimento do tubo de fluido refrigerante e o número de curvas atendem aos seguintes requisitos:




Figura 9.

## Tubulação de fluido refrigerante


### **▲ PRECAUÇÃO**

Ao conectar os tubos, tenha muito cuidado para não danificar os componentes. Para evitar a oxidação da tubulação de fluido refrigerante dentro da unidade durante a soldagem, é necessário colocar nitrogênio, pois o óxido pode obstruir o sistema de circulação.

### Interface do tubo de conexão interno e externo e saída da linha de alimentação

Há várias opções de padrões de tubulação e cabeamento, como saída frontal, saída lateral, saída traseira e saída subterrânea etc. As imagens mostram as várias opções de tubulação e interfaces de furos cegos para cabeamento.

Tabela 1



## A PRECAUÇÃO

- Tubo de saída lateral: corte o furo lateral da placa de saída do tubo. Recomendamos fazer um corte na placa de metal inferior para evitar a entrada de roedores que podem destruir o cabeamento da unidade.
- Tubo de saída frontal: corte o furo frontal da placa de saída do tubo. Recomendamos fazer um corte na placa de metal do lado direito para evitar a entrada de roedores que podem destruir cabeamento da unidade.
- Cabeamento do cabo de alimentação: o cabo elétrico de corrente forte e fraca deve ser cortado através dos dois furos de plástico na placa de saída do tubo e amarrados juntos no tubo de gás e líquido.



## Detecção de vazamentos

Use água com sabão ou um detector de vazamentos em todas as conexões para verificar se há vazamento. (Ver Figura 7).

Nota: A é a válvula de retenção do lado de baixa pressão

B é a válvula de retenção do lado de alta pressão

C e D são a interface dos tubos de conexão das unidades interna e externa




Figura 10.

### Isolamento térmico

Aplique separadamente o isolamento térmico nos tubos do lado do ar e do lado do líquido. Os tubos nos lados de líquido e de ar relatam baixa temperatura durante o modo de resfriamento. Para evitar condensação, aplique completamente o isolamento térmico.

- O tubo no lado do gás deve ser tratado com material de isolamento de espuma de borracha com esponja de célula fechada que atinja o nível não inflamável B1 e resistência ao calor superior a 120 °C.
- Se o diâmetro externo do tubo de cobre não for superior a um diâmetro ≤Φ12,7 mm, a espessura da camada de isolamento deve ser maior que 15 mm.
- Se o diâmetro externo do tubo de cobre for igual ou maior que Φ15,9 mm, a espessura da camada de isolamento deve ser maior que 20 mm.
- O material de isolamento aderido na parte da unidade interna na qual o tubo é conectado deve ser submetido a um tratamento de isolamento térmico que não contenha absolutamente nenhum espaço ou lacuna livre.




Figura 11.



## Método de conexão

Tabela 2 - Selecionar tubo de fluido refrigerante

Definição do tubo	Posição da conexão do tubo	Código
Tubo principal	O tubo entre a unidade externa e o primeiro ramal da unidade interna.	L1
Tubos principais da unidade interna	O tubo depois do primeiro ramal não se conecta diretamente à unidade interna.	L2-L5
Tubos ramais de unidade interna	O tubo depois do ramal se conecta à unidade interna.	a, b, c, d, e, f
Componentes dos tubos ramais de unidade interna	Os tubos se conectam ao tubo principal, ao tubo ramal e ao tubo principal da unidade interna.	A, B, C, D, E

### • Primeiro método de conexão




Figura 12.

### Segundo método de conexão




Figura 13.

### Nota:

- A distância da primeira conexão ramal até a última unidade interna é maior que 15 m.
   Escolha o segundo método de conexão.
- O tubo entre a unidade interna e a conexão ramal mais próxima deve ser menor que 15 m.



## Confirmação dos diâmetros dos tubos conectores da unidade interna

- Tamanho do tubo principal, da conexão ramal correspondente e do coletor ramal.
- 1. R410A diâmetros dos tubos conectores da unidade interna Fig. 11.
- Exemplo 1: Na Fig. 13, unidades internas a jusante do L2 e sua capacidade total é 45x2=90. Na Tabela 4, o lado do ar/líquido do L2 é: Φ15,9/Φ9,5.

Tabela 3 – R410A Diâmetros dos tubos conectores da unidade interna

Capac. de un.	Tam. tubo principal (mm) Coletor múltipl		
internas a jusante	a jusante Tubo ar tubo lío		aplicável
A<166	Ф15,9	v9,5	FQZHN-01D
166≤A<230	Ф19,1	Ф9,5	FQZHN-01D
230≤A<330	Ф22,2	Ф9,5	FQZHN-02D
330≤A<470	Ф25,4	Ф12,7	FQZHN-03D

## Confirmação dos diâmetros dos tubos conectores da unidade externa

Tabela 4 - R410A Diâmetros dos tubos conectores da unidade externa

Cap. total	Tam. do tubo principal quando o comp.			Tam. do tubo principal quando o comp		•
das un.	equivalente total do lado do líq. e do gás			equivalente total do lado do líq. e do g		
externas	é <90 m			é ≥90 m		
externas	Lado gás	Lado líquido	Tubo ramal da	Lado gás	Lado líquido	Tubo ramal da
	(mm)	(mm)	primeira linha	(mm)	(mm)	primeira linha
28 KW	ф22,2	Ф9,5	FOZHN-02D	Ф25,4	ф12,7	FQZHN-03D
33,5 KW	Ф25,4	Ф12,7	FQZHN-03D	Ф25,4	ф12,7	FQZHN-03D

#### Nota:

- A distância reta entre a curva do tubo de cobre e o tubo ramal adjacente é de pelo menos 0,5 m.
- A distância reta entre os tubos ramais adjacentes é de pelo menos 0,5 m.
- A distância reta na qual os tubos ramais se conectam à unidade interna é de pelo menos 0,5 m.
- O coletor ramal deve ser conectado diretamente às unidades internas. Não é permitida nenhuma conexão ramal adicional.
- Seção da conexão ramal
   Selecione a conexão ramal de acordo com a capacidade total designada das unidades internas às quais está conectada. Se esta capacidade for superior à da unidade externa, selecione a conexão de acordo com a unidade externa.
- A seleção do coletor ramal depende do número de ramais aos quais está conectado.
- Método de conexão



Tabela 5

	Lado gás	Lado líquido
Unidade externa	Soldar ou flangear	Soldar ou flangear
Unidade interna	Flangear	Flangear
Tubo ramal	Soldar ou flangear	Soldar ou flangear

• Tamanhos de tubulação no tubo ramal

Tabela 6 - (A: (capacidade total de unidades internas)

Fluido refrigerante	A (Tipo)	Lado ar (Φ)	Lado líquido (Φ)
	Suporte de parede 22–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Suporte de parede 56	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Saída de ar de 4 lados 28–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Saída de ar de 4 lados 56–80	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Saída de ar de 1 lado 18–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Saída de ar de 1 lado 56	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Pressão estática baixa 8–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Pressão estática baixa 56	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Tipo duto delgado 71	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
R410A	Tipo duto A5 22–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Tipo duto A5 56–140	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Cassete 4 vias 15–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Tipo console 22–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Cassete 2 vias 22–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Cassete 2 vias 56–71	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Tipo piso ao teto 36–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Tipo piso ao teto 56–160	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)
	Tipo piso exposto e oculto 22–45	12,7 (porca flange)	6,4 (porca flange)
	Tipo piso exposto e oculto 56-80	15,9 (porca flange)	9,5 (porca flange)



Diâmetro do tubo conector na carcaça da unidade externa

Lado conexão do tubo	Diâmetro do tubo do conector da unidade externa (mm)		
Modelo (kW)	Lado gás	Lado líquido	
28	022,2	012,7	
33,5	V22,2	012,7	

#### Tabela 7

Un. Externa (kW)	Capac. da uni. externa (potência)	Máx. quant. De un. internas	Soma da capac. Unid. internas (potência)
28	10	16	50%-130%
33,5	12	20	50%–130%

Se a capacidade da unidade interna for maior que a soma de 100%, a unidade será mitigada.

Para assegurar a eficiência da máquina, se a capacidade da unidade interna for maior ou igual à soma de 120%, tente abrir as unidades internas em momentos diferentes.

### Nota:

- A capacidade total das unidades internas n\u00e3o deve exceder a 130% da carga da unidade externa.
- A sobrecarga reduz a capacidade correspondente

Tabela 8

Grau da capacidade	Capacidade (potência)	Grau da capacidade	Capacidade (potência)
18	0,6	80	2,8
22	0,8	90	3,2
28	1	100	3,5
36	1,3	112	4
45	1,6	120	4,3
56	2	125	4,5
71	2,5	140	5

Quando a unidade externa conecta uma unidade interna

Tabela 9

MODELO	Máx. altura de queda		Comp. tubo	Número
(kW)	Unidade a montante	Unidade a jusante	refrigerante (m)	de curvas
28	25	20	50	menos de
33,5	25	20	50	10



## Ilustração




Figura 14.

Precaução: suponhamos que no sistema de tubulação implantado, o comprimento equivalente total da tubulação do lado do ar + lado do líquido seja superior a 90 m.

• Tubulação ramal unidade interna

A tubulação ramal interna é designada de a–f. Para selecionar o tamanho, consulte a Tabela 6. Nota: o comprimento máximo do tubo ramal não deve exceder 15 m.

- Tubulação principal da unidade interna e componentes do tubo ramal da unidade interna =
- As unidades internas a jusante do tubo principal L2 são N1, N2 e sua capacidade total é 56x2=112. O tamanho do tubo L2 é Φ15,9/Φ9,5 e o tubo ramal B deve ser FQZHN-01D.
- As unidades internas a jusante do tubo principal L4 são N3, N4 e sua capacidade total é 45x2=90. O tamanho do tubo L4 é Φ15,9/Φ9,5, e o tubo ramal D deve ser FQZHN-01D.
- As unidades internas a jusante do tubo principal L5 são N5, N6 e sua capacidade total é
   45+56=101. O tamanho do tubo L5 é Φ15,9/Φ9,5 e o tubo ramal E deve ser FQZHN-01D.
- As unidades internas sob o tubo principal L3 são N3–N6 e sua capacidade total é
   45x3+56=191. O tamanho do tubo L3 é Φ19,1/Φ9,5 e o tubo ramal C deve ser FQZHN-01D.
- As unidades internas sob o tubo principal A são N1–N6 e sua capacidade total é
  45x5+56=281, e o tubo ramal deve ser FQZHN-02D. Como o comprimento total da
  tubulação de líquido e de ar é ≥90 m, consulte a Tabela 4, e o primeiro tubo ramal que
  você precisa aplicar é o FQZHN-02D e, de acordo com o princípio do valor máximo, deve
  aplicar o FQZHN-02D.
- Tubo principal (consulte a Figura 10 e a Tabela 4)
   Na Fig. 10 do tubo principal L1, a capacidade da unidade externa é de 28 kW. Consulte a Fig. 10 para obter o tamanho do tubo de gás e de líquido que é Φ22,2/Φ9,5, bem como o comprimento equivalente dos tubos do lado do líquido e do gás que é >90 m. Consulte a Tabela 4 para obter o tamanho do tubo de gás/líquido que é Φ25,4/Φ12,7 e, de acordo com o princípio do valor máximo, deve aplicar Φ25,4/Φ12,7.



Tabela 10 – Comprimento	permitido e diferenc	a de altura do tub	de fluido refrigerante

			Valor permitido	Tubulação
Comp. Tota		al tubo (real)	≤150 m	L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f
ção	Máxima	Comp. real	≤100 m	L1+L2+L3+L4+L5+f (primeiro método conexão) ou
Comp. Tubulação	Tubulação (L)	Comp. Equivalente	≤110 m	L1+L3+L5+f (segundo método de conexão)
Comp.		primeiro tubo ramal da n. interna mais distante	≤40 m	L2+L3+L4+L5+f (primeiro método conexão) ou L3+L5+f (segundo método de conexão)
	Comp. tubo (desde o comprimento equivalente do tubo ramal mais próximo) (m)		≤15 m	a, b, c, d, e, f
dneda	Altura de queda da unidade interna —	Unidade externa a montante	≤50 m	
Altura de q	unidade externa (H) Un. externa a jusante		≤40 m	
Altu	Altura de queda da unidade interna para unidade interna (H)		≤15 m	

Nota: se o equivalente total da tubulação de gás e líquido for ≥90 m, aumente o tamanho do tubo principal do lado do ar. Além disso, de acordo com a distância do tubo de fluido refrigerante e o estado de desacoplamento da unidade interna, quando a capacidade estiver reduzindo, o tamanho do tubo principal do lado do gás ainda poderá ser aumentado.

• Primeiro método de conexão




Figura 15.






Figura 16.

## Remoção de terra ou água da tubulação

Antes de conectar a tubulação das unidades externas, assegure-se de eliminar a terra ou água. Lave a tubulação com nitrogênio de alta pressão. Nunca use fluido refrigerante na unidade externa.

## Teste de estanqueidade do ar

Para fazer o teste de estanqueidade, carregue nitrogênio pressurizado após conectar a unidade interna/externa.

## **▲** PRECAUÇÃO

- 1. Para o teste de estanqueidade, use nitrogênio pressurizado 4,3 MPa (44 kg/cm²) para R410A.
- 2. Aperte bem as válvulas de alta/baixa pressão antes de aplicar nitrogênio pressurizado.
- 3. Aplique pressão desde a entrada da purga de ar nas válvulas de alta e baixa pressão.
- 4. As válvulas de alta/baixa pressão são fechadas ao aplicar nitrogênio pressurizado.
- 5. Nunca use oxigênio, gás combustível ou gás tóxico no teste de estanqueidade.

## Purga de ar com bomba de vácuo

- Para purgar o ar, use uma bomba de vácuo. Jamais use fluido refrigerante para expelir o ar.
- A purga de ar deve ser feita simultaneamente nos lados do gás e do líquido.



## Quantidade de fluido refrigerante a ser adicionada

Calcule a quantidade de fluido refrigerante R410A a ser adicionada com base no diâmetro e comprimento dos tubos de líquido das unidades internas/externas.

• Quando a unidade externa conecta uma unidade interna:

Tabela 11

Diâm. da tubulação do lado do líquido	Fluido refrigerante a ser adicionado por metro de tubulação
6,4	0,022 kg
Ф9,5	0,057 kg
Ф12,7	0,110 kg
Ф15,9	0,170 kg
Ф19,1	0,260 kg
v22,2	0,360 kg

**NOTA** : O volume adicional de fluido refrigerante do tubo divergente é de 0,1 kg por elemento (considere apenas o lado de líquido do tubo divergente).



## Cabeamento elétrico

## **▲ PRECAUÇÃO**

- Projete uma fonte de alimentação individual para a unidade interna e para a unidade externa.
- Se a fonte de alimentação usar um circuito ramal, instale um protetor de vazamento elétrico e um interruptor manual.
- O fornecimento de energia, os protetores elétricos contra vazamentos e os interruptores manuais das unidades internas que estão conectadas à mesma unidade externa devem ser do tipo universal. Use o mesmo circuito de conexão de energia da unidade interna para a mesma unidade externa, que deve ser do tipo universal. Use o mesmo circuito de fornecimento de energia da unidade interna dentro do mesmo sistema. Aplique o comando ON/OFF ao mesmo tempo. Incorpore o sistema de cabeamento de conexão da unidade externa e da unidade interna, além do sistema de cabeamento da tubulação de fluido refrigerante no mesmo sistema.
- Para reduzir a interferência, use um cabo de par trançado blindado de três condutores como o cabo de sinal da unidade externa. Não utilize cabos de múltiplos condutores.
- Faça o cabeamento de acordo com os regulamentos elétricos nacionais.
- O cabeamento deve ser feito por um engenheiro elétrico qualificado.

### Cabeamento elétrico




Figura 17.

280/335 Conexão do sistema de controle elétrico trifásico da unidade externa

## **▲** PRECAUÇÃO

- Configurações de conexão incorretas podem danificar o compressor ou outros componentes.
- PQE é um cabo de sinal que deve ser conectado a uma corrente de baixa intensidade.
   Não o conecte a uma corrente de alta intensidade. Todos os terminais do cabeamento devem ser fixados com segurança.
- Aterre o fio terra conforme necessário.
- Após conectar o cabo de alimentação à base de conexão, esse cabo deve ser ajustado com segurança.
- Depois de conectar todos os cabos, verifique se todos os componentes estão corretos antes de ligar a energia.






Figura 18.

Cabeamento do controle da unidade interna e da unidade externa


### A PRECAUCÃO


- Se o cabo de alimentação estiver paralelo ao cabo de sinal, insira os cabos elétricos em seus respectivos conduítes e mantenha uma distância adequada entre o cabeamento.
   (A distância entre os cabos de alimentação: menos de 10A-300 mm; menos de 50A-500 mm)
- Use um cabo blindado de três condutores como o cabo de sinal da unidade interna/ unidade externa e prossiga para aterrar a camada de blindagem conforme necessário.
- A tela, o controle remoto e o resistor embutido s\u00e3o acess\u00f3rios da unidade interna.
   O controle remoto com fio \u00e9 opcional. Para adquirir um controle remoto com fio, consulte seu revendedor local.



### Cabeamento da unidade externa

Função dos terminais cabeados da unidade externa





Nota: use um cabo blindado de três vias e aterre a camada blindada (shielding layer)

Figura 19.

**Nota:** use um cabo blindado de três vias e aterre a camada blindada (shielding layer)

Especificação de energia

Fo	nte de alimentação	380-415V 3N - 50/60Hz		
Modelo	Capacidade (kW)	28	33,5	
	Hz	50/60	50/60	
	Voltagem	380-415	380-415	
_	Mín. (V)	342	342	
Fornec. Energia	Máx. (V)	456	456	
Liioigiu	Amp. Mín. Circuito	25,85	26,4	
	Amp. total sobrecarga elétrica	33,2	33,2	
	Amp. Máx. Fusível	32	32	
Camanaaaa	MSC	/	/	
Compressor	RLA	19,0	19,6	
OEM	KW	2x0,17	2x0,17	
OFM	FLA	2,1+2,1	2,1+2,1	

## **▲** PRECAUÇÃO

- O equipamento deve estar em conformidade com a especificação IEC 61000-3-12. Um dispositivo de desconexão deve ser incorporado no cabeamento fixo, e esse deve ter uma distância de contato em conformidade com as regulamentações nacionais de cabeamento.
- A função reservada é indicada na tabela de linha tracejada. O usuário pode selecioná-la quando necessário.



#### Cabo de sinal da unidade interna/externa

Conecte o cabo de acordo com sua numeração.

A conexão errada pode causar mau funcionamento.

#### Cabeamento de conexão

Vede a conexão do cabeamento com material isolante para evitar a entrada de condensação.


**Nota**: Os ares-condicionados podem ser conectados ao Monitor de Controle Central (CCM).

Antes da operação, faça o cabeamento corretamente e defina o endereço do sistema e o endereço da rede das unidades internas.

### Cabeamento da unidade interna

Fornecimento de energia

Capaci	dade (kW)	1,8–16	
Potência un. interna	Egypoificaçãos	220-240 V – 50 Hz	
	Especificações	208–230 V – 60 Hz	
	Tam. cabeamento de energia (mm²)	3x2,5	
Disjuntor para circuito (A)		16	
Un. interna/un. externa Cabo de sinal (mm2) (sinal elétrico fraco)		cabo blindado de três condutores 3X0,75	



### Figura 20.

- A linha de sinal é um cabo polarizado de três vias. Use cabo blindado de 3 vias para evitar interferência. O método de aterramento agora é para aterrar a extremidade fechada do cabo blindado e abrir (isolamento) a outra extremidade. A blindagem deve ser aterrada.
- 2. O controle entre a unidade externa e a unidade interna é do tipo BUS. Os endereços são definidos durante a instalação.



### **▲ PRECAUÇÃO**

O cabo de sinal da unidade interna/externa é um circuito de baixa tensão. Não toque no cabo de alta tensão. Coloque-o junto com o cabo de alimentação no mesmo tubo de distribuição do cabeamento.

Nota: O diâmetro do cabo e o comprimento contínuo dependem da vibração da tensão sendo mantida dentro de 2%. Se o comprimento contínuo exceder o valor exibido, escolha o diâmetro do cabo que corresponda à regulamentação relevante.

### Cabeamento do fornecimento de energia da unidade interna




Figura 21.

### A PRECAUÇÃO

- O sistema de tubulação de fluido refrigerante, os cabos de conexão de sinal da unidade interna-unidade interna e os cabos de conexão de sinal da unidade interna-unidade externa estão todos dentro do mesmo sistema.
- Se o cabo de alimentação estiver paralelo ao cabo de sinal, coloque-o dentro de conduítes de distribuição separados e mantenha uma distância adequada. (Distância de referência: 300 mm se a capacidade de corrente do cabo de alimentação for inferior a 10A ou 500 mm caso seja de 50A).
  - Use cabo blindado como cabo de sinal da unidade interna/externa.

### Cabeamento de sinal da unidade interna/externa




Figura 22.

## **À** PRECAUÇÃO

O comprimento máximo do cabo de sinal não deve exceder 1200 m. Se o cabeamento de sinal exceder essas limitações, poderá haver erro de comunicação.



# **Teste operacional**

Realize a operação de acordo com a "Lista de testes operacionais" na tampa da caixa de controle elétrico.

## **▲** PRECAUÇÃO

- Não é possível iniciar a operação de teste sem que a unidade externa tenha sido alimentada por 12 horas.
- Não é possível iniciar a operação de teste até que todas as válvulas estejam abertas.
- Nunca force uma operação. (O protetor não será ativado e podem ocorrer danos.)



# Configuração

## Visão geral

Este capítulo descreve como é implementada a configuração do sistema após a conclusão da instalação, bem como outras informações importantes. Ele contém as seguintes informações:

- Implementação de ajustes em campo
- Economia de energia e operação otimizada

ON

significa 1

### Informações

O pessoal de instalação deve ler este capítulo.

### Configurações da chave seletora

significa 0

### Definições dos códigos da chave seletora:

1	sigillica	•	Significa i
	•	0-F	O número de unidades internas está na faixa de 0–15; 0–9 no ENC1 indica
	0 N 1 2 3		0–9 unidades internas; A-F no ENC1 indica 10–15 unidades internas
ENC1 e S9-3	1	0-F	O número de unidades internas está na faixa de 16–31 0–9 no ENC1 indica
	0 N 1 2 3	1	16–25 unidades internas; A-F no ENC1 indica 26-31 unidades internas
ENC3		0-7	Ajuste do endereço de rede da unidade externa. Apenas 0 a 7 deve ser selecionado (o padrão é 0).
S1-1	ОМППППППППППППППППППППППППППППППППППППП	0	Ao conectar a unidade interna CC de 2ª geração (padrão)
J1-1	123	1	Ao conectar a unidade interna CA ou CC de 1ª geração
S1-2	ОМ	0	Endereçamento automático (padrão)
01-2	S1-2	1	Excluir endereços da unidade interna
S1-3	S1-3		Reservado
	123	1	Reservado
		000	Prioridade automática (padrão)
		100	Resfriamento prioritário
S2	0N 123	010	Primeiro ON prioritário
52	123	110	Somente aquecimento
		001	Somente resfriamento
		Outras	combinações, Aquecimento prioritário
S9-1	0 N 1 2 3	0	Capacidade unidade externa, 10HP
	123	1	Capacidade unidade externa, 12HP
S9-2		0	Reservado
33-2	123	1	Somente teste de fábrica

Nota: Corte o fornecimento de energia mudando a chave seletora



## Precauções para vazamentos de fluido refrigerante

Este ar-condicionado (A/C) utiliza fluido refrigerante inofensivo e não inflamável. O cômodo de instalação da unidade de ar-condicionado deve ser grande o suficiente para impedir que qualquer vazamento de fluido refrigerante atinja o estado crítico de densidade. Por isso, algumas ações essenciais devem ser tomadas a tempo.


Densidade crítica densidade máxima de Freon sem causar danos às pessoas.


- Densidade crítica do fluido refrigerante: 0,44[kg/m³] para R410A.
- Confirme a densidade crítica conforme as etapas a seguir e execute as ações necessárias.
- 1. Calcule a soma do volume de carga A(kg). Volume total de fluido refrigerante de 10HP=volume de fluido refrigerante de fábrica + carga adicional.
- 2. Calcule a capacidade cúbica interna B(m³) como o cálculo ou a capacidade cúbica mínima.
- 3. Calcule a densidade do fluido refrigerante.

$$\frac{A[kg]}{B[m^3]} \le densidade crítica$$

Tome medidas corretivas contra o excesso de densidade.

- 1. Instale um ventilador mecânico para reduzir a densidade do fluido refrigerante abaixo do nível crítico. (Ventile regularmente).
- Instale um alarme de vazamento vinculado ao ventilador mecânico se não for possível ventilar regularmente.





O alarme de vazamento deve ser instalado em locais contendo fluido refrigerante

Figura 23.

## Informações importantes sobre o fluido refrigerante usado

Este produto contém gás fluorado, cuja liberação para a atmosfera é proibida. Tipo de fluido refrigerante: R410A; Volume de GWP: 2088; GWP=Global Warming Potential (Potencial de Aquecimento Global)

	Carga de fábrica				
Modelo	Fluido refrigerante/kg	Toneladas CO <sub>2</sub> equivalente			



### Precauções para vazamentos de fluido refrigerante

28 kW	8	16,71
33,5 kW	8	16,71

### Atenção:

Frequência de detecção de vazamento de fluido refrigerante.

 Para equipamentos que contêm gases fluorados causadores de efeito estufa em quantidades equivalentes ou maiores do que 5 toneladas de CO<sub>2</sub>, porém com menos de 50 toneladas de CO<sub>2</sub> = pelo menos a cada 12 meses, ou caso haja um sistema de detecção de vazamento instalado, pelo menos a cada 24 meses.



# Códigos de erro

Cód. erro	Descrição do erro	Observações
НО	Erro de comunicação entre a placa principal e a placa de acionamento do compressor	
H4	Proteção do módulo Inverter	
H5	3 vezes de proteção P2 em 30 minutos	Irrecuperável
H7	Quantidade de unidades internas desacopladas	Irrecuperável
Н8	Erro no sensor de alta pressão	
HF	M-HOME para unidades internas e externas não se acoplam	Irrecuperável
E1	Erro de sequência de fase	
E2	Erro de comunicação entre a unidade interna e a unidade mestre	
E4	Erro no sensor de temperatura T3 ou T4	
E5	Tensão de fornecimento de energia anormal	
E6	Erro no motor do ventilador CC	
Eb	Proteção E6 aparece 6 vezes em 1 hora	Irrecuperável
E7	Erro no sensor de temperatura de descarga	
EH	Falha no sensorTL	
P1	Proteção contra alta pressão	
P2	Proteção contra baixa pressão	
P3	Proteção contra corrente do compressor	
P4	Proteção contra temperatura de descarga	
P5	Proteção contra alta temperatura do condensador	
P8	Proteção contra furacões	
PL	Proteção contra temperatura do módulo Inverter	
L0	Erro do módulo Inverter do compressor	
L1	Proteção contra baixa tensão do barramento CC	
L2	Proteção contra alta tensão do barramento CC	
L4	Erro MCE	
L5	Proteção de velocidade zero	
L7	Proteção de sequência de fase	
L8	Proteção em 1 segundo contra a variação de frequência do compressor maior que 15 Hz	
L9	A proteção de frequência real do compressor difere da frequência alvo superior a 15 Hz (VERIFIQUE O INGLÊS)	
F1	Erro de tensão do barramento CC	

Consulte o manual de serviço para detectar as falhas de cada código de erro.



ou importador.

## Entrega ao cliente

O cliente deve receber o Manual de Operação da Unidade Externa e o Manual de Operação da Unidade Interna.

Explique detalhadamente o conteúdo desses manuais ao cliente.

## Informações necessárias para ares-condicionados

### Modo de resfriamento:

		Informa	ções necessárias	para ares-condicionad	los		
Modelos: MDVT-V33! Teste de acoplament		internas desde	e 1, não canalizad	das: 6xMI-56Q4*			
Trocador de calor na	parte externa	do ar-condicio	nado: ar				
Trocador de calor na	parte interna	do ar-condicior	nado: ar				
Tipo: acionado por c	ompressor						
Se aplicável: acionar	nento do comp	ressor: motor	elétrico				
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Símbolo	Valor	Unidade
Classif. capacidade resfriamento	P <sub>rated, c</sub>	33,5	KW	Efic. energética de tempo de resfriamento do espaço	η <sub>s, c</sub>	199,8	%
Capac. resfriamento com oTj de temperat 27/19 °C (bulbo seco	turas externas	• .		Classif. de eficiência utilização de gás/fat acordo com o Tj de	or de energia a	uxiliar para ca	rga parcial de
Tj=+35 °C	$P_{dc}$	33,500	KW	Tj=+35 °C	EER <sub>d</sub>	2,30	-
Tj=+30 °C	$P_{dc}$	23.320	KW	Tj=+30 °C	EER <sub>d</sub>	4,31	-
Tj=+25 °C	$P_{dc}$	15.462	KW	Tj=+25 °C	EER <sub>d</sub>	6,11	-
Tj=+20 °C	$P_{dc}$	6,603	KW	Tj=+20 °C	EER <sub>d</sub>	7,29	-
Coeficiente de degradação para ares-condicionados (*)	C <sub>dc</sub>	0,25	-				
		Consumo de	energia em mod	os diferentes do "mod	o ativo"		
Modo OFF	P <sub>OFF</sub>	0,040	KW	Modo aquecedor do cárter	Рск	0,040	KW
Modo termostato OFF	$P_{TO}$	0	KW	Modo em espera	P <sub>SB</sub>	0,040	KW
			Outros e	lementos			
Controle da capacidade		variável		Para		- 11300 m	
Nível de potência sonora, ao ar livre	$L_{WA}$	77	dB	ar-condicionado: classif. do fluxo de ar, medição externa	-		m³/h
GWP do fluido refrigerante		2088	kg CO <sub>2 eq</sub> (100 anos)				
Detalhes do contato							
(*) Se o Cdc não for	determinado p	ela medição, o	coeficiente padı	ão de degradação das	bombas de ca	lor será 0,25	

34 TVR-SVX017 A-EM

Se as informações se referirem ares-condicionados multi-split, o resultado do teste e os dados de desempenho poderão ser obtidos

com base no desempenho da unidade externa, com uma combinação de unidades internas recomendadas pelo fabricante



### Modo aquecimento:

#### Informações necessárias para ares-condicionados

Modelos: MDVT-V335W/DGN1

Teste de acoplamento de unidades internas desde 1, não canalizadas: 6xMI-56Q4\*

Trocador de calor na parte externa do ar-condicionado: ar

Trocador de calor na parte interna do ar-condicionado: ar

Indicação se o aquecedor está equipado com um aquecedor suplementar: não

Se aplicável: acionamento do compressor: motor elétrico

Os parâmetros serão declarados para o tempo médio de aquecimento. Os parâmetros para tempos mais quentes e mais frios são opcionais

opcionais					·		
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Símbolo	Valor	Unidade
Classif. capacidade aquecimento	P <sub>rated, h</sub>	37,5	KW	Efic. energética do tempo de aquecimento do espaço	η <sub>s, h</sub>	143,4	%
Capacidade de aque temperatura interna				Coeficiente de desen utilização de gás/fato com base em Tj de te	or de energia a	uxiliar para ca	rga parcial
Tj=-7 °C	P <sub>dh</sub>	21,434	KW	Tj=-7 °C	COP <sub>d</sub>	2,53	-
Tj=+2 °C	P <sub>dh</sub>	12,702	KW	Tj=+2 °C	COP <sub>d</sub>	3,45	-
Tj=+7 °C	P <sub>dh</sub>	8.381	KW	Tj=+7 °C	COP <sub>d</sub>	5,21	-
Tj=+12 °C	P <sub>dh</sub>	4.622	KW	Tj=+12 °C	COP <sub>d</sub>	5,81	-
Tbi <sub>v</sub> = temperatura bivalente	P <sub>dh</sub>	22,589	KW	Tbi <sub>v</sub> = temperatura bivalente	COP <sub>d</sub>	2,21	-
ToL= temperatura operacional	P <sub>dh</sub>	22,589	KW	TOL= temperatura operacional	COP <sub>d</sub>	2,21	-
Temperatura bivalente	P <sub>dh</sub>	-10	°C				
Coeficiente de degradação para bombas de calor(**) Consumo de ener	C <sub>dh</sub>	0,25	- "modo ativo"	A	quecedor com	plementar	
Modo OFF	P <sub>OFF</sub>	0,040	KW	Capac. aquecimento de reserva(*)	elbu	0,040	KW
Modo termostato OFF	P <sub>TO</sub>	0,040	KW	Tipo de entrada de energia			
Modo aquecedor do cárter	P <sub>CK</sub>	0,040	KW	Modo em espera	P <sub>SB</sub>	0,040	KW
Outros elementos							
Controle da capacidade		variável		Para bomba de		11300	m³/h
Nível de potência sonora, ao ar livre	Lwa	77	dB	calor a ar: classif. do fluxo de ar, medição externa	-		
GWP do fluido refrigerante		2088	kg CO <sub>2 eq</sub> (100 anos)				
Detalhes do contato	)						
(**) Se o Cdh não fo	or determinado	pela medição	, o coeficiente pa	adrão de degradação da	s bombas de c	alor será 0,25	



ou importador.

### Entrega ao cliente

### Modo de resfriamento:

	Informações necessárias para ares-condicionados								
Modelos: MDVT-V28 Teste de acoplamen		internas desde	e 1, não canaliza	adas: 4xMI-71Q4*					
Trocador de calor na	parte externa	do ar-condicio	nado: ar						
Trocador de calor na	parte interna	do ar-condicior	nado: ar						
Tipo: acionado por o	compressor								
Se aplicável: acionamento do compressor: motor elétrico									
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Símbolo	Valor	Unidade		
Classif. capacidade resfriamento	P <sub>rated, c</sub>	28,0	KW	Efic. energética de tempo de resfriamento do espaço	η <sub>s, c</sub>	201,0	%		
Capacidade de resfr acordo com o Tj de t assumidas de 27/19	emperaturas e	xternas e inter		Classif. de eficiência utilização de gás/fato acordo com o Tj de t	or de energia a	auxiliar para ca	rga parcial de		
Tj=+35 °C	$P_{\mathtt{DC}}$	28,0	KW	Tj=+35 °C	$EER_d$	2,31	-		
Tj=+30 °C	$P_{\mathtt{DC}}$	19,603	KW	Tj=+30 °C	EER <sub>d</sub>	4,32	-		
Tj=+25 °C	$P_{\mathtt{DC}}$	12,880	KW	Tj=+25 °C	EER <sub>d</sub>	6,21	-		
Tj=+20 °C	$P_{\mathtt{DC}}$	5,460	KW	Tj=+20 °C	EER <sub>d</sub>	7,50	-		
Coeficiente de degradação para ares- condicionados (*)	Cdc	0,25	-						
Consumo de energia	a em modos di	ferentes do "m	odo ativo"						
Modo OFF	Poff	0,040	KW	Modo aquecedor do cárter	Рск	0,040	KW		
Modo termostato OFF	Рто	0	KW	Modo em espera	Рѕв	0,040	KW		
Outros elementos									
Controle da capacidade	\/212\/0								
Nível de potência sonora, ao ar livre	L <sub>wa</sub>	76	dB	condicionado: classif. do fluxo de ar, medição externa	-	11000	m³/h		
GWP do fluido refrigerante		2088	kg CO <sub>2 eq</sub> (100 anos)						
Detalhes do contato									
(*) C C II ~ C		1. ~	c	1~ 1 1 ~ 1		1 (0.05			

36 TVR-SVX017 A-EM

(\*) Se o Cdh não for determinado pela medição, o coeficiente padrão de degradação das bombas de calor será 0,25

Se as informações se referirem ares-condicionados multi-split, o resultado do teste e os dados de desempenho poderão ser obtidos com base no desempenho da unidade externa, com uma combinação de unidades internas recomendadas pelo fabricante



### Modo aquecimento:

	Modo aq	uecimento:					
		Informa	ções necessária	s para ares-condicionad	os		
Modelos: MDVT-V28 Teste de acoplamen		internas desd	e 1, não canaliza	adas: 4xMI-71Q4*			
Trocador de calor na	a parte externa	do ar-condicio	nado: ar				
Trocador de calor na	a parte interna	do ar-condicio	nado: ar				
Indicação se o aque	cedor está equi	ipado com um	aquecedor supl	lementar: não			
Se aplicável: aciona	mento do com	oressor: motor	elétrico				
Os parâmetros serã são opcionais	o declarados pa	ara o tempo m	édio de aquecin	nento. Os parâmetros pa	ara tempos ma	is quentes e m	ais frios
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Símbolo	Valor	Unidade
Classif. capacidade aquecimento	P <sub>rated, h</sub>	31,5	KW	Efic. energética do tempo de aquecimento do espaço	η <sub>s, h</sub>	143,4	%
Capacidade de aquecimento declarada para carga parcial em temperatura interna de 20 °C eTj de temperaturas externas				Coeficiente de desempenho declarado ou eficiência de utilização de gás/fator de energia auxiliar para carga parcial com base em Tj de temperaturas externas assumidas			
Tj=-7 °C	<sup>P</sup> dh	18,230	KW	Tj=-7 °C	COPd	2,54	-
Tj=+2 °C	₽dh	10,90	KW	Tj=+2 °C	COPd	3,47	-
Tj=+7 °C	<sup>P</sup> dh	7,145	KW	Tj=+7 °C	COPd	5,21	-
Tj=+12 °C	<sup>P</sup> dh	3,950	KW	Tj=+12 °C	COPd	5,90	-
Tbiv= temperatura bivalente	₽dh	19,215	KW	Tbiv= temperatura bivalente	COPd	2,22	-
ToL= temperatura operacional	<sup>P</sup> dh	19,215	KW	TOL= temperatura operacional	COPd	2,22	-
Temperatura bivalente	⁵biv	-10	С				
Coeficiente de degradação para bombas de calor(**)	<sup>c</sup> dh	0,25	-				
Consumo de energia em modos diferentes do "modo ativo"				Aquecedor complementar			
Modo OFF	P <sub>OFF</sub>	0,040	KW	Capac. aquecimento de reserva(*)	elbu	0,040	KW
Modo termostato OFF	$P_{TO}$	0,040	KW	Tipo de entrada de energia			
Modo aquecedor do cárter	P <sub>cK</sub>	0,040	KW	Modo em espera	P <sub>SB</sub>	0,040	KW
Outros elementos							
Controle da capacidade	variável			Para bomba de			
Nível de potência sonora, ao ar livre	L <sub>wa</sub>	76	dB	calor a ar: classif. do fluxo de ar,	-	11000	m³/h
GWP do fluido refrigerante		2088	kg CO <sub>2 eq</sub> (100 anos)	medição externa			
Detalhes do contato							
(**) Se o Cdh não fo	or determinado	pela medição,	o coeficiente pa	adrão de degradação da	s bombas de d	alor será 0,25	

Trane — deTraneTechnologies (NYSE:TT), uma empresa global de tecnologia climática, ambientes internos confortáveise com baixo consumo de energia para uso comercial e residencial. Para obter mais informações, acesse trane.com ou tranetechnologies.com.
A Trane tem uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e reserva-se o direito de alterar o design e as especificações sem aviso prévio. Temos o compromisso de usar práticas de impressão ecologicamente corretas.
TVD CVV047 A FNA OUTCOOO