



TRANE®



TRANE®

Oasis

Split System

Trane Oasis



- Nueva línea Split comercial
- Capacidades: 5-50 TR
- Solo Frío
- Tensiones disponibles:
 - 380v/3f/60Hz
 - 230v/3f/60Hz




Oasis

Split System

Trane Oasis – Unidad exterior [Condensadora]




- Ventilador axial de metal con descarga vertical
- Gabinete en chapa metálica con revestimiento de pintura de polvo electroestático
- Serpentín tubo-aleta Trane Wavy-3B con aletas de aluminio y tubos de cobre sin costura
- Protección anticorrosiva “Yellow Fin” (opcional).
- Compresores manifold x2
- Refrigerante R410a
- Controles incluyen contactores para compresor(es) y ventilador, y presostato de alta con rearme automático
- Dimensiones optimizadas → elevador de servicio
- Mejorías para labores de mantenimiento



Trane Oasis – Unidad interior [Evaporadora]



- Unidad multi-posición para montaje vertical u horizontal definida en campo – sin necesidad de seleccionar desde fábrica
- Serpentín tubo-aleta Trane Wavy-3B con aletas de aluminio y tubos de cobre sin costura
- Filtros G4 incluidos en la unidad
- Ventilador tipo Sirocco con dos opciones de transmisión para presión estática:
 - Estándar (30 mmca), Alta (50 mmca)
- Motor con transmisión de poleas y correa – una velocidad
- Válvula de expansión termostática R410a
- Bandeja de drenaje horizontal
- Estructura en aluminio extruido





Evaporadora - multi-posición





posición horizontal

posición vertical



Montagem Horizontal/Descarga Vertical




Montagem Horizontal/Descarga Horizontal



Montagem Vertical/Descarga Vertical

Montagem Vertical/Descarga Horizontal Frontal

Montagem Vertical/Descarga Horizontal Traseira



Accesorios opcionales



- Filtros

- filtros adicionales G4
- M5



- Termostatos

- Estándar – eletromecánico
- Modelo programable
(comunicación Modbus opcional)



Nuestra propuesta de valor




Entrega rápida



- Inventario disponible
- Embarque < 48 horas



La mejor garantía



O melhor serviço



...y especialmente, el mejor servicio y soporte al cliente de Trane!





TRANE[®]